

-19 -10 (FYL-YS-30L价格多少

产品名称	-19 -10 (FYL-YS-30L价格多少
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联FYL-YS-30 产品说明:立式箱体,四大系统,温度显示可调 功能说明:运转平衡,噪音低,使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

-19 -10 (FYL-YS-30L价格多少简介

公司产品被广泛应用于：电子；化工；制药；机械；高校；；食品；科研单位等各个领域。”福意联（Fuyilian）“以的技术，优异的产品，完善的在行业中享有良好的信誉及口碑，更赢得了每一位客户及合作伙伴的信任。”福意联（Fuyilian）“一贯秉承：诚信原则，非常重视客户的意见和感受，让您满意是我们的责任！

-19 -10 (FYL-YS-30L价格多少公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联-19 -10 (FYL-YS-30L价格多少由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

推荐参数：

-19 -10 (FYL-YS-30L价格多少型号

型号：FYL-YS-310L有效容积：310L气候类型：N,SN箱体采用优异钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品额定电压：220V此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。额定频率：50Hz采用新型档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。额定输入功率：160W使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。额定输入电流：0.8A制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的

温度在短时间里，即可达到设置温度要求。噪音（声功计）：44dB（A）采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。制冷剂用量：R600a（43g）温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。温控范围：2-48℃ 电脑温度控制器，数码显示、控温精度。*锁功能，防止出现意外。箱体尺寸（W*D*H）：595×695×1315mm 箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。内径尺寸（W*D*H）：515×530×1185mm 产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。产品具有优势1、智能温控系统电脑温度控制器，数码显示、控温精度。可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2~48℃，调节增量为1℃。2、制冷系统制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。无氟制冷剂，采用新型档压缩机，运转平衡。3、可视透明使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，内设照明灯，便于随时观察箱体内部存放的物品。4、人性化设计自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。5、*系统*锁功能，防止出现意外。宽电压带，适合电压不稳定地区。

2-8 小型系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-66L\85W\220V\430×480×645mm\24KG

FYL-YS-88L\85W\220V\480×470×840mm\32KG

FYL-YS-100E\85W\220V\480×490×840mm\23KG

4-38 系列

FYL-YS-50LK\85W\220V\430×480×510mm\25KG

FYL-YS-100L\85W\220V\480×490×840mm\31KG

FYL-YS-138L\85W\220V\540×550×840mm\40KG

2-48 系列

FYL-YS-150L\100W\220V\595×570×865mm\47KG

FYL-YS-280L\160W\220V\595×570×1445mm\73KG

FYL-YS-430L\160W\220V\595×680×1805mm\105KG

FYL-YS-230L\160W\220V\595×570×1215mm\68KG

FYL-YS-310L\160W\220V\595×680×1315mm\78KG

2-48 双门系列

FYL-YS-828L\360W\220V\1265×680×1823mm\238KG

FYL-YS-1028L\360W\220V\1265×680×2115mm\268KG

0-100 高配系列

FYL-YS-151L\120w\220V\595 × 565 × 860mm\64KG

FYL-YS-281L\160w\220V\595 × 565 × 1440mm\99KG

FYL-YS-431L\200w\220V\595 × 675 × 1795mm\129KG

-30 ~ 10 系列

FYL-YS-128L\110w\220V\550 × 560 × 850mm\30KG

-5 ~10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

-25 ~ 25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

-25 ~ 10 系列低温运输系列

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

-18 ~ 10 系列

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

更多产品：，福意联恒温箱,嵌入式保温柜,内嵌式恒温箱,试剂冷藏柜，低温保存箱，液体恒温柜，车载冰箱，实验室冰箱，福意联等等

-19 -10 (FYL-

YS-30L价格多少特点：微电脑控制，温度数字显示，可调整温度恒定在温度段之间，波动范围小。性：控温，保物品存放*。设计：采用新压缩机制冷技术。采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。合理设计恒温箱，有效增大制冷面积，提降温速度。多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。低功耗：，宽电压带，适合电压不稳定地区；自动感应灯设计，透明保温玻璃门，触摸按键设计，操作方便简单。箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反把手，操作简便。电脑温度控制器，数码显示，控温精度，采用强制空气循环，箱内整体恒温无死角。PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡，密度聚氨酯整体发泡，重量轻，保温性能好 温感探头，自动显示箱体内部温度，多种故障报警：低温报警、传感故障报警、断电报警 三层强度中空玻璃门，门体*锁设计，箱体采用优异钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和 实行三包政策，整机质保一年，压缩机质保三年，终身维护，服务，我们将竭诚为您服务！

-19 -10 （FYL-YS-30L价格多少1、因产品本身质量问题，用户自购机之日起可享受一年的保修；保修期内免费，其它只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条内容出现的零配件损坏或故障，在 更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。2、产品经后，六个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。3、优良各24小时服务热线由人负责，？随时接受用户的咨询、投诉及报修。4、产品服务在地市区范围内，在接到用户报修后，24小时响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运至服务，服务收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。

福意联公司自成立以来坚决以精美-19 -10 （FYL-YS-30L价格多少产品外观设计，认真务实的工作作风，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

承诺：1. 工程师将向您提供7×24小时的无假日服务2. 设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，工程师将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。3. 设备保修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，将同时开始计算保修期，免费保修期为一年，压缩机三年，PTC加热模块三年。若因客户原因延迟安装，到货后一个月将开始计算保修期，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。4. 保外承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。5. 技术支持服务：北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供实验室及生物技术领域的应用技术支持服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。

恒温箱做试验时温度保持不住的原因 恒温箱低温试验时温度无法恒定，恒温箱做试验时温度保持不住？高低温循环箱温度保持不住是什么原因？先观察制冷压缩机在恒温箱运行过程中是否能够启动，如果恒温箱的压缩机在运行过程中都能够启动，说明从主电源到各恒温箱压缩机的电器线路都正常，电器系统方面也就没有问题。当恒温箱的电气系统都没有问题时，则继续检查制冷系统。先检查恒温箱的两组制冷压缩机组，如果低温（R23）级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低，而且吸气压力呈抽空状态，这就说明主制冷机组的制冷剂量明显不足。再用手摸一下恒温箱的主机组R23压缩机的排气和吸气管路，如发现排气管路的温度不高，吸气管路的温度也不低（未结霜），这也说明了主机组的R23制冷剂的缺乏

。恒温箱的一个为主机组，另一个为辅助机组，在降温速率较大时，两组机组同时工作，在温度保持阶段初期，两组机组依然同时工作。待温度初步稳定下来，辅助机组就停止工作，由主机组来维持温度的降温及稳定。如果主机组R23泄露，会使主机组的制冷效果不大，由于降温过程中，两机组同时工作，故没有温度稳定不住的现象，而指示降温速率降低。在温度保持阶段，一旦辅助机组停止工作，主机组又无制冷，内的空气温度就会缓慢上升，当温度上升到程度，控制系统就会又启动辅助机组来降温，然后辅助机组又停止工作，如此反复，便会出现低温度保持不住的故障现象。至此，已确认恒温箱的故障原因是主制冷机组的低温（R23）级机组的制冷剂R23泄漏。恒温箱方法：对高低温试验箱的制冷系统进行查漏，用检漏仪和肥皂水相结合的方法来检查漏点在哪，如果发现是热气旁通电磁阀的阀杆裂了有细缝，则更换此电磁阀，如发现其它地方的泄漏，则用氧焊将泄漏处补焊完整，再对系统重新充氟，系统运行即可恢复正常。

福意联注于-19 -10 （FYL-YS-30L价格多少