

# GFQ-1全天候呼吸阀

产品名称	GFQ-1全天候呼吸阀
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	威尔顿:1 GFQ-1:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

## 产品详情

GFQ-1全天候呼吸阀

您现在的位置：[上海威尔顿阀门有限公司](#) - [呼吸阀](#) - [全天候呼吸阀](#) - GFQ-1全天候呼吸阀-上海阀门制造商GFQ-1全天候呼吸阀-上海阀门制造商

	产品名称：GFQ-1全天候呼吸阀-上海阀门制造商产品型号：GFQ-1连接方式：法兰结构方式：挡板，活塞驱动方式：手动产品口径：DN25-DN250公称压力：1.6MPA阀体材质：铸钢，不锈钢304.316联系电话：021-51061185联系传真：021-51079320邮件地址：shweirdun@163.com联系我们：白先生;苏小姐联系手机：18964118897 15862657172腾讯 QQ：812998712，843667323，416865208公司名称：上海威尔顿阀门有限公司公司网址：http://www.0755fm.com服务承诺：质量三包：包修，包退，包换。
--	--

### 产品说明

上海威尔顿阀门有限公司主要生产([GFQ-1全天候呼吸阀-上海阀门制造商](#))也是国内([呼吸阀](#))生产商之一。公司经营范围:阀门,管件,流体设备的生产,加工,销售,管道配件,建筑材料,五金交电,自控设备的销售,从事货物及技术的进出口业务!欢迎新老客户来电,来函,我们将竭诚为您提供满意的服务!

<http://www.0755fm.com/html/1241.html> 关键字：GFQ-1全天候呼吸阀

[http://www.0755fm.com/html/list\\_35.html](http://www.0755fm.com/html/list_35.html) 关键字：呼吸阀

品牌:威尔顿

GFQ-1全天候呼吸阀产品概述：

GFQ全天候呼吸阀用于油及液体罐上,来排除罐内的正压和负压气体,使罐内液体进出方便.如罐体上不装

呼吸阀罐内的液体进出有一定的障碍,很可能出现罐体变型和振动,该产品设计合理,结构简单,使用方便;是储罐的必备产品,不可缺少。

GFQ全天候呼吸阀性能及特点：

壳体选用铸铁、铸钢和铝合金，耐腐蚀性好；阀盘采用四氟材料，耐低温，防冻性能好；结构简单，易检修，安全方便；GFQ全天候呼吸阀性能完全符合石油工业部标准 SY7511-87 规定。

GFQ全天候呼吸阀适用范围：

GFQ全天候呼吸阀适用于储存闪点低于 28 的甲类油品和闪点低于 60 的乙类油品，如汽油、笨、甲笨、煤油、轻柴油、机油、原油等油品及性质相同的化工产品储罐。可与新型波纹阻火器配套使用。GFQ全天候呼吸阀使用说明：

呼吸阀安装在储罐顶部，是解决罐内正压，负压的气体，使罐内的液体进出没有受到阻碍，当外液体输入罐内时有大量的气体往外呼（称正压）。如罐内液体往外输出时罐内必须从外空气吸进罐内（称负压）。如停止工作时呼吸阀自动关闭不会把罐内液气往外泄漏，使罐内的液体质量得到了有利的保障。

GFQ全天候呼吸阀维护与保养：

为了呼吸阀安用安全，在使用前先检查导杆和阀盘是否灵活。此阀要定期（6个月内）检查通气口正、负阀盘是否灵活，阀盘接触面有无损坏，如有损坏应立即检修。检修完毕后，一切正常可重新使用。

GFQ全天候呼吸阀零部件材料：

阀体材料碳钢WCB、不锈钢304、316、铝合金正压阀盘材料不锈钢304、316、铝合金负压阀盘材料不锈钢304、316、四氟PTFE环境温度 -30~60

GFQ全天候呼吸阀主要技术参数：

A级正压355Pa (36毫米水柱)负压295Pa (30毫米水柱)B级正压980Pa (100毫米水柱)负压295Pa (30毫米水柱)C级正压1765Pa (180毫米水柱)负压295Pa (30毫米水柱)

GFQ全天候呼吸阀国标法兰连接外形尺寸：GB、JB

规格安装尺寸（毫米）D1DD3HM-hDN25701001151804 × 10DN501101401602554 × 12DN801501852132604 × 16DN1001702052652904 × 16DN1502252603053308 × 16DN2002803153553508 × 16DN25033537042040012 × 16

美标法兰连接全天候呼吸阀外形尺寸：ANSI、API、ASME 可供JIS标准

规格安装尺寸（mm）D1DD3HM-h1"79.51081151804 × 152"120.51521602554 × 193"152.51902132604 × 194"190.52292652908 × 196"241.52543053308 × 228"298.53433553508 × 2210"36240642040012 × 25

GFQ-1全天候呼吸阀结构图:

订货流程：1、客户采购清单传真至021-51079320或来电咨询021-51061185或发邮箱shweierdun@163.com2、收到客户采购清单，为客户提供阀门型号选型与报价（价格清单）。3、具体商定：交货期、特殊要求

等事宜.订货须知：1、客户如对产品有特殊要求，须在订货合同中提供以下说明：a. 结构长度；b. 连接形式；c. 公称直径；d. 产品使用介质及温度、压力范围；e. 试验、检验标准及其他要求。2、本厂可根据客户特定要求配置各类驱动装置。3、如由客户提供确定的阀门类型和型号时，客户应正确说明其型号的含义和要求，在供需双方理解一致的条件下签订合同。4、期货、订货的客户请先来电函详细告诉所需的阀门型号、规格、数量以及交货时间、地点。并预付合同总额的30%货款，供方即备料生产。