

供应DS-9001A/B电子密封环氧树脂AB胶水--达思胶粘

产品名称	供应DS-9001A/B电子密封环氧树脂AB胶水--达思胶粘
公司名称	东莞市凤岗达思粘合剂经营部
价格	25.00/公斤
规格参数	品牌:达思 型号:DS-9001A/B 外观:白色/黑色流体
公司地址	中国广东东莞凤岗镇金凤凰工业区联泰南门对面4栋2号
联系电话	13662857438 13662857438

产品详情

供应DS-9001A/B电子密封环氧树脂AB胶水--达思胶粘

DS-9001A/B电子密封环氧树脂AB胶水因其环氧树脂的各项性能优越，其环氧树脂灌封胶的用途也是相当广泛：广泛应用于电子零组件如：电子变压器、负离子发生器、模块电源、高压包、水族水泵、继电器、电容、点火线圈、互感器、AC/DC模块、LED、LED模组、AC电容、（立式、卧式、盒式、薄膜）电容、灯饰、电器等各类电子元器件的绝缘灌注、防潮封填等

本产品为双组分常温固化环氧树脂胶粘剂，A组分为透明稠液体环氧树脂，B组分为浅黄色透明改性胺液体固化剂。本产品使用极其方便，将本胶按重量比5：1混合并搅拌均匀，施加于胶接部位室温即可固化，A、B组分分开可长期贮存。本产品固化后具有粘接强度高、抗冲击性好、收缩率低、耐介质性好、无毒无害等特点，适用于金属、复合材料、陶瓷、石材等材料的胶接

DS-9001A/B电子密封环氧树脂AB胶水使用方法

将A、B两组分按重量比 A:B=5:1的比例混合并搅拌均匀，后即可进行灌封，灌封后4小时左右表面即可固化。注意：使用时应将A、B组分搅拌均匀，否则影响固化物性能；应在适用期内将胶料使用完毕。

DS-9001A/B电子密封环氧树脂AB胶水使用注意事项

编辑

本品在混合后会开始逐渐固化，其粘稠度会逐渐上升，并会放出部分热量；

混合在一起的胶量越多，其反应就越快，固化速度也会越快，并可能伴随放出大量的热量，请注意控制一次配胶的量，因为由于反应加快，其可使用的也会缩短，混合后的胶液尽量在短时间内使用完；

可使用时间：是指在25 条件下，100g混合后的胶液的粘稠度增加一倍的时间，并非可操作时间之后，胶液绝对不能使用；

有极少数人长时接触胶液会产生轻度皮肤过敏，有轻度痒痛，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用丙酮或酒精擦去，并使用清洁剂清洗干净；

在大量使用前，请先少量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。

储存与包装

本品需在通风、阴凉、干燥处密封保存，保质期六个月，过期经试验合格，可继续使用；

包装规格为每组30kg，其中包含主剂25kg/桶、固化剂5kg/桶。