

Narishige成茂电动三维操作仪MM-94电动粗调显微操作器

产品名称	Narishige成茂电动三维操作仪MM-94电动粗调显微操作器
公司名称	微科（武汉）精密仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:成茂 型号:MM-94 产地:JP
公司地址	湖北省武汉市洪山区民族大道龙安港汇城A栋2606室
联系电话	15927216267/027-50666092 15387066267

产品详情

MM-94电动粗调显微操作器

（电机驱动系统的粗调显微操作器）

该电机驱动粗调显微操作器用于显微注射针管在显微镜视野内的初步定位移动。它由操纵手柄远程控制，Z轴的移动速度是X/Y轴速度的两倍，这样就减少了切换到不同高度定位的时间。MN-94是用于右侧的、控制器和控制单元的一组专用驱动单元。

* MM-94是右侧型号。

MM-94基本参数

配件包括		电源线, 六角扳手
移动范围	粗调	X22mm, Y22mm, Z22mm
驱动速度	X/Y 轴	1.4mm/s (使用高速按钮)Z 高速度 0.7mm/s (使用调速旋钮)Z 低速 0.1mm/s (使用调速旋钮)
	Z 轴	2.8mm/s (使用高速按钮)Z 高速度 1.4mm/s (使用调速旋钮)Z 低速 0.2mm/s (使用调速旋钮)
工作电压		AC100 ~ 240V, 50/60Hz
功率		大约 10W
尺寸/重量	控制单元	W204 × D135 × H62mm, 1.05kg
	控制器	W70 × D100 × H120mm, 530g, 连接线缆(1.2m)
	驱动单元	W85 × D112 × H144mm, 591g, 连接线缆(1.2m)

MM-94B电动粗调显微操作器

(右边和左边都是MM-94)

MM-94B是MM-94左侧使用的附属电动粗调显微操作器, 与MM-94的控制单元一起使用。对于左、右两侧都配备电动粗调操作器的配置, MM-94和MM-94B是共享同一个控制单元。

* MM-94B为左侧型号。

六角扳手		请参阅MM-94的控制单元
尺寸/重量	控制器	W70 × D100 × H120mm, 530g, 连接线缆(1.2m)

MM-94B基本参数

控制箱安装架PS-1

(MM-94的控制单元可以直立放置)

PS-1支架用于MM-94和MM-92的直立放置，以节省工作台的工作空间。

相关器件