

# 模具电解液铝模具除油除锈剂金属模具洗模水碱性模具除锈剂

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 模具电解液铝模具除油除锈剂金属模具洗模水碱性模具除锈剂   |
| 公司名称 | 广州铎泉环保科技有限公司                  |
| 价格   | 510.00/桶                      |
| 规格参数 | 品牌:铎泉<br>型号:DQ-1700<br>产地:东莞  |
| 公司地址 | 广州市黄埔区黄埔东路3889号15117铺（仅限办公用途） |
| 联系电话 | 13423197837 13138819135       |

## 产品详情

### DQ-1700电解模具清洗剂

本品是采用我司引进新技术，和环保进口原材料精制而成的一款高效除油除锈剂，专用于清洗塑胶模具，五金模具，以及压铸模具表面的油污，锈迹，和其他残留物，本品突出优点是，对金属表面完全无腐蚀，是络合方法除锈法，与传统的酸性除锈方式相比，更能满足市场的须求，本品不含酸，PH值为碱性，可快速清除各种模具，五金，金属零件表面的铁锈，油污等，是一款高新型的环保碱性除锈剂外观：透明液体 PH值：12 气味：无 比重：1.18适用于黑色金属产品，模具、机床、机械、不锈钢、铸铁、不锈钢、镀锌板、电解板等金属除锈处理

用途与优点1.用于清洗各种材质的模具表面的油污和铁锈，2.用于清洗钢铁、锌、铝、铜及其合金、橡胶、陶瓷等表面上的油污、污渍、油垢、机加工油渍、矿物油等污垢。3.用于镜面模具、高光模具、表面的油污，清洗彻底，快速便捷。4.是由多种表面活性剂、调节剂、缓蚀剂等组成。具有很强的渗透、分散、乳化等作用，是一种理想的水性模具清洗剂。5.对油脂、污垢，锈斑有很好的清洗能力，其脱脂、去污净洗能力超强。溶解完全，易漂洗；并且在清洗的同时能有效地保护被清洗材料表面不受侵蚀。6.绿色环保，通用、高效、安全、经济。

使用方法：1，本产品一般采用超声波加温清洗，用于清洗模具表面油污和严重锈迹时，按1:3-5对水，加入到超声波清洗槽中，震动清洗5-8分钟后，油锈全部脱落干净，再取出不洗干净，浸泡DQ-1600长效防锈剂，或者涂刷防锈油防止模具再次生锈2，对精密五金件表面除油除锈处理时，如：碳钢、生铁、铸铁、不锈钢、不锈铁、高速钢、模具钢、冷轧钢板等按照表面锈迹的轻重按1:3-10对水加入到超声波中，开机震动清洗4-8分钟，油污，脏物和锈迹就会清洗的非常干净，清洗干净后，用清水漂洗干净就可以

进行下一步处理（防锈处理，或者喷涂处理）包装与贮存：30KG\桶 塑胶桶装 200KG\桶 塑胶桶装  
保质期：24个月 注意事项：1，本品属于碱性产品，用本品来作除锈清洗时，一定要加温，如果不加温  
除锈效果很差，一般温度只要加到40度以上除锈效果就很明显了，本品是可以除锈除油一步处理的2，长  
期接触本品，请带橡胶手套作业，本品对皮肤有一定刺激性，如赤手碰到，马上用清水冲净就可，也不  
会对皮肤造成伤害，只是长期赤手接触会使皮肤发黄变粗.