

老花眼镜.近视眼镜.平光眼镜.太阳镜

产品名称	老花眼镜.近视眼镜.平光眼镜.太阳镜
公司名称	临海市杜桥宏业眼镜厂
价格	.00/个
规格参数	镜片材料:AC 镜片颜色:透明 镜架材料:金属
公司地址	杜桥镇杜下浦村
联系电话	86 0576 85587748 13958566864

产品详情

镜片材料	AC	镜片颜色	透明
镜架材料	金属	镜架颜色	金色
款式	成人	可见光透视率	99 (%)
品牌	其他	OEM	可以
型号	AB9804	品质	优
强度	好	式样	通用式

渐进多焦点的几个常见现象：1.水平直线初期可能会呈现稍微弯曲，一段时间以后状况会减缓。2.累进带与近用阅读区会比标准的双焦或是三焦镜片来的狭小。3.头部与眼睛的动作会用的比较多，因为需要转动头部换眼睛来对正适当的光学区才足以发挥镜片应有的效果。

老视的定义：老花的定义是：随着人体年龄的增加，人眼的晶状体弹性逐渐减弱，睫状肌的肌力也相应减弱，导致人眼看近物时出现模糊的现象。老花眼的量性定义调节力 $4d$ ，即近点距离 $0.25m$ 。

调节力= $1/\text{近点距离} (m)$ 近点距离就是眼睛所能看到的最近点与眼睛的距离。

老花的症状：1、处于微弱环境时，对特别细小的字阅读困难2、看书或报纸时，远离眼睛阅读会觉得舒服3、写字、阅读、做手工精细的工作时不能持久4、读报纸时，摘下近视眼镜会更舒服5、买东西的时候，读错价钱6、与年轻时候相比，阅读书籍或报纸时的明亮度要强一些，因为随着年龄的上升，白内障也随之出现。渐进镜片的功​​能一付镜片可以同时看远、看中、看近方便、美观；视野连续

渐进镜片的适宜人群学校的教师企事业单位的员工领导（如银行、电信部门、外企等）政府公务员等屈光参差、单眼视、高度散光均可配戴年龄在40——55岁之间最容易适应如何知道度数？？？(仅供参考)年龄与老花度数的关系大致有以下规律：即年龄每增长5岁，老花镜度数增加50度。一般70岁左右老花就不会再增加了，因而老花镜最高度数不超过400度。40岁 100度,45岁 150度,50岁 200度,55岁 250度60岁 300度,65岁 325度,70岁 350度，80岁以上400度 = 使用及保养常识 = 眼镜在使用时应轻拿轻放、双手摘戴，先合左边再合右边。取下眼镜保存时不要将镜片的凸面与硬物接触，最好放在眼镜袋或盒内

保存； 眼镜如果脏了，应该用树脂镜片专用镜布擦拭，由于普通镜布纤维疏松，容易夹杂沙粒，会使镜片磨损。更不能用餐巾纸擦拭，而是先将镜片用清水冲洗干净，然后用专门的镜布轻轻擦拭即可。如何正确使用渐进片 看远时，利用镜片上的远用区视物，视线略高于镜片的中心位置，下颚略向内收一点。看中距离时，利用镜片的中距离区域视物，视线略微下垂，可以轻轻上下转动您的头部找到能够看清目标的位置。看近时，利用镜片上的近用区视物，保持合适的头部姿势，视线下移，通过镜片的下方看目标。看左右物体时，有可能误进像散区，此时可配合头部运动，以避免像散区的干扰。您在使用渐进片看东西时，应养成习惯，跟随目标转动头部，眼睛不动，保持让眼睛朝正前方看，不要斜眼看，否则由于眼镜两边像散区的棱镜效应使您不舒服。

渐进片的使用注意点 各种类型的渐进片均有像散区，您如是初次戴镜，可能开始会有轻度不适应，请耐心等待。眼镜使用时最舒适的位置是从上到下向前倾斜10~15。切记配戴渐进片时不要做剧烈运动，如打篮球，踢足球等。下楼梯时，眼睛会自然向下看，视线就会通过镜片的近用区，此时您需要向下转动头部，将视线调整到镜片中距离区域，看楼梯就清晰了。请定期到专业眼镜店进行光度复查，一个月、三个月、半年各复查一次。若镜架出现变形，请及时到专业眼镜门店调整和保养。

人老会眼花。多数老年人会配上一副老花镜，然后一直用下去。然而，老花镜长年不换也会对眼睛有一定的损害，因为老花状况也会随时间而发生变化。浙江大学医学院附属二院眼科中心主任医师林季建建议，配了老花镜的中老年人，也要3年左右检查一下视力，并更换合适的老花镜。

林季建表示，随着年龄增长，眼球晶状体会硬化、增厚，而且眼部睫状肌的调节能力随之减退，导致变焦能力降低：看近物时，由于影像无法完全聚焦，物体因而变得模糊。即使注意保护眼睛，眼睛老花的度数也会随年龄增长而增加。研究发现，大多数本身没有近视或远视的人在40~45岁时，老花镜度数约为100~150度；50岁左右大约是200度；60岁左右，度数约为300度。60岁以后才能基本不再有很大的变化。所以，60岁之前，即使曾经配了合适的老花镜也要记得3~5年去医院检查一下，以便换更合适的眼镜。林季建强调，决不能轻视老花镜的度数，因为长期戴度数浅的老花镜，不仅会给中老年人的生活带来诸多不便，也会在无形中加重眼睛的负荷，出现视力疲劳、视物模糊等症状，对视力的损伤很大，甚至会加速眼睛老花的程度。因此，戴一副合适度数的老花镜是非常必要的。产品性能：一、镜片：本产品采用球面、非球面、抗疲劳及防水等多种镜片具有轻、薄、美观透光率好等优点，长期佩戴不易疲劳。本产品独特性能：1、增透性强，可见透视率达99.6%以上。2、防水性、防雾性。3、高传真、高透视性。二、镜架：采用德国进口蒙乃尔框丝镍合金材料，坚实有弹性，不易变形。款式多种多样，适合不同脸型的老人佩戴。三、老花眼后怎么办：首先得了老花眼后，不能惊慌，因为老花眼会因为年龄的增长不可避免的，此时，您应对您的眼睛进行矫正。四、选购老花镜1、镜片度数准确2、光学中心水平垂直3、瞳孔距离准确，镜片的光学指标直接影响眼睛的健康。【镜片】树脂镜片，清晰度高,更好地保护眼眼。