

快速喷涂密闭材料，QC-2便携式快速密闭器库存齐全

产品名称	快速喷涂密闭材料，QC-2便携式快速密闭器库存齐全
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/组
规格参数	型号:QC-2 名称:快速喷涂密闭材料 重量:15kg
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

快速喷涂密闭材料，QC-2便携式快速密闭器组成及特点：

快速喷涂密闭材料是一种韧性良好的喷涂密闭材料，用于表面密封。

快速喷涂密闭材料基于两种组分：树脂和催化剂。

两种组分分别装置在带有压力的钢罐中，经混合搅拌后，利用专用喷射进行喷涂，喷涂后迅速成型，不会发生脱落、开裂现象。

快速喷涂密闭材料，QC-2便携式快速密闭器适用范围：

新掘巷道的表面喷涂，防止岩石风化。

沿空掘巷煤壁及顶板喷涂，防止采空区漏风和涌出。

保护和刷新大巷及硐室的混凝土浆面。

对砖石类密闭墙和煤壁缝进行表面喷涂，防止气体渗漏。

快速喷涂密闭材料，QC-2便携式快速密闭器技术参数：

指标（20 时）树脂催化剂

粘度(mpa.s)200240

密度 (g/cm³) 1.10~1.15 1.23~1.24

混合体积比1:1

2.自由发泡参数

指标 (20 时) 数据

起发时间 (秒) 9~10

不粘手时间 (秒) 25~30

完全固化时间 (秒) 120

3.泡沫物理性能

指标数据

压缩强度 (形变10%) (KPa)>150

泡沫密度(Kg/m³)50~60

阻燃性能符合MT - 113

以上数据是在实验室获得的。也许它们随着应用地点情况而有所改变。

快速喷涂密闭材料，QC-2便携式快速密闭器使用方法:

- 1、操作步骤:打开包装取出罐体，充分摇晃使液体充分混合；将喷软管与罐体阀门连接好并将罐体倒置；打开两个罐体的阀门，手持喷进行喷涂（当喷软管不够长时，可手提罐体把手，配合喷移动喷涂）。
- 2、操作方法:喷涂前，确保密闭墙及周边具有良好的散热环境；喷涂时应从左到右、自上而下喷涂一层，然后再回到起点，如此反复一层一层的均匀喷涂，尽可能延长覆盖前一层的时间间隔，严禁一次喷涂过厚，每层一次喷涂厚度不能超过1厘米；喷涂完毕后，应现场观察15分钟以上，确认反应热散去后方可离开。