

# 锂电池水分测定仪技术/精度=锂电池水分分析仪图片

产品名称	锂电池水分测定仪技术/精度=锂电池水分分析仪图片
公司名称	深圳市冠亚电子科技有限公司龙华分公司
价格	39800.00/台
规格参数	品牌:深圳冠亚 型号:CS-20W 体积:380*205*325
公司地址	深圳市宝安区民治街道工业西路与中环路交汇处综合楼233
联系电话	0755-26703505 13530197716

## 产品详情

深圳冠亚CS-20W锂电池水分检测仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业，如碳酸锂、矿粉、碳酸钙粉状、粉末、油墨、粉体、滑石粉、哑光粉，消光粉、臭粉，导热粉，油墨粉、油漆粉、填充粉、云母粉，高岭土、氧化铝、涂料粉、白炭黑、红石粉、染料颜料、微硅粉氧化锌、群青、色粉，抛光粉、木粉、硫酸钡/、甲酸钙、无水硼砂、石英砂、活性钙、钙粉、松香、琥珀、虫胶、耐火材料、泥坯、石灰石、碳酸钙、白云石、干燥剂等

锂电池水分检测仪技术参数：1、称重范围：0.001-115g

2、测试空间为5cm（特殊）

3、水分测定范围：0.00-100%

干重测定范围：100-0.00%

4、称重系统精度：0.01g

5、样品质量：0-115g

6、加热温度范围：环境温度-209.9

温度误差：±0.5

温度分辨率:0.1（冠亚领先水平）

7、加热源：分子源（一种新型水分仪加热处理系统设备）

8、水分含量可读性：0.01%.

9、显示：彩色7寸液晶触摸屏

10、温度窗口：实时显示当下环境温度

环境温度显示误差： $\pm 0.5$

11、参数八种：水分值%、干重%、当前温度、设定温度、当前重量、初始重量、测试时间、恒重时间

12、双重通讯接口：RS 232（打印）

USB（计算机）

13、操作模式：全屏幕触控式

14、外型尺寸：380 × 205 × 325(mm)

15、电源：220V

16、频率：50Hz  $\pm$  1Hz

17、净重：4.5Kg

18、试样温度：-40 - 50 ；

19、工作环境温度：-5 - 50 ；

20、相对湿度：80%R ；

冠亚CS-20W锂电池水分测定仪产品特点：1、无需安装、调试，拆箱即可使用；2、无需培训，操作简单，省却繁琐的使用步骤；3、测定时间短、工作效率高；4、加热均匀、性能稳定、测试准确；5、体积小、重量轻；6、全自动测定，测量完毕提醒，测定过程无需看管；