

工业ph计校准 奥坤仪表 工业ph计

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 工业ph计校准 奥坤仪表 工业ph计 |
| 公司名称 | 江苏奥坤仪表科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡市梁溪区会北路28-72 |
| 联系电话 | 18013551881 |

产品详情

江苏奥坤仪表科技有限公司是专业从事水质检测仪表和水质检测传感器的研发、设计、生产制造、销售和运行维护于一体的综合性企业。公司有先进的产品技术、精密的生产及检测设备，工业ph计，为确保产品质量，关键元器件都采用原装进口。

用途概述

AKPHG系列pH计是一款新型实验室检测仪。

该仪表仪器特点

- *采用大屏幕、蓝色背光、双排数字显示液晶
- *二点校准，具有手动、自动温度补偿功能
- *同时测量或显示pH、温度或mV、温度
- *电器接插件低于平面，工业ph计 品牌，有助于防腐和安全

江苏奥坤仪表科技有限公司是专业从事水质检测仪表和水质检测传感器的研发、设计、生产制造、销售和运行维护于一体的综合性企业。公司有先进的产品技术、精密的生产及检测设备，为确保产品质量，工业ph计校准，关键元器件都采用原装进口。

若是手动调节的pH计，应在两种标准缓冲液之间反复操作几次，直至不需再调节其零点和定位（斜率）旋钮，pH计即可准确显示两种标准缓冲液pH值，则校准过程结束。此后，在测量过程中零点和定位旋钮就不应再动。

江苏奥坤仪表科技有限公司是专业从事水质检测仪表和水质检测传感器的研发、设计、生产制造、销售和运行维护于一体的综合性企业。公司有先进的产品技术、精密的生产及检测设备，为确保产品质量，关键元器件都采用原装进口。

pH电极不能浸泡在中性或碱性的缓冲溶液中，工业pH计厂家，长期浸泡在此类溶液中会使pH玻璃膜响应迟钝。正确的pH电极浸泡液的配制：取pH4.00缓冲剂（250ml）一包，溶于250ml纯水中，再加入56克分析纯KCl，适当加热，搅拌至完全溶解即成。

工业pH计校准-奥坤仪表-工业pH计由江苏奥坤仪表科技有限公司提供。工业pH计校准-奥坤仪表-工业pH计是江苏奥坤仪表科技有限公司（www.aokunyibiao.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张总。