

工业ph计 奥坤仪表 在线工业ph计

产品名称	工业ph计 奥坤仪表 在线工业ph计
公司名称	江苏奥坤仪表科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市梁溪区会北路28-72
联系电话	18013551881

产品详情

江苏奥坤仪表科技有限公司是专业从事水质检测仪表和水质检测传感器的研发、设计、生产制造、销售和运行维护于一体的综合性企业。公司有先进的产品技术、精密的生产及检测设备，为确保产品质量，关键元器件都采用原装进口。

pH测量一定要标定校准吗？

pH测量通常有比色法（pH试纸或比色皿）和电极法二种。比色法当然不要标定，而电极法就一定要标定，因为电极法pH测量就是将未知溶液与已知pHs值的标准溶液在测量电池中作用比较测定，这是电极法pH测量的“操作定义”所决定的。

江苏奥坤仪表科技有限公司是专业从事水质检测仪表和水质检测传感器的研发、设计、生产制造、销售和运行维护于一体的综合性企业。公司有先进的产品技术、精密的生产及检测设备，工业ph计，为确保产品质量，关键元器件都采用原装进口。

用途概述

AKPHG系列pH计是一款新型实验室检测仪。

该仪表仪器特点

*采用大屏幕、蓝色背光、双排数字显示液晶

*二点校准，具有手动、自动温度补偿功能

*同时测量或显示pH、温度或mV、温度

*电器接插件低于平面，有助于防腐和安全

江苏奥坤仪表科技有限公司是专业从事水质检测仪表和水质检测传感器的研发、设计、生产制造、销售和运行维护于一体的综合性企业。公司有先进的产品技术、精密的生产及检测设备，在线工业ph计，为确保产品质量，工业ph计校准，关键元器件都采用原装进口。

如何正确使用pH复合电极？

在粘稠性试样中测试之后，电极必须用去离子水反复冲洗多次，以除去粘附在玻璃膜上的试样。有时还需先用其他溶剂洗去试样，再用水洗去溶剂，浸入浸泡液中活化。

避免接触强碱或腐蚀性溶液，如果测试此类溶液，应尽量减少浸入时间，便携式工业ph计，用后仔细清洗干净。

避免在无水乙醇、浓硫酸等脱水性介质中使用，它们会损坏球泡表面的水合凝胶层。

塑壳pH复合电极的外壳材料是聚碳酸酯塑料，PC塑料在有些溶剂中会溶解，如四氯化碳、三氯乙烯、四氢呋喃等，如果测试中含有以上溶剂，就会损坏电极外壳，此时应改用玻璃外壳的pH复合电极。

工业ph计-奥坤仪表-在线工业ph计由江苏奥坤仪表科技有限公司提供。江苏奥坤仪表科技有限公司（www.aokunyibiao.com）在专用仪器仪表这一领域倾注了无限的热忱和热情，奥坤仪表一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张总。