

## 四川分液漏斗振荡器|垂直或倾斜可选

产品名称	四川分液漏斗振荡器 垂直或倾斜可选
公司名称	成都乔跃仪器有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:乔跃 产地:上海 型号:QYLDZ-6
公司地址	成都市金牛区马鞍街45号附5号(注册地址)
联系电话	18321004078

### 产品详情

JOYN品牌的QYLDZ-6分液漏斗振荡器，可适合多种规格的分液漏斗，能大幅度提高工作效率，减轻工作强度。产品使用灵活，操作方便，满足多种场合的应用。在此同时，乔跃电子公司还生产微生物限度检测仪、氮吹仪、固相萃取仪、索氏提取器、精密恒温水浴、制冰机、层析冷柜、三用恒温水箱产品名称：分液漏斗振荡器，垂直倾斜两用自动液液萃取仪产品型号：QYLDZ-6倾斜角度：0~30度可调振荡速度：10~300次/分钟产品说明:JOYN品牌QYLDZ-6分液漏斗振荡器，可适合多种规格的分液漏斗，能大幅度提高工作效率，减轻工作强度。产品使用灵活，操作方便，满足多种场合的应用。主要特征:分液漏斗振荡器可选择倾斜振荡和垂直振荡两种振荡方式，可以得到更大的混合力。振荡频率数字显示，开机后可显示上次关机前的振荡次数。可以切换定时振荡和连续振荡。振荡频率为无级变速，倾斜时振荡频率可达20~250次/min，垂直时振荡频率可达20~300次/min。启动缓冲和停机缓冲技能，启动及停止缓慢进行，减少对分液漏斗的冲击。分液漏斗振荡器振荡时，运行声音在55分贝以下，无噪音，非常安静。使用直流马达，可长时间保持稳定的振荡频率。分液漏斗夹具使用方便，安装或取下分液漏斗十分方便。技术参数:振荡方式：垂直或倾斜振荡倾斜角度：0~30度可调振荡速度：10~300次/分钟振荡幅度：45mm最大负荷：约7Kg×2(含夹具)标准配置：振荡器主机：1台，标准夹具：6个(150ml~1000ml)之内，夹具规格可定制。分液漏斗振荡器的维护保养：正确地使用和注意仪器的保养，使其处于良好的工作状态，可延长仪器的使用寿命。仪器在连续工作期间，每三个月应做一次定期检查:检查是否有水滴、污物等落入电机和控制元件上;检查保险丝、控制元件及紧固螺钉。传动部分的轴承在出厂前已填充了适量的润滑脂(1号钙一钠基)，仪器在连续工作期间，每六个月应加一次润滑脂，填充量约占轴承空间的1/3。仪器经长期使用，自然磨损属正常现象。仪器在使用一年之后，若发现电机有不正常的噪声;传动部分轴承磨损，皮带松动或出现裂纹;电控元件失效.....等分液漏斗的使用：在转速范围内中速使用，可延长仪器的使用寿命。仪器应放置在较牢固的工作台上，环境应清洁整齐，温度适中，通风良好。仪器使用前，先将调速旋钮置于最小位置。装夹试瓶。在垂直工作台上装试瓶时，偏重的试瓶应避免放置在工作台的两端。各瓶的培养液应大致相等，若培养瓶不足数，可将试瓶对称放置或装入其它等量溶液布满空位。接通外电源，将电源开关置于开的位置，指示灯亮，缓慢调节调速旋钮，升至所需转速。每次停机前，必须将调速旋钮置于最小位置，再切断电源。售后服务：质保一年，终身维修!乔跃电子有限公司主营：氮吹仪，固相萃取仪，脂肪测定仪，喷雾式干燥机，干式恒温器系列，索氏提取等等~可根据客户的要求定制产品，欢迎新老客户咨询!四川分液漏斗振荡器|垂直或倾斜可选，四川分液漏斗振荡器|垂直或倾斜可选