

# 卧式平面磨床厂家询问报价

产品名称	卧式平面磨床厂家询问报价
公司名称	广东协众智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞寮步富竹山富东四巷16号
联系电话	13631769379

## 产品详情

精密平面磨床|华南指定供应商、精品精密磨床建德造

台湾建德精密平面磨床 ( KENT ) KGS-510使用环境要求：

- 01、平面磨床电源电压：380V ± 10%，电源频率50HZ/60HZ ± 2%
- 02、平面磨床使用温度：5 ~ 40
- 03、平面磨床相对湿度：35 ~ 90%R/H ( 不结露 )
- 04、平面磨床大气湿度：不能有盐份、腐蚀性气、过量灰尘
- 05、平面磨床基地需求：

精密平面磨床安装场所影响到机械之效能及研磨之精密度，精密平面磨床不得置于铣床、刨床、钻床甚至插床之间，因为铣床、刨床...等的振动、跳动都会传送到精密平面磨床，导致研磨面产生花纹，这是因受到外来表动之影响；

精密平面磨床必须防止日晒，以免机台受热产生变形，同时不要安装在电磁干扰环境，以及会造成易燃性尘埃、金属埃、爆发性气体的场所；

精密平面磨床不可安装于不坚固的地面，它会使龙门磨床发生变形，按装地面所需地基强度必须在5t/平方米以上。

欢迎需要建德磨床 ( KENT手动平面磨床、半自动平面磨床、自动平面磨床、程控平面磨床、数控平面

磨床、数控龙门磨床的商家朋友，直接拨打图片中的咨询电话与我们联系，谢谢！

### 台湾建德平面磨床的安全技术规程

- 1、保持工作场地的干净整洁，不要在潮湿、杂乱、微弱光线。易燃易爆的地方使用机床。让儿童或参观者远离机床，避免各种不安全因素发生。
- 2、机床不能超过切削能力，避免各种不安全因素发生。
- 3、穿戴适当，不要穿宽松衣服或戴手饰、手套，长发应用发夹固定再戴上帽子，防止被机器卷入的危险。
- 4、工作时工件应坚固可靠，切勿手持工件，卧式平面磨床厂家，这样双手可用来操纵机器。
- 5、保持导轨面的清洁，不要让砂粒、灰尘进入免损坏导轨。
- 6、不要在你疲劳或服用酒精的情况下，再操纵机器。
- 7、东莞磨床维修当机床的零件，附件损坏，请不要任意代用，应采用相同性能的对应零配件，如采用本单位的。

### 小型平面磨床200-本精密磨床由建德磨床（KENT）制造

型号：KGS-200M

生厂商：台湾建德工业

品牌：建德磨床（KENT平面磨床）

类型：手动平面磨床

KENT平面磨床能力：

工件台面尺寸(长x宽)：410x160mm

工件台最大移动量(左右)：445mm

工件台最大移动量(前后)：220mm

工作台面至主轴中心最大距离：445mm

工作台最大承载重量：100Kgs

KENT平面磨床工作台及前后进给：

工作台T型槽：14x1mmxN

工作台速度：- M/min

前后手轮进刀（一格）：0.02mm

前后手轮进刀（一圈）：4mm

前后自动进给量：- mm

前后快速量（50Hz）：- mm/min

前后快速量（60Hz）：- mm/min

KENT平面磨床上下进给：

上下手轮进给量（一格）：0.01mm

上下手轮进给量（一圈）：2mm

KENT平面磨床砂轮主轴：

砂轮尺寸(外径x厚度x内径)： 205x6-20x 31.75mm

主轴转速（50Hz）：2850rpm

主轴转速（60Hz）：3360rpm

KENT平面磨床马达：

主轴马达：2hp

前后马达：- hp

上下马达：- hp

油压马达：- hp

冲水马达：1/8hp

吸尘马达：3/4hp

KENT平面磨床尺寸重量：

机器高度：1645mm

占地面积(长x宽)：1610x1120mm

机器重量(净重/毛重)：630/780Kg

广东协众厂家直销台湾建德磨床，手动/半自动/全自动精密磨床，现厂家正举办优惠促销活动，更多优惠请拨打我司全国免费400服务热线进行详情咨询，更多优惠等您来抢。

卧式平面磨床厂家询问报价由广东协众智能科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广东协众智能科技有限公司（[www.dgxiezhongjx.com](http://www.dgxiezhongjx.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为数控机床较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!