

实验室全自动压样机 粉末压片机 X荧光压片机

产品名称	实验室全自动压样机 粉末压片机 X荧光压片机
公司名称	绍兴市盛科仪器制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	绍兴市越城区孙端镇
联系电话	057582048305 13575529811

产品详情

一、 产品介绍

[压样机主要应用于荧光光谱仪上固体样品制样及各种小型粉末压片成型。广泛应用于粉末冶金、水泥、催化、硅盐酸、电池、陶瓷及大专院校等领域进行成份分析将粉末压成试片，适配各品牌红外光谱仪和XRF射线荧光光谱仪提供试样的产品。](#)

二、 主要优点

- 1、样品可用于硼酸、钢环、铝杯、塑料环等各类压样方式。
- 2、触摸屏操作，PLC程序控制，压力表设置压力值，保压时间可调。
- 3、一键式操作，自动完成压样、脱模，自动复位，压片效果好。
- 4、自有的液压系统，可长期高效的连续使用。
- 5、操作简便，性能更加稳定可靠，结构紧凑，占地面积小。

设备型号	SKYYJ-40T
用途	为光谱分析 压样
应用领域	化学/合成材料,

	地质/冶金, 建筑原料, 环 境/资源回收 利用, 玻璃/陶瓷
控制 方式	触摸屏操作 , PLC程序 控制
模具 类型	硼酸/钢环/ 铝杯/塑料环 /低压聚乙烯 (标配塑 料模具)
模具 尺寸 (外 径/内 径)	钢环40mm/3 5mm 硼酸40mm/3 4mm 塑料环40mm /34mm (常 用尺寸) 其他可选尺 寸 : 38mm/3 2mm、 32mm /28mm、 29.2 mm/24mm、 25.2mm/20m m、 19.2mm/ 14mm
最大 压力	40T (400kN)
其他 可选 最大 压力	30T/40T/60T/ 80T/100T/120 T/200T (可 根据需求定 制)
保压 时间	0 ~ 999s可调
功耗	2W 5VA 环境温度及 湿度
最大	50 (mm)

行程	
柱开度	220 (mm)
设备外形尺寸	580 × 550 × 1100 (mm)
设备重量	约245kg
电源电压	AC 380V ± 5 % , 50Hz , 三相五线制
电机功率	1.1KW
使用环境	推荐使用状态：环境温度1 ~ 40 ；如使用环境温度在零下或高原地区请提前与厂家说明。