

试验机 电液万能伺服试验机 晟威试验机

产品名称	试验机 电液万能伺服试验机 晟威试验机
公司名称	威海晟威试验机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市环翠区和兴路186-1号
联系电话	15662311166 15662311166

产品详情

晟威WAW-100B微机控制电液伺服万能试验机的标准配置

- 1.双空间（油缸下置）主机一台
- 2.基于DSP芯片的RE测量控制系统一套（美国AD公司进口元器件）
- 3.柜式电液伺服油源一台(日本NACHI高压油泵、品牌伺服阀)
- 4.负荷传感器一只（美国GOLDCELL）
- 5.光电编码器一只（日本欧姆龙）
- 6.电子引伸计一只（标距为50mm，满量程变形为10mm）
- 7.液压拉伸夹具一套
- 8.压缩试验装置一套
- 9.弯曲试验装置一套
- 10.联想品牌计算机一台
- 11.HP品牌打印机一台
- 12.随机工具一套
- 13.试验软件一套

WAW-100B微机控制电液伺服万能试验机的应用及特点

WAW-100B微机控制电液伺服万能试验机主要用于金属材料的拉伸、压缩、弯曲试验，可实现等速率负荷、等速率变形、等速率位移等试验，并可在一次试验中可实现力、变形、位移三段控制，各控制之间可平滑转换。WAW-100B微机控制电液伺服万能试验机的试验参数通过计算机采集和软件处理自动控制试验过程和自动求出试验结果。由微机屏幕实时显示试验曲线和试验结果，试验机，并可打印试验报告和试验曲线。

WAW-100B微机控制电液伺服万能试验机的主机由机座、丝杠、移动横梁组成的高度可调的支撑框架和工作油缸、活塞、工

作台、立柱及上横梁组成的工作框架两部分组成。

WAW-100B微机控制电液伺服万能试验机工作原理是通过闭环控制电液伺服系统向工作油缸供油，通过活塞运动，推

动工作台和上横梁向上运动，万能伺服试验机，对试样进行拉伸或压缩等试验。通过控制伺服比例阀的开口大小和方向，控制试验速度。

试样夹持采用液压控制钳口完成，操作简单。

试验机-电液万能伺服试验机-晟威试验机(优质商家)由威海晟威试验机有限公司提供。威海晟威试验机有限公司(www.shengweishiyuan.com)是一家从事“试验机,仪器仪表,制冷设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“晟威”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使晟威试验机在试验机中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！