

空气过滤网 哪些设备需要空气过滤网 电商集团

产品名称	空气过滤网 哪些设备需要空气过滤网 电商集团
公司名称	深圳电商商业股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区梅龙大道906号创业楼3楼
联系电话	13760106088

产品详情

(NIPPONMUKI日本无机) —中高性能过滤器—现货销售—ASTK-70H-95—Astron多形多晶过滤器

(NIPPONMUKI日本无机) —中高性能过滤器—现货销售—ASTK-70H-95—Astron多形多晶过滤器

DSMRO0019

全自动砂石过滤器，手动砂石过滤器，反冲洗砂石过滤器

全自动砂石过滤器，手动砂石过滤器，反冲洗砂石过滤器

设备安装与管路连接（参考图示，红色管路为非供货范围，用户现场连接）

- 1、设备需垂直安装在平整的地面上，外接管路必须独立设置管道支架。
- 2、进出水总管路管径不能低于设备进出水管径，并分别安装手动阀门。
- 3、排污总管路不要安装任何控制阀门。
- 4、设备周围需预留一定的空间，以便于日常检修和滤料的装填

型号尺寸(mm)

竖 × 横 × 深定格风量

(m³/min)压力损失(Pa)捕集效率

(%)品质

(kg)

初期最終

ASTK-70-95610 × 610 × 290701472949511

ASTK-70H-95610 × 305 × 29034147294956.0

ASTK-70-90610 × 610 × 290701372949011

ASTK-70H-90610 × 305 × 29034137294906.0

ASTK-70-60610 × 610 × 290701182946511

ASTK-70H-60610 × 305 × 29034118294656.0

(NIPPONMUKI日本无机) —中高性能过滤器—现货销售—ASTK-70H-95—Astron多形多晶过滤器

(NIPPONMUKI日本无机) —中高性能过滤器—现货销售—ASTK-70H-95—Astron多形多晶过滤器

(NIPPONMUKI日本无机) —防尘过滤器—风洞式中高性能过滤器—广东热卖—DST-L-28-85

(NIPPONMUKI日本无机) —防尘过滤器—风洞式中高性能过滤器—广东热卖—DST-L-28-85

DSMRO0019

过滤器的反冲洗及维护

2) 反洗 (逆洗) (BACKWASH) :反冲洗过滤桶, 当过滤器的压力指数升至0.5公斤时, 关闭水泵, 控制阀自动转到反洗的位置, 空气过滤网, 启动泵浦进行反冲洗, 直到排出水流是干净的, 根据不同的滤桶直径, 大概反洗三分钟到五分钟即可, 若未干净可再加长反冲洗时间, 水流由下往上流动, 促使砂层浮动, 搅动冲刷砂层, 空气过滤网厂家, 使污染粒子剥离, 流出过滤器排放。

型号尺寸(mm)

竖 × 横 × 厚定格风量

(m³/min)压力损失(Pa)捕集效率

(%)产品质量

(kg)

初期最終

DST-L-56-95592 × 592 × 91556118245953.2

DST-L-56H-95592 × 282 × 91528118245952.0

DST-L-28-95592 × 592 × 4602888245953.0

DST-L-28H-95592 × 282 × 4601488245951.6

DST-L-56-85592 × 592 × 9155698196853.2

DST-L-56H-85592 × 282 × 9152898196852.0

DST-L-28-85592 × 592 × 4602859196853.0

DST-L-28H-85592 × 282 × 4601459196851.6

DST-L-56-55592 × 592 × 9155678176553.2

DST-L-56H-55592 × 282 × 9152878176552.0

DST-L-28-55592 × 592 × 4602839176553.0

DST-L-28H-55592 × 282 × 4601439176551.6

(NIPPONMUKI日本无机) — 防尘过滤器—风洞式中高性能过滤器—广东热卖—DST-L-28-85

(NIPPONMUKI日本无机) — 防尘过滤器—风洞式中高性能过滤器—广东热卖—DST-L-28-85

(NIPPONMUKI日本无机) — (长寿命型气流中高性能过滤器) — 日本热卖—DST-LC-42H-95—Dustrap紧凑型过滤器

DSMRO0019

多功能多介质过滤器的反洗步骤

稍开阀门，在水流动的情况下，慢慢拧松1-2个蝶形螺栓以排除滤膜处的空气。

确信空气已全部排尽且保持水流连续的基础上，空气过滤网供应商，重新拧紧蝶形螺栓。

完全打开阀门并调整压力调节器，直至压力保持在30psi为止。

用合适的容器来收集水样，在水样刚进入容器时即用秒表开始记录，收取100ml水样所需的时间为T0(秒)。

水样流动15分钟后，再次用容器收集水样并记录收集水样所花的时间，哪些设备需要空气过滤网，记作T15(秒)。

关闭取样进水球阀，松开微孔膜过滤容器的蝶形螺栓，将滤膜取出保存(作为进行物理化学试验的样品)。擦干微孔过滤器及微孔滤膜支撑孔板。

型号尺寸(mm)

竖 × 横 × 厚 定格风量

(m³/min) 压力损失(Pa) 捕集效率

(%) 产品质量

(kg)

初期最終

DST-LC-72-95592 × 592 × 91572137294954.0

DST-LC-72H-95592 × 282 × 91535137294952.5

DST-LC-57-95592 × 592 × 74057127245953.5

DST-LC-57H-95592 × 282 × 74028127245952.0

DST-LC-42-95592 × 592 × 53542118245952.5

DST-LC-42H-95592 × 282 × 53521118245951.8

DST-LC-72-85592 × 592 × 91572118245854.0

DST-LC-72H-85592 × 282 × 91535127245852.0

DST-LC-57-85592 × 592 × 7405788196853.5

DST-LC-57H-85592 × 282 × 7402888196852.0

DST-LC-42-85592 × 592 × 5354278196852.5

DST-LC-42H-85592 × 282 × 5352178196851.8

(NIPPONMUKI日本无机) — (长寿命型气流中高性能过滤器) — 日本热卖 — DST-LC-42H-95 — Dustrap紧凑型过滤器

(NIPPONMUKI日本无机) — (长寿命型气流中高性能过滤器) — 日本热卖 — DST-
LC-42H-95 — Dustrap 紧凑型过滤器

空气过滤网-哪些设备需要空气过滤网-电商集团(优质商家)由深圳电商商业股份有限公司提供。深圳电商商业股份有限公司 (www.dsmro.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。电商集团 — 您可信赖的朋友，公司地址：深圳市龙华新区梅龙大道906号创业楼3楼，联系人：陈茜。