

# 惰性气体操作台手套、气体操作箱手套、手套固定在操作台孔(圈)上

产品名称	惰性气体操作台手套、气体操作箱手套、手套固定在操作台孔(圈)上
公司名称	深圳市嘉辉泰橡胶防护制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	嘉辉泰:嘉辉泰 中国:中国
公司地址	深圳市南山区西丽街道大磡社区大勘工业一路15号202 (注册地址)
联系电话	0755-26521190 18923848908

## 产品详情

深圳市嘉辉泰橡胶防护制品有限公司专业生产惰性气体操作箱手套，品种多、规格全、性能优，也适合用作各种手套箱手套、隔离箱手套、干燥箱手套、培养箱手套、缝焊箱手套、厌氧箱手套、实验箱手套、注液箱手套等。

1.手套材质：天然乳胶、天然橡胶、各种合成橡胶。

手套颜色：黑色、乳白色、绿色等。

手套功效：耐酸碱、防腐蚀、防渗透。

2.手套尺寸：

长度：600、650、700、750、800、820、850毫米

袖口周长：400、460、480、500、520、560、620、660、720、780、860、940毫米

袖口直径：130、150、160、180、200、220、230、250、280、300毫米

厚度（双层量法）：约0.6-2.0毫米

（特殊尺寸和厚度可根据客户要求的数量决定是否可定做。）

3.其它说明：惰性气体操作箱手套的袖口处有卷边，可以卡紧在操作箱上。

深圳市嘉辉泰橡胶防护制品有限公司还提供在箱体的开孔处安装与固定手套的手套密封固定圈和橡胶手套箍（橡胶张紧圈）。

## 1.手套的密封固定圈：

手套的密封固定圈材质为POM塑料、PP塑料或ABS塑料，主要是由塑料内环和塑料外圈组成。POM塑料和PP塑料的密封固定圈在安装时要求玻璃面板上的安装圆孔的开孔孔径为197mm，首先需要在塑料内环和塑料外圈的紧靠玻璃的那一面分别放置橡胶或硅胶O型密封圈以确保很好的密闭性，再将塑料内环和塑料外圈分别从玻璃的里面和外面分别紧贴着玻璃上的圆形洞口，用螺钉从玻璃里面穿过内环上的小螺钉孔向外面找寻并对准塑料外圈上的内嵌式不锈钢螺母的孔位后拧紧塑料内环和塑料外圈。螺钉在拧紧塑料内环和塑料外圈时并不穿透玻璃，所以在玻璃上仅需开一个197mm的大圆孔，而不用开小圆孔（螺钉孔）。

由于在塑料内环和塑料外圈上都放置了橡胶或硅胶O型密封圈，所以保证了玻璃面板和塑料内环与塑料外圈间都很密封而不漏气。手套是套紧在塑料外圈上的，而塑料外圈上本身是有两条凹槽来定位橡胶或硅胶O型张紧圈的，所以当手套上面再套上两条橡胶或硅胶O型张紧圈时，可以确保手套牢固地套紧在塑料外圈上面而不移位、不滑脱、不漏气。

材质为ABS塑料的密封固定圈是简易版的密封固定圈，其构成简单，由ABS塑料的内环和外圈及硅胶垫片组成，玻璃上的开孔直径为200毫米，安装时将密封固定圈的内环和外圈分别从箱体内及箱体外与透明玻璃面板表面贴紧即形成夹缝，夹缝刚好可以夹住玻璃面板，然后在箱内由里朝外用自攻螺丝拧紧内环和外圈，在外圈上装着硅胶垫片，起到密闭作用，如果密闭性达不到使用要求的话，就可以在外圈和玻璃交界处打上一圈玻璃胶(硅胶)来进一步密封。手套是套紧在塑料外圈上的，手套上面可再套上橡胶张紧圈或金属卡箍，以确保手套牢固地套紧在外圈上面而不移位、不滑脱。

2.橡胶或硅胶的o型张紧圈：直径为150-250mm，适合各种箱口孔径，起到固定手套防止手套滑动和脱落的作用。橡胶硅胶的o型张紧圈需要根据手套安装固定圈的直径和凹槽深度选取其直径大小。

联系方式：

电话：0755-26521190

传真：0755-26054411

手机：189 23848908

邮箱：1084766215@qq.com

单位：深圳市嘉辉泰橡胶防护制品有限公司

上图乳胶手套是普通乳胶手套，规格型号有多种。

上图乳胶手套是普通乳胶手套，规格型号有多种。

上图乳胶手套是普通乳胶手套，手套只能耐受弱酸弱碱。

上图中的防酸碱手套也有米黄色的，规格型号有多种，手套可以耐受68%的硫酸和40%的氢氧化钠。

上图中的防酸碱手套也有黑色的，规格型号有多种，手套可以耐受68%的硫酸和40%的氢氧化钠。

丁基合成橡胶制成的单层手套，颜色有米黄色、绿色和黑色，手套的手感柔软舒适，其气密性好、有一定的

抗臭氧、耐酸碱等性能，耐热老化性能也很好，能耐受140 的高温。

丁基橡胶的双层手套(带衬里)，其外层是用丁基橡胶制成的，内层是由尼龙纤维织成的针织面料，手套的

耐磨性较单层丁基手套会更好。

分体手套连接用的手腕环有单槽、双槽和三槽三种，使用手腕环可将袖套和短手套连接起来，如果在后续

使用过程中短手套有破损，则仅仅需要更换短手套即可，节约成本。

分体手套用手腕环连接袖套和前端的短手套，短手套可以根据需要选用厚型的或者薄型的，也方便替换。

裸手操作的裸手袖套有两种。

手套的安装固定装置提供了一种简单方便的手套固定安装方法。安装步骤很简单：(1).在面板上安装好已经放置了橡胶或硅胶密封O型圈的塑料内环和塑料外圈。(2).将口径匹配的手套套在外圈上。(3).在

手套外面套上橡胶张紧圈或者不锈钢抱箍。

黑色橡胶手套固定在塑料的白色塑料密封固定圈上的情形。

黑色橡胶手套装在手套的安装固定圈上，再分别从安装面板(有机玻璃面板)外面和里面看到的实际效果。

手套的密封固定圈为客户提供了一种简单方便的手套固定安装方法，美观实用且密闭性非常好。

安装时要求玻璃面板上的安装圆孔的开孔孔径为197mm，首先需在塑料内环和塑料外圈的紧靠玻璃的

那一面分别放置橡胶或硅胶O型密封圈以确保很好的密闭性，再将塑料内环和塑料外圈分别从玻璃的里

面和外面分别紧贴着玻璃上的圆形洞口，然后用螺钉从玻璃的里面穿过内环上的螺钉孔向外找寻并对准塑

料外圈上的内嵌式不锈钢螺母的孔位后拧紧塑料内环和塑料外圈。螺钉在拧紧塑料内环和塑料外圈时不穿

透玻璃，所以在玻璃上仅需开一个 197mm的大圆孔，而不用开小圆孔（螺钉孔）。

不锈钢螺母是嵌入塑料外圈上一体成型的，在塑料内环和塑料外圈上都可以选配防尘的内外端盖(即内盖和外盖)。

ABS塑料密封固定圈是简易版的，结构简单，主要由ABS塑料内环和ABS塑料外圈和硅胶垫片组成的。