

# 厌氧培养箱手套（深圳市嘉辉泰橡胶防护制品有限公司）

产品名称	厌氧培养箱手套 (深圳市嘉辉泰橡胶防护制品有限公司)
公司名称	深圳市嘉辉泰橡胶防护制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	嘉辉泰:嘉辉泰 中国:中国
公司地址	深圳市南山区西丽街道大磡社区大勘工业一路15号202(注册地址)
联系电话	0755-26521190 18923848908

## 产品详情

深圳市嘉辉泰橡胶防护制品有限公司专业生产厌氧培养箱手套，品种多、规格全、性能优，也适合用作各种手套箱手套、隔离箱手套、干燥箱手套、培养箱手套、操作箱手套、厌氧箱手套、实验箱手套、灌装机手套、清洗机手套等。

1.手套材质：天然乳胶、天然橡胶、各种合成橡胶。

手套颜色：黑色、米黄色、绿色等。

手套功效：防酸碱、防腐蚀、防渗漏。

2.手套尺寸：

长度：600、650、700、750、800、820、850毫米

袖口周长：400、460、480、500、520、560、620、660、720、780、860、940毫米

袖口直径：130、150、160、180、200、220、230、250、280、300毫米

厚度（双层量法）：约0.6-2.0毫米

（特殊尺寸和厚度可根据客户要求的数量决定是否可定做。）

3.其它说明：

(1)厌氧箱手套的袖口处有防撕裂的卷边，防止手套口因拉大而撕裂,并可以保证卡紧在厌氧箱上。

(2)新手套在使用前,请检查其气密性:向手套内吹气,捏紧手套的袖口部分,查看手套是否会自行漏气。如手套漏气，则应弃之不用。

深圳市嘉辉泰橡胶防护制品有限公司还提供在厌氧培养箱的面板上安装与固定手套的手套密封固定圈（即法兰）和橡胶密封圈、橡胶张紧圈、金属喉箍等，具体见下面的图片和说明。

### 1.厌氧箱手套的密封固定圈：

厌氧箱手套的固定圈材质为POM工程塑料，是一种坚韧而有刚性的热塑性材料，其抗冲击强度和表面硬度良好，有较好的尺寸稳定性、一定的耐化学药品性和良好的电气绝缘性以及极好的抗氧化性。可长期在-40 ~104 的温度范围内使用。

一副密封固定圈由内环和外圈组成，一副共聚甲醛塑料制成的密封固定圈主要是由塑料内环和塑料外圈组成的，要求厌氧箱面板上的圆形洞口的直径为 197MM，安装时将密封固定塑料圈的内环和外圈分别从箱体内及箱体外与培养箱的透明面板上的圆洞口紧贴，夹住玻璃面板，然后在箱内用螺丝拧紧塑料内环和塑料外圈。

由于塑料内环和塑料外圈靠玻璃的那一面都装配有橡胶O型圈，保证塑料内环和塑料外圈与面板之间都有很好的密封效果。自攻螺丝在拧紧塑料内环和塑料外圈时不穿透面板，因而在厌氧箱面板上只需要开一个 197MM的大孔，而无需开小的螺丝孔。

手套是套紧在厌氧箱固定圈突起的圆柱面上，手套上面可再套上橡胶张紧圈和/或金属卡箍，以确保手套牢固地套紧在塑料外圈上面而不移位。

### 2.配套的橡胶O型圈、橡胶张紧圈、金属喉箍：

橡胶O型圈可保证培养箱面板和塑料内环、面板与塑料外圈之间的密闭性能。橡胶张紧圈、金属喉箍保证勒紧手套，防止手套滑动和脱落。

联系方式：

手机：1892 3848 908

电话：0755-26521190

传真：0755-26054411

邮箱：1084766215@qq.com

单位：深圳市嘉辉胶防护制品有限公司

手套的品种与规格不仅限于上图中的这些，如上图的手套尚不能满足您的需要，请来电详询，

图片上右下角的固定圈的有关资料详见下面的图片及说明。

加厚型天然乳胶手套。

上图中的防酸碱手套也有同样规格的米黄色的对应品种，颜色不同，功效一样，手套可以耐受68%的硫酸和40%的氢氧化钠。

天然乳胶手套有多种规格。

特大袖口的天然乳胶加厚型手套，该手套可以高温消毒灭菌。

手套的安装固定装置提供了一种简单方便的手套固定安装方法，具体可参考图片上的安装步骤。

手套的安装固定装置的外尺寸见上图标注。

一副成套的手套的安装密封圈（环）主要由有塑料内环和塑料外圈组成，塑料内环是装在玻璃里面，塑料外圈是装在玻璃外面，手套则套在塑料外圈上。塑料内环和塑料外圈是用不锈钢螺钉从玻璃里面向外面找对螺母并拧紧，塑料内环和塑料外圈靠玻璃的那一面都装配有橡胶或硅胶O型密封圈，起到很好的密封作用。螺丝在拧紧内环和外圈时并不穿透玻璃，玻璃上不需要有小的螺丝孔。

手套的安装密封圈（环）装备完成后，手套戴在外圈上，用两个黑色张紧圈勒紧，如上图。