

QL-720A 快速水分检测仪

产品名称	QL-720A 快速水分检测仪
公司名称	承德市万塑检测仪器有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:万塑 秤盘尺寸: 90 开机预热:20-30 (min)
公司地址	河北省承德市双滦区双塔山镇鑫汇湾商贸城A幢15层1513号
联系电话	15003144560

产品详情

QL-720A 快速水分检测仪

产品介绍

FBS系列快速水份检测仪是在电子天平基础上配置高精度称重传感器和高效率的卤素灯加热装置，达到快速、准确的水份测定。卤素水分测定仪是测定您产品水分含量可靠的解决方案。此款耐用且实惠的水分测定仪得益于群隆在精密仪器制造方面的丰富经验，以及多年的水分测定专业知识。

产品广泛应用于烟草、造纸、食品、金属材料、茶叶、饮料、谷物、化工原料、制药原料、纺织原料等行业，对样品所含的游离水份进行测试。

产品亮点

- 高性能电磁力传感器，最高可达 0.1 mg的可读性，提供了最佳的测量性能。
- 快速操作、直观的用户界面可使用户快速熟悉仪器的操作流程，一键启动干燥方法。· 快速分析、先进的卤素灯技术是确保快速加热和精确温度控制的关键。最终测量结果在最短的时间内得出。
- 始终保持精确的水份结果
- 塑料加工过程中的水份测定

* 选配USB接口

型号

FBS-730A

FBS-750A

FBS-760A

量程(g)

120-0.005

120-0.001

100-0.0001

称量可读性(g)

0.005

0.001

0.0001

重复性(标准偏差)

>2g

$\pm 0.01\%$

$\pm 0.001\%$

>10g

$\pm 0.05\%$

$\pm 0.005\%$

操作温度范围()

13~25

秤盘尺寸(mm)

90

外形尺寸(长*宽*高)(mm)

310*205*200

360*195*125

开机预热(分钟)

20-30

波特率

300、600、1200、2400、4800、9600

显示器

LCD液晶显示器

LCD液晶显示器、可选5.0寸彩色智能触摸屏

加热温度范围()

60-200

干燥程序

标准加热、阶梯加热、失重加热模式

湿度显示模式

相对湿度

停机方式

自动停机、手动停机、定时停机

设定时间

0~99分 间隔1分钟

* 选配热敏打印机

FBS系列快速水分测定仪主要技术参数