

## 膏状胶片隔离剂 神华 99.9 ( % )

产品名称	膏状胶片隔离剂 神华 99.9 ( % )
公司名称	珠海市昊宏贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:RE-C 品牌:神华 有效物质含量:99.9 ( % )
公司地址	中国 广东 珠海市 香洲区
联系电话	86 0756 2299031 13411469869

## 产品详情

型号	RE-C	品牌	神华
有效物质含量	99.9 ( % )	产品规格	50KG/桶
主要用途	防止未硫化胶片及混炼胶片间的粘连		

【用途】胶片隔离剂，防止未硫化胶片及混炼胶片间的粘连。

### 【产品说明】

组成：油酸钠脂密度典型值：1.025g/cm <sup>3</sup>
沉淀测试：（10%溶液）水温：50 680小时、不沉淀
外观：乳白色 pH值：（5%溶液）8~9
硫化胶褪色：无可溶性：在水中分解
生理特性：表面活性剂 气味：无安全无毒

### 【功能特点】

（一）可快速分散于水中。隔离剂水溶液在未硫化或混炼橡胶片表面形成一层油酸钠脂薄膜，其无论在潮湿或干燥环境中都有很好的隔离效果。

（二）橡胶的相容性好。隔离剂在后工序及硫化过程中，很容易与橡胶溶为一体，不影响硫化速度和产品的物理机械性能。适用于子午胎，斜胶胎和运输带。

（三）产品无沉淀，无粉尘。隔离剂的分散体的成膜材料能牢牢吸附在胶片上不会脱落。不影响胶料的

质量，无需停产清理沉淀物，可保持长期连续生产。

(四) 不倒垛，不打滑。本隔离剂于其他品种隔离剂（粉状除外）不同，因使用特殊的成膜材料在胶片表面形成不打滑薄膜。在生产中不会倒垛，在后道工序中不会打滑。

**【操作应用】**

在冷水、热水中将隔离剂配制成1：15~1：25的分散体就有很好的隔离效果。在冷水中搅拌不少于15~20分钟，就可形成非常均匀稳定，不会沉淀的悬浊液。50~60摄氏度的热水中，可自动溶解，有无搅拌均可，就可以形成透明悬浊液。夏天需使用较高的浓度。

**【用量】** 可按需要浓度直接溶解，建议兑水比例为1：15~1：25倍。

**【包装】** 50公斤、桶。

**【储存稳定性】** 阴凉、干燥、原包装密封存放一年。