

四川广安CP-2密封式制样粉碎机 煤炭化验破碎机 CP系列

产品名称	四川广安CP-2密封式制样粉碎机 煤炭化验破碎机 CP系列
公司名称	鹤壁市永心新材料科技有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	鹤壁市永心:450.550.650 yx-o:650.660.750 河南省鹤壁市:350.450.550
公司地址	河南省鹤壁市淇滨区淇水大道南段镁大厦903
联系电话	13903928050 15239253770

产品详情

四川广安CP-2密封式制样粉碎机 煤炭化验破碎机 CP系列 鹤壁市永心新材料科技有限公司

四川广安CP-2密封式制样粉碎机 煤炭化验破碎机 CP系列的原理跟构造特征

本机型严格按照国标GB474-1996制样步骤标准设计制造。通过更换筛板，出料粒度达到6mm、3mm。是破碎具有一定硬度的矿物质理想设备，适用于煤炭、冶金、水泥、环保等部门。

二、技术参数：

项目	单位	Cp-200X70	Cp-300X180	Cp-250X360
給料粒度	mm	< 60	< 80	< 100
出料粒度	6、 3	6、 3		
生产率	t/h	200-500	600-300	1800-1200
电机功率	kw	1.5	3	3
锤头材质		高锰钢	高锰钢	高锰钢
工作电源	v	380 220	380	380
重量	kg	80	120	140
外形尺寸	600X450X700	900X500X900	950X550X1000	
自动保护器			QCX8-9	QCX8-12
执过载继电器	A		3.8	9

三、工作原理：

本机主要由机壳、轴承、锤头、锤心等部件组成。当电机启动后带动锤心高速旋转，锤头产生极大离

心力向外张开，形成一个冲击环，进行循环式破碎。被锤头击碎的物料通过筛板孔，达到制样要求。

四、安装说明：

本机型由生产厂家组和装备的整机。用户收到机器后应该进行检查，以清除设备在运输途中可能出现的异常。

1. 设备安装时无需做基础固定，只需将机体水平稳妥放在坚固的地面上，以减少震动引起的噪音。
2. 接通电源后，要求电机转动方向于破碎机标志一致。

五、使用维修和保养：

1. 开机前应仔细检查轴承的润滑情况是否良好。
2. 检测传动皮带是否良好，如皮带损坏严重，则要及时更换。
3. 调整皮带紧力，紧固所有紧固件。
4. 检测防护装置，如发现有任何不安全现象，应及时整改。
5. 检查破碎腔内物料是否清除。操作程序：启动电机运转几分钟，将物料装入料斗。设备进入正常运行阶段，应密切注意有无异常，如有异常必须立即停机，排除异常。制样完毕后，应继续使用机器运转一分钟，然后停机清扫设备，清除筛孔堵物和杂物。

六、易损件：皮带、轴承、锤头、筛板。是国内同行业早引进国外同类产品先进技术的企业，经过十年的发展，公司已培养了一批德才兼备技术人员，现有理化实验、热工电子、机械设计等技术人才，公司下设生产部，电子装配部，机械加工部，质量检测部，市场营销部，售后服务部和技术开发研究部。公司已取得国家制造计量器具许可证，企业先后被评为河南省科技企业，河南省计量工作先进单位，产品遍布煤碳、电子、冶金、化工、高等院校等行业及生产部门的实验室。