

玻璃粉贴片红胶SMT锡膏成分配方含量分析检测化验

产品名称	玻璃粉贴片红胶SMT锡膏成分配方含量分析检测化验
公司名称	杭州柘大飞秒检测技术有限公司
价格	150.00/次
规格参数	飞秒检测:成分 齐全:配方 杭州:含量
公司地址	杭州市西湖区西溪路525号浙大科技园B座209室
联系电话	0571-13336185021 13336185021

产品详情

玻璃粉贴片红胶SMT锡膏成分配方含量分析检测化验

飞秒检测是国内首屈一指从配方检测，原料质控，人员培训到产品研发为一体的独立第三方研发服务机构，目前已经为Bayer, Merck KGaA, GETINGE, ELECTROLUX, DOUPONT, SINOCHEM等国际国内知名企业提供过专业高xiao的配方分析、原材料筛选服务，获得客户广泛好评。

焊锡膏是伴随着SMT(表面贴装技术)应运而生的一种新型焊接材料。焊锡膏是一个复杂的体系，是由焊锡粉、助焊剂以及其它的添加物加以混合,形成的乳脂状混合物。焊锡膏在常温下有一定的硬度,可将电子元器件初粘在既定位置,在焊接温度下,随着溶剂和部分添加剂的挥发,将被焊元器件与印制电路焊盘焊接在一起形成长久连接。

电阻浆料和导体浆料的主要区别是：1.导体浆料：主要是以白银为主要成份的一种浆料，其在印刷烧制后起到了导线的作用。当然还是有其他类别的材料，比如银钯浆料，以银钯合金粉或者银粉钯粉按照不同的比列掺杂而调制而成的，可以起到阻止银离子在高温与焊锡时的迁移。2.

电阻浆料：在烧结后主要是起到电阻的作用，主要是分钎系电阻浆料与其他材质的浆料。

飞秒技术中心能够通过分析电子化学品，确定样品的成分类型，相关添加剂的使用情况，组成配比，通过业内先进的成分分析仪器确定每一种物质的成分名称及个含量占比，得到基础配方。结合多年的行业经验，为客户提供一整套的解决方案！

飞秒检测中心由南京大学教授博士领衔，融合多所著名高校的强大科研实力，与多家科研单位建立战略合作伙伴关系，拥有化学、材料、环境相关领域的检测、分析仪器设备以及经验丰富的高水平专业人才队伍。实验室配备对未知物进行剖析鉴定的国际先进仪器设备主要有：红外光谱仪（IR）、核磁共振波谱仪（NMR）、气相色谱/质谱联用仪（GC-MS）、高效液相色谱（HPLC）、凝胶渗透色谱仪（GPC）

等有机化学结构分析仪器，以及X射线光电电子能谱（XPS）、等离子体质谱仪（ICP-MS）、离子色谱仪、X射线荧光光谱仪（XRF）等无机分析仪器。

电子化学品成分分析通过核磁共振波谱仪，红外波谱仪，质谱仪，凝胶色谱仪等仪器，我们可以对产品及其原料进行多种分析测试，内容包括其种类，含量，成分组成，各种物理性能等。其分析过程一般如下：

样品前处理：根据不同类型样品采取不同科学分离、富集方法（成分做到有机与无机，不同体系组成体系成分的分离）

大型仪器分析：定性定量分析，一般采用红外光谱、核磁共振波谱、GC-MS、PY-GC-MS、ICP、IC、HPLC、XRF、GPC等十多种仪器

图谱解析：根据仪器检测出谱图数据，结合行业经验匹配数据库

数据佐证：结合图谱解析、结合基础化学常用手段及相关特性验证，多方面验证分析结果

专家审核：教授及相关行业研发专家，对分析结果把关审核

后期技术服务：针对客户实际过程中遇到相关问题，工程师给予解决方案

飞秒检测拥有大小分析仪器百余台，其中包括红外光谱（IR）、安捷伦气质联用仪（Agilent GC-MS）、热裂解-色谱/质谱联用仪（PY-GC/MS）、原子发射光谱仪（ICP）、离子色谱（IC）、高效液相色谱仪（HPLC）、凝胶渗透色谱（GPC）、差示扫描量热法（DSC）、热重分析仪（TGA）、气相色谱-质谱联用仪、能谱等等多种仪器设备。我们可针对一个样品采用多种分析方法，谱图联用多方面验证样品的配方成分。

下一篇：[脱漆剂电子元件清洗剂成分配方含量分析检测化验](#)