

实验筛用试验筛 威泰克国标试验筛 濮阳试验筛

产品名称	实验筛用试验筛 威泰克国标试验筛 濮阳试验筛
公司名称	河南威泰克机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市新飞大道1789号
联系电话	13903733810

产品详情

实验室振动筛在石墨粉的目数检测中有着广泛的应用。有直径200cm和直径300mm两种。可分别安装直径200mm和300mm的标准检验筛筛框。一台实验室振动筛可同时安装1-7层标准检验筛筛框，濮阳试验筛，可用于将待检测石墨粉进行分级。

一般检测40目、60目、80目、100目等不超过200目的粉体用普通的实验室振动筛就可以，但是200目以上如325目、400目、500目等难筛选的石墨粉时可加加超声波系统，以提高筛选效率。超声波试验振动筛电源产生的高频电振荡由振荡器转换成高频正弦形式的振荡波，振荡器将振荡波均匀传输至筛面，防止堵网，适合精细石墨微粉的分级检测使用。

实验筛的特点与用途

特点与用途：

实验筛是集粉粒分级、液体过滤为一体的标准分析筛；适用于实验室，质检室对颗粒、粉类进行粒度结构准确分析，液体类固形物含量及杂物量的测试分析。具有噪音低、效率高、精度高等特点。产生多元高频振动，快速筛滤样品；标准筛体，孔径试验筛型号，确保样品分析高精度；电子计时器，可根据需要设定同种物料同等筛分时间、保证样品的分析数据统一性，把检验误差降到较低程度，200试验筛框多钱，以便对产品质量做出准确判断。

标准分样筛概述

标准分样筛(又称试验筛、标准检验筛、粒度分析筛、粒度校验筛、粒度检查筛、分样筛)，对各种粉体材料的粒度组成进行分级。广泛用于磨料、地堪、冶金、药典、化工建材等行业颗粒物料的精准筛分和

粒度检测。

标准分样筛组成部分

- 1、筛面：由黄铜、磷青铜、不锈钢丝网和园孔铁板以及尼龙网等金属和非金属材料构件。
- 2、筛框：由黄铜皮、不锈钢皮、冷轧铁皮(镀铬或锌)塑料框筛等材料构成。
- 3、筛框平整、光洁度高、套筛组装互换性好。
- 4、筛具：科学设计、结构精巧、筛面平整张紧度高、孔径度高、筛框形状规则，规格齐全。

实验筛用试验筛-威泰克国标试验筛(在线咨询)-濮阳试验筛由河南威泰克机械制造有限公司提供。河南威泰克机械制造有限公司(www.shaixuanji.cn)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.wtkzd.com)还是从事旋振筛，高频旋振筛，超声波旋振筛的厂家，欢迎来电咨询。