

猴头菇粉离心喷雾干燥机 江苏博鸿 离心喷雾干燥机

产品名称	猴头菇粉离心喷雾干燥机 江苏博鸿 离心喷雾干燥机
公司名称	江苏博鸿中锦制粒设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市西城路188号
联系电话	18651002062 18651002062

产品详情

番茄粉喷雾干燥机，牛骨清汤喷雾干燥机，牛骨白汤喷雾干燥机

碳化硅喷雾造粒塔离心喷雾干燥机5-8kg/h

将粉体原料形成近球形的颗粒

物料处理量：5-8kg/h

蒸发水份量：5kg/h

进风温度：240

出风温度：80-100

加热方式：电加热

蠕动泵，加料量：0-17L/h电动喷头

雾化盘直径：50mm，转速24000-35000转/分，功率：0.12kw，喷液量：10kg/h

配套浆料转料车，离心喷雾干燥机，配套搅拌器

碳化硅喷雾造粒塔离心喷雾干燥机5-8kg/h特点：

1.在上配备了M型雾化盘？

可生产具有良好流动性的球状粉体。

可生产粒度分布均匀的造粒产品。

可减少飞行线上的粘壁量。

可调整平均粒径。

2.高回收率

采用低帽方式，提高造粒产品的回收率。

3.防止产品交叉污染

装有高温高效过滤器。

干燥室内可进行正压运行。

4.容易清洗

热风室可拆卸清洗。

干燥室的转角部分均加工成R型。

5.装有折叠式或袋式过滤器

硝酸盐喷雾干燥机，铵盐喷雾干燥机，磷酸盐喷雾干燥机

中药专用喷雾干燥机组在设计中作了改进：

1、塔径塔高做了相应的调整，既保证物料干燥之前接触不到塔壁，又保证物料在热风中的停留时间；塔壁设有夹套冷风冷却装置，确保物料吸附在塔壁上因局部温度过高而产生软化、熔融甚至焦化现象；锥角增大，锥体上安装空气震击器，用压缩空气脉冲式震击筒体，把吸附在筒体上的粉料顺畅地击落下来；

2、本机组用PLC程序控制系统回路；触摸屏动画显示工艺流程，绞股蓝全草离心喷雾干燥机，具有可操作性，变量操作参数实现模糊技术自动跟踪调节；用变频器稳定安全地调节雾化；进、出风温度、塔内压力数显，可[^]设定等等。

中药浸膏是由植物根茎叶提取而成，特别是醇提工艺，它含糖份较高，在高温下易软化熔融，普通的离心喷雾已无法满足干燥，针对这种情况我公司组织了一批精干的技术力量，总结出几年来本厂设计制造

喷雾干燥机的成功经验，收集了国内外同行业同类型产品的优点，经过精密、反复的工艺计算和无数次的实验，猴头菇粉离心喷雾干燥机，开发出了中药专用喷雾干燥机组，并推广到了一些知名药厂使用。

一、离心喷雾干燥机--概述：

该机适用于陶瓷、化工产品等物料的离心造粒。尤其适用于电子陶瓷材料、氧化铝、氧化铁、碳化硅、碳化钨等特殊颗粒要求的物料，其粒度可以调整，球型产品的流动性更好，枸杞粉离心喷雾干燥机，提高制品的密度。是将料液压入位于塔体顶部的喷嘴雾化成微小雾滴，同塔顶热风平行而下完成干燥。该机具有收尘率高，无粘壁、节能高效等特点，特别适用于热敏性物料干燥。广泛应用于食品、染料中间体等行业。

二、离心喷雾干燥机--应用：

l 食品工业：全脂奶粉、酪朊、可可粉、代乳粉、蛋清（黄）、燕麦、鸡汁、咖啡、速溶茶、调味料、肉、蛋白质、大豆、花生蛋白质、蛋白质水解物、玉米浆、玉米淀粉、葡萄糖、果胶、麦芽糖、山梨酸钾、南瓜粉等。

l 药品：中药浸膏、药胶、酵母、维生素、淀粉酶、脂肪酶等

l 塑料树脂：AB、ABS乳液、尿醛树脂、甲醛树脂、聚乙烯等

l 洗涤剂：洗衣粉、普通洗衣粉、肥皂粉、苏打粉、乳化剂、增白剂、磷酸剂等

l 化工工业：碱性染料颜料、染料中间体、Mn₃O₄、甲基硅酸、催化剂、氨基酸、白炭黑等

l 陶瓷：氧化铝、瓷砖材料、氧化镁、滑石等

l 其它：氢氧化铝、氯化钙、硬脂酸剂等冷却喷雾