

# 生活垃圾热值检测仪-化验设备

产品名称	生活垃圾热值检测仪-化验设备
公司名称	鹤壁市汇隆科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	鹤壁市永心:450.550.650
公司地址	河南省鹤壁市淇滨区淇水大道南段镁大厦903
联系电话	13903928050 13033870752

## 产品详情

生活垃圾热值检测仪化验那家强鹤壁市汇隆科技有限公司是一家生产研发仪器仪表的企业本公司科研机构长时间研究国内生活垃圾热值化验市场设计生产出来一款生活垃圾热值检测仪的原理跟构造特征

新品固废热值检测仪标准|化验垃圾发热量的仪器 技术特点

1. 量热仪自动化的代表：氧弹自动升降、自动识别氧弹、自动充氧、自动检测充氧压力、自动检测点火丝安装是否正常。
2. 定量水杯确保内筒水量的稳定，保证每次测量结果的一致。
3. 采用独创的冷却校正模型，保证了高、低热值试样测试结果的准确性。
4. 大容量外筒水箱，有制冷单元，热容量稳定，适应长时间连续做样。
5. 独有弹筒，抗压强，主期时间缩短。样品称重范围自动警示；实验室环境温度和湿度实时监控；超差的结果自动提示。
6. 样品编码和重量信息自动传送；测试数据备份和上传；实验数据防修改。
7. 可实现登录权限管理，实验过程信息记录。

新品固废热值检测仪标准|化验垃圾发热量的仪器 适用燃料管控的特殊功能

- 1) 若有中途开盖，替换样品等舞弊行为，实验作废；
- 2) 上传数据包括：

环境参数：环境温度、湿度；

过程参数：起始时间，点火时间，主期结束时间，主期温升，冷却校正C等；

故障自检：自动升降到位，自动充氧到位等。

采用国内先进的多探头感温技术，分别对内桶水温、外桶水温、室温、控温水箱水温进行实时检测，采用恒温水循环系统，可实现随温和定温两种工作方式。随温方式时，水温跟随室温变化，完美的解决了定温方式下量热仪在试验过程中外桶水与室内空气的热交换问题，根除了影响量热仪测试结果的主要因素。

采用独特的泵循环方式，使仪器整个量热体系各点的温度相当均衡，保证测试结果的准确性。

采用创新研制的自动充氧放气装置及氧弹自动升降机构（主要部件均为进口件，，无须人工充氧、放气，高度自动化，操作简捷方便。

采用进口隔热材料，有效地隔绝外部环境的影响，仪器抗干扰能力更强。

采用创新、高精度的探针式**电子**

量杯，无须人工称量水重，自动测量内筒水量。重复误差 < 0.5g，水量更准确，试验时间更短、快速准确、操作简单方便。

点火丝自动判别功能，准确判断出点火丝的不良状态。

采用自动止水排水接口，仪器换水，顺时针拧开排水管即可自动排出外桶水，逆时针关闭排水管即自动停止排水，使维护简捷快速。

率先采用先进的USB接口，即插即用，降低了对计算机的要求，更加方便由一台微机控制多台量热仪或其它仪器组成综合测试仪，实现一机多控。

水路采用标准接头，减少仪器故障。

可联电子天平，可联网实现远程数据共享。

固废垃圾燃料热值测定|工业发电垃圾热值检测仪器特征固体废物是指在生产，生活和其他活动过程中产生的丧失原有的利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固体，半固体，和置于容器中的气态物品，物质以及法律，行政法规规定纳入废物管理的物品，物质。不能排入水体的液态废物和不能排入大气的置于容器中的气态物质