

煤矸石砖坯氧化钙检测设备 YX系列

产品名称	煤矸石砖坯氧化钙检测设备 YX系列
公司名称	鹤壁市汇隆科技有限公司
价格	18600.00/台
规格参数	鹤壁市永心:450.550.650 YX:650.660.750 河南省鹤壁市:350.450.550
公司地址	河南省鹤壁市淇滨区淇水大道南段镁大厦903
联系电话	13903928050 13033870752

产品详情

煤矸石砖坯氧化钙检测设备 YX系列 鹤壁市永心新材料科技有限公司

煤矸石砖坯氧化钙检测设备 YX系列的原理跟构造特征测量范围：CaO、Fe₂O₃、SO₃分析范围均可调节，通过标定工作曲线的方法选定；测量范围宽度：CaO_{max}—CaO_{min} 7%；Fe₂O₃_{max}—Fe₂O₃_{min} 5%；SO₃_{max}—SO₃_{min} 5%；固有误差：CaO：±0.15%，Fe₂O₃：±0.10%，SO₃：±0.10%；测量时间：30×n秒(n为自然数)，推荐值为120秒；测量精度：SCaO 0.10%、SFe₂O₃ 0.05%、SSO₃ 0.05%；温度稳定性：5~40 范围内，漂移：CaO% 0.09%，Fe₂O₃% 0.10%，SO₃% 0.05%；

使用条件：

环境温度：5-40 ，相对湿度：85%(30)，供电电源：220V±20V，50Hz；整机功率：60W；尺寸及重量：485mm×385mm×145mm，18kg。煤炭、冶金、石油、采矿、化学、电厂脱硫用石灰石粉的定量分析仪器，主要用于测量水泥生料、电厂脱硫所用石粉及产品等材料中的钙、铁的百分含量。通过测量生料中钙、铁的含量来控制熟料的质量。同时还可对水泥中混合材的摄入量进行分析。为配料控制即时提供数据。它采用物理分析方法，具有分析速度快、度高、人为误差小、劳动强度低、不用化学试剂，不污染环境，节约劳动力等特点，只需一次性投资，故已广泛应用于水泥工业并取代了传统的化学分析方法。特点：（1）无同位素放射源，符合国家要求。免除用户的后顾之忧。（2）

大液晶屏显示，中文菜单。操作简便。（3）

采用了“连续测量标准样法”，可同时分析二种成份，30秒钟即可得出结果，度高。（4）

仪器高度集成化，具有强大的环境适应能力和抗干扰能力。（5）

仪器应用抗电网波动能力的开关电源，可在宽幅电压下工作。（6）

采用物理分析方法，分析中不接触、不破坏样品，无需化学试剂。（7）一体化的仪器分析系统，可独立使用，也可通过仪器的RS232或RS485标准串行口与配料系统机使用。（8）

声光自动报警，键盘打印机置于面板，人机对话方式操作。（9）

软件功能强，数据存储能力大，可根据用户要求任意增加软件功能。技术指标：1．测量范围：CaO、Fe₂O₃分析范围均可调节，通过标定工作曲线的方法选定。2．测量范围宽度：CaO%_{max}~CaO%_{min} 7%；Fe₂O₃%_{max}~Fe₂O₃%_{min} 5% 例如水泥生料：CaO：39%~46%；Fe₂O₃：0.01~5%。3．固有误差：CaO：±0.18%，Fe₂O₃：±0.10%。4．分析精度：SCaO 0.09%,SFe₂O₃ 0.05%5．

温度稳定性：适用：5~+40 范围内，漂移：CaO% 0.18%，Fe₂O₃% 0.10%
6. 测量时间：30×n秒(n为自然数)，推荐值为60秒。7. 使用条件：环境温度：5~+40，相对湿度：85%(30)，电源：220V±20V，50Hz。8. 整机功耗：<50W。9. 尺寸及重量：480mm×370mm×125mm，18kg。司坚持以“诚信为本”对产品“精益求精”为用户提供的售后服务（产品的技术指导）。公司主要拥有煤质化验仪器产品几十种：量热仪系列、测硫仪系列、水分测定仪系列、测氢仪、胶质层指数测定仪、灰熔点测定仪、温控仪系列、马弗炉、粘结指数测定仪、鼓风干燥箱、米库姆转鼓机、标准振筛机、锤式破碎机、鄂式破碎机、密封式化验制样粉碎机、煤燃点测定仪、奥亚膨胀度测定仪、破碎缩分联合制样机、运煤采样机、煤炭采样机等煤炭采、制样化验分析设备。鹤壁市永心煤质仪器仪表厂将以“好的产品，优质的服务”为企业的精神，以振兴发展煤质化验设备产品为己任，以质量求生存，以科技求发展，向管理要效益，公司坚持服务于客户，不断发展企业实力，创造品牌企业，为振兴民族工业贡献我们的力量。