

安瓿瓶洗瓶机 洗瓶机 恒立达超声产品优良

产品名称	安瓿瓶洗瓶机 洗瓶机 恒立达超声产品优良
公司名称	济宁市恒立达超声电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市车站西路28号
联系电话	13508977269

产品详情

洗瓶机

洗瓶机 清洗介质:采用超声波清洗，一般有两类清洗剂:化学溶剂、水基清洗剂等。清洗介质的化学作用，可以加速超声波清洗效果，超声波清洗是物理作用，两种作用相结合，以对物件进行充分、彻底的清洗。

· 功率密度:超声波的功率密度越高，超声波洗瓶机，空化效果越强，安瓿瓶洗瓶机，速度越快，清洗效果越好。但对于精密的、表面光洁度甚高的物件，采用长时间的高功率密度清洗会对物件表面产生"空化"腐蚀。

洗瓶机

超声波洗瓶机

一、概述

DY-XP全自动超声波洗瓶机是最理想的西林瓶洗瓶机，是按照医药无针、冻干及口服液产品设计而成，全自动超声波洗瓶机，完全符合“GMP”生产规范标准。主要采用超声波粗洗，高压水喷淋精洗、反冲，压缩空气吹干，洗瓶机，无级变频调整，运行平稳，破瓶率低，是制剂生产线中最理想的洗瓶设备。全自动超声波洗瓶机更改轨道后可适用多种规格管制瓶，如口服液瓶、黄园瓶、易拉瓶、试管瓶等。

超声波清洗的一些相关技术问题

超声波清洗的两个主要参数:

频率: 20KHz

功率密度 = 发射功率 (W)/ 发射面积 (cm²) 通常 0.3W/CM² , 我们常用的超声波清洗机的功率密度都在0.5瓦/平方厘米以上。例如:DY-1200型超声波清洗机, 功率密度为0.5瓦/平方厘米, 这也是国内普通标准超声波清洗机的平均水平, 对于普通的工业应用已经可以达到要求。

安瓿瓶洗瓶机-洗瓶机-恒立达超声产品优良(查看)由济宁市恒立达超声电子科技有限公司提供。济宁市恒立达超声电子科技有限公司 (www.jnhenglida.com) 为客户提供“ 超声技术研发,应用及推广,超声设备,电子产品 ” 等业务, 公司拥有“ 恒立达超声电子设备 ” 等品牌。专注于行业专用设备等行业, 在山东 济宁 有较高知名度。欢迎来电垂询, 联系人: 张坤。