

# 磁力密封高压反应釜加工 润圣化机 伊春反应釜加工

产品名称	磁力密封高压反应釜加工 润圣化机 伊春反应釜加工
公司名称	威海润圣化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市经济技术开发区青岛中路77A（长峰）（ 距高铁、火车站、高铁站、汽车站、公交总站1. 5KM）
联系电话	13506306795

## 产品详情

实验室磁力搅拌反应釜结构特点二：

(4)、加热器：加热方式采用夹套导热油电加热，控温精度高，  
配套电机一般采用直流伺服电机，亦可根据用户要求采用防爆电机，变频器无级调速。

(5)、在釜盖的上部、底部、侧部装有进气口、排气口、加料罐口、测控温口、压力表安全爆破阀口、下排料口，高压反应釜加工，外接阀门、压力表、安全爆破阀、测温保护管等均采用圆弧与圆弧线接触形成密封，通过拧紧螺母达到密封；底部放料阀门为法兰球阀，上部开口阀门为针形阀。

(6)、进、排气口配针形阀开在釜盖的侧面，可通过此阀门用来通气、排气，从而达到流动的气分。

(7)、加料系统：加料罐外部装有加热装置、玻璃液位计、上部装有进料阀门和真空压力表；加料罐口与反应釜通过针形阀及釜内插底管联接，在反应过程中可往釜内加料，中试反应釜加工，并可调节之间的阀门调节加料的快慢，侧面装有玻璃管液位计可通过它观察加料速度的快慢及加料量的多少。

(5)、在釜盖的上部、底部、侧部装有进气口、排气口、加料罐口、测控温口、压力表安全爆破阀口、下排料口，外接阀门、压力表、安全爆破阀、测温保护管等均采用圆弧与圆弧线接触形成密封，通过拧紧螺母达到密封；底部放料阀门为法兰球阀，上部开口阀门为针形阀。

(6)、进、排气口配针形阀开在釜盖的侧面，可通过此阀门用来通气、排气，从而达到流动的气分。

(7)、加料系统：加料罐外部装有加热装置、玻璃液位计、上部装有进料阀门和真空压力表；加料罐口与

反应釜通过针形阀及釜内插底管联接，在反应过程中可往釜内加料，磁力密封高压反应釜加工，并可调节之间的阀门调节加料的快慢，侧面装有玻璃管液位计可通过它观察加料速度的快慢及加料量的多少。

#### MD反应器使用方法：

逆时针旋转压盖（如太紧，可借助钩头扳手），伊春反应釜加工，打开反应器，取下弹簧及上下弹簧支撑座，从釜体座底部小孔轻推釜体底托，可使釜体升起，取出聚四氟乙烯釜体及釜盖。即可进行取样、加料、清洗等工作。

加料完毕后，保持聚四氟乙烯釜体及釜盖外表面清洁，按照与打开反应器的相反顺序组合安装反应器，并用手拧紧。

将反应器夹持口夹在台虎钳上（不可用力过大），借助特殊扳手将上盖拧紧。

将反应器放置在烘箱内加热，设定烘箱温度至所需反应温度即可。

#### RCJ型升降反应釜

##### 应用范围：

本装置适合于大专院校、科研院所及企业单位的实验室，进行中、小剂量高温、高压、加氢、聚合等状态下实验用釜。因重量较大，所以釜盖采用了手动升降设计，安全可靠。并有釜盖可升降和釜体可升降两种结构形式，出料采取上出料及下出料方式可供选择。其安全、快捷的操作特点，深受广大用户青睐。

磁力密封高压反应釜加工-润圣化机(在线咨询)-伊春反应釜加工由威海润圣化工机械有限公司提供。威海润圣化工机械有限公司（[www.runshenghuaji.com](http://www.runshenghuaji.com)）是从事“高新技术试验仪器设备,膜技术及环保工艺”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：苏明海。