

不锈钢反应釜 润圣化机反应釜厂商 不锈钢反应釜多少钱

产品名称	不锈钢反应釜 润圣化机反应釜厂商 不锈钢反应釜多少钱
公司名称	威海润圣化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市经济技术开发区青岛中路77A（长峰）（ 距高铁、火车站、高铁站、汽车站、公交总站1. 5KM）
联系电话	13506306795

产品详情

实验室磁力搅拌反应釜结构特点二：

(4)、加热器：加热方式采用夹套导热油电加热，控温精度高，配套电机一般采用直流伺服电机，亦可根据用户要求采用防爆电机，不锈钢反应釜加工，变频器无级调速。

(5)、在釜盖的上部、底部、侧部装有进气口、排气口、加料罐口、测控温口、压力表安全爆破阀口、下排料口，外接阀门、压力表、安全爆破阀、测温保护管等均采用圆弧与圆弧线接触形成密封，通过拧紧螺母达到密封；底部放料阀门为法兰球阀，上部开口阀门为针形阀。

(6)、进、排气口配针形阀开在釜盖的侧面，可通过此阀门用来通气、排气，从而达到流动的气分。

(7)、加料系统：加料罐外部装有加热装置、玻璃液位计、上部装有进料阀门和真空压力表；加料罐口与反应釜通过针形阀及釜内插底管联接，在反应过程中可往釜内加料，并可调节之间的阀门调节加料的快慢，侧面装有玻璃管液位计可通过它观察加料速度的快慢及加料量的多少。

(5)、在釜盖的上部、底部、侧部装有进气口、排气口、加料罐口、测控温口、压力表安全爆破阀口、下排料口，外接阀门、压力表、安全爆破阀、测温保护管等均采用圆弧与圆弧线接触形成密封，通过拧紧螺母达到密封；底部放料阀门为法兰球阀，不锈钢反应釜，上部开口阀门为针形阀。

(6)、进、排气口配针形阀开在釜盖的侧面，可通过此阀门用来通气、排气，从而达到流动的气分。

(7)、加料系统：加料罐外部装有加热装置、玻璃液位计、上部装有进料阀门和真空压力表；加料罐口与

反应釜通过针形阀及釜内插底管联接，在反应过程中可往釜内加料，并可调节之间的阀门调节加料的快慢，侧面装有玻璃管液位计可通过它观察加料速度的快慢及加料量的多少。

实验室反应釜主要用材

实验室用反应釜采用环形稀土永磁耦合驱动器，搅拌力矩大，具有静密封、无泄漏的特点。实验用反应釜釜体材料主要采用

1Cr18Ni9Ti 不锈钢，并可根据不同介质要求制作钛材（TA2）、聚四氟乙烯衬套及衬镍（Ni6）。搅拌轴承采用自润滑耐磨轴套，适合于各种介质的搅拌。实验用反应釜出料方式有上出料和下出料两种，不锈钢反应釜多少钱，供用户订货时选用。该系列产品具有运转平稳、噪音小、操作方便等特点，实验用反应釜是实验室进行各种化学反应的理想装置。

实验用高压反应釜应用领域

高压反应釜广泛应用于石油化工、化学、制药、高分子、冶金、环保等化工过程领域。如催化加氢、聚合反应、湿法冶金、酯化反应、超临界反应、电化学腐蚀测试、红外探测等等。是针对实验过程中样品量少，反应介质粘稠度高，专业设计的高精度反应器。标准配置：气体进样阀、气体放气阀、采样管、压力表、温度热电偶、防爆阀、搅拌桨、内冷凝管，能满足各个实验室对于实验过程的要求。本公司反应釜采用PEEK密封，确保高温条件下无泄漏。釜体采用一次成型结构，确保实验人员的安全。釜体及管件均采用316L不锈钢材质，耐腐蚀。

釜体及管件均采用316L不锈钢，耐高温，耐腐蚀性强。

独特的超温保护设计，不锈钢反应釜批发，长时间反应稳定可靠。

标配聚四氟乙烯衬套，可耐酸，碱等。可选配耐高温300度peek材质。

不锈钢反应釜-润圣化机反应釜厂商-不锈钢反应釜多少钱由威海润圣化工机械有限公司提供。威海润圣化工机械有限公司（www.runshenghuaji.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东威海的压力容器等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领润圣化机和您携手步入辉煌，共创美好未来！