

防护铅门 誉恒防辐射 x射线光室防护铅门

产品名称	防护铅门 誉恒防辐射 x射线光室防护铅门
公司名称	聊城市誉恒射线防护器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城经济技术开发区东昌东路
联系电话	18864855789 18864855789

产品详情

铅门细节介绍：

- 1：广泛适用于CT机房、DSA机房、X线机房、C型臂机房、DR机房、CR机房的射线防护、防护门。
- 2：主体框架采用加厚4#钢方管45°角焊接而成，除锈防锈后双面铺贴医用金属铅板(医用金属铅板含铅量高达99.99%)。
- 3：防护层采用弧焊焊接而成、无任何缝隙确保射线不外漏!
- 4：金属铅板采用机械固定和压力粘接两种方法固定，以确保铅板不下垂脱落。
- 5：平开防护铅门特设特质压力轴承、使铅防护门开关灵活无噪音!推拉式防护门采用上悬式静音轨道设计、下设导向轴承使防护门开关更加灵活安静无噪音!砰”地一声闷响传来。
- 6：外饰面采用优质304不锈钢，既使防护门外饰美观，又加了防护门的防撞性能和机械强度。
- 7：特设不锈钢拉手和防火锁具。防火锁具熔融温度大于1900度，***耐用。轻松应对公众的频繁使用要求。
- 8：门体加贴防辐射标志并在防护门上方加装指示灯提醒人员注意射线防护!电动推拉防护门可加装门机联锁装置，防护门关闭不严时机械无法启动以确保人员***。也就不再理会的静心参悟起口决了。

铅门是医院方射科必不可少的防护品，铅门有平开门和推拉门两种，防护铅门，平开门一般是用于操作室和排片室之间，方便医生出入的。而推拉门是供和出入的门。推拉门有时做电动推拉，就是在原本的推拉门基础上安装电机，电动推拉门有以下特点是：

操作性能:遥控器遥控操作开、关门;豪华电梯式控制板、控制按钮开、关门;可选配脚踏式控制开关;停电后可手动开、关门;

安全装置:具有电气、机械、红外线三种保护装置，以确保使用安全可靠;红外线保护装置可防止电动门在运行过程中发生挤伤人员事故;

变频装置:通过电动门运行中速度快慢变换，确保使用更安全;同时使用更安全;同时使之运行平衡、噪音小;

电动防护门锁采用锁与电机联锁装置、防止未开防盗锁的状态开门损坏防盗锁。

电动防护门安装手动调节装置，使防护门可根据用户所需选择，半开及全开功能。

医用防辐射铅门规格

防辐射铅门：有电动平开门、电动推拉门、手动平开门、手动推拉门、工业探伤门、铅房、医用铅屏风、工业铅屏风，口腔、CT室、DR室防护门窗。防辐射铅门外表是选用国标304目不锈钢板材，光泽亮丽，门框架内选用纯铅板生产，保证检测合格。

平开防辐射铅门，可分为内开门和外开门，门体的结构和材料是依照线机的功率等级大小(kv)及门洞口大小决定的，其防护门的五金配件均为进口专用件，辐射防护铅门，质量特别好。

第二推拉防辐射铅门，开启方向是沿着墙壁平行移动，门体的结构和材料是按照线机的功率等级大小(kv)及门洞口大小决定的，门框结构与平开门结构有所区别。

第三电动防辐射铅门，x射线光室防护铅门，通常适合较大的门体，射线防护铅门，因重量较重，人力开启特别吃力，所以采用电动开启方式，开启形式可分为平开式和平移式，其配件也均为进口件。

铅门规格 80*2米和90*2.2米 支持定制，具体大小根据实际门洞大小定制。

配件：门把锁，工作灯，辐射警示帖等

适用场所：科X銑室、CT室 nbsp;

ICU、CR/DR室、X銑室、口腔、、动物，以及一些科研单位实验室和工业探伤室铅门等。

防护铅门-誉恒防辐射-x射线光室防护铅门由聊城市誉恒射线防护器材有限公司提供。“防护铅玻璃,防护铅板,防护涂料”就选聊城市誉恒射线防护器材有限公司(www.lcyhsx.com)，公司位于：山东省聊城经

济技术开发区东昌东路，多年来，聊城誉恒坚持为客户提供好的服务，联系人：付经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。聊城誉恒期待成为您的长期合作伙伴！