

# 锚栓 药包式化学锚栓 化学锚栓

产品名称	锚栓 药包式化学锚栓 化学锚栓
公司名称	湖南固特邦土木技术发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	样品或现货:样品 是否标准件:标准件 型号:JN-SM10~M30
公司地址	长沙湖南长沙国家高新技术产业开发区麓云路18号
联系电话	400-0702020 18374810888


## 产品详情

样品或现货	样品	是否标准件	标准件
型号	jn-s m10~m30	材料等级	5.8级螺杆
类别	多款供选	螺纹规格	标准
螺杆长度	标准 ( mm )	别名	螺丝
种类	螺栓		

### jn-s的用途

混凝土 ( > c15 )、岩石等密实基材中钻孔快速锚固螺栓，需与固特邦螺栓配合使用，如幕墙、桥梁、隧道、工业厂房、设备安装及其它安装等工程。工作环境温度 80 ℃。

### jn-s的特点



m10 × 130	58.0	11.2	12.2	52	12	90	20
m12 × 160	84.3	17.4	17.8	70	14	110	25
m16 × 190	157	24.0	33.0	120	18	125	35
m20 × 260	245	43.2	51.9	185	24	170	60
m24 × 300	353	60.0	74.2	230	28	210	65
m30 × 380	561	79.1	120.0	370	35	280	65

注：1.表中数据采用固特邦5.8级镀锌螺杆，屈服强度400mpa，抗拉强度500mpa；2.基材为未  
固力受很多因素影响，除孔洞表面状况、孔径大小、锚栓直径、锚固长度外，设计时尚须考  
土实际强度和配筋、锚固破坏形式、施工工艺等因素，具体可参见国家相关标准，表中数值  
求，可配合使用固特邦不锈钢螺杆；5.为保证工程质量，建议您进行现场抗拔试验

jn-s的使用方法

2. 用硬毛刷刷孔壁再用干净无油的压缩空气吹出灰尘，如此反复进行不少于3次。必要时可用酒精擦净孔壁。

3. 保证螺栓表面洁净、干燥、无油污。

4. 确认玻璃管锚固包无外观破损、药剂凝固等异常现象，将其圆头朝内放入锚固

5. 使用电锤或电钻及专用安装夹具（如示意图），将螺杆强力旋转插入直至孔底，以达到注入药剂的目的。电锤或电钻的转速应调至慢速档，且不应采用冲击方式。安装时必须使用电动工具，禁止使用重锤或扳手人工强行将螺杆锤入，将无法发挥药剂作用，必须制

6. 当旋至孔底或螺栓上标志位置时，立刻停止旋转，取下安装夹具，凝胶后至完全固化前避免碰撞，防止胶液流失，影响锚固力。

7. 外观检查固化是否正常。重要部位的螺栓需进行现场抗拔试验，检验其锚固力是否满足设计，合格后方可进行下一道工序的施工。

1. 根据工程设计要求，在基材（如混凝土）中相应位置钻孔，孔径、孔深及螺栓直径应由专业设计确定。包装、储存、安全  
避光贮存在阴凉（5-25℃）、干燥的库房内，不得损坏包装或雨淋，有效贮存期为4个月。密封储存。施工人员应采取必要的安全防护措施（如配戴口罩、手套、护目镜、安全帽等），现场保持通风。内装药剂若不慎误食或溅入眼睛，请用大量清水稀释后立即就医。湖南固特邦土木技术有限公司，植筋胶,粘钢,桥梁加固,建筑结构胶,结构加固,工程加固,结构改造,混凝土植筋,路面修补,自流平砂浆,结构灌注胶,植筋锚固胶,后锚固,化学锚栓,封口胶,混凝土界面剂,加固施工,化学螺栓,混凝土植筋胶,植筋胶,高性能复合砂浆,悬拼胶,钢筋网加固<http://www.goodbond.com>

我们是固特邦,中国最大的建筑加固,加固材料,加固方案供应商；我们,打造的是建筑