

粉末二合一分样器厂家

产品名称	粉末二合一分样器厂家
公司名称	北京旭鑫盛科仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区万家嘉业创业园A区
联系电话	13581733251 13581733251

产品详情

旋转分样仪技术参数

进料尺寸	12mm
分样样数	6、8和10份
批次处理量	5000ml
储存程序	10种储存程序
时间设置	1s ~ 99min59s (液晶显示)
转 速	20 ~ 150r/min (液晶显示)
样品瓶容积	25、30、50、100、250和500ml
电源数据	AC 220V ± 10% 50Hz

北京旭鑫盛科仪器设备有限公司（简称：旭鑫盛科）是一家集样品研磨粉碎前处理仪器研发、生产、销售及技术服务为一体的专业服务公司。前身为北京旭鑫仪器设备有限公司制样仪器事业部，为了更专心、更专注的研发多样化、高品质的前处理仪器，给客户提供更专业的全方面技术支持，成立了北京旭鑫盛科仪器设备有限公司。

旋转分样仪产品应用

I 适用于分样和样品减量

I 电子、工程、煤、焦炭、岩石矿物、玻璃、植物、农产品、材料、建筑原料、陶瓷、药品、食品、香料、水泥等

北京旭鑫盛科仪器设备有限公司（简称：旭鑫盛科）是一家集样品研磨粉碎前处理仪器研发、生产、销售及技术服务为一体的专业服务公司。为各广大科研人员提供成套解决方案，满足科技迅速发展不断变化的需求。专业的服务团队为您提供全方面的售前和售后技术服务，为您的科学研究保驾护航。

旋转分样仪

准确及可比较的分析很大程度上取决于样品的准确处理。只有对样品来源具有代表性的样品才能确保测试结果的效度。旋转管式分样仪确保了选取的样品的代表性及分析的可重复性。

旋转式分样仪能做到对样品材料的准确分样，使每一份分样样品都准确地具有与所采总样品量一致的组成。它既能运用于细小的粉末，也能因勇于粗糙的材料。进样和分样过程自动进行，不受干扰，粉末二合一分样器厂家，不产生材料损失。独特的模块化构造能针对客户的不同要求进行组装。它的应用极为广泛。除了驱动组件，还有进样器，各种分样顶冠，收集容器和更多有用的附件可供选择。

北京旭鑫盛科仪器设备有限公司（简称：旭鑫盛科）是一家集样品研磨粉碎前处理仪器研发、生产、销售及技术服务为一体的专业服务公司。前身为北京旭鑫仪器设备有限公司制样仪器事业部，为了更专心、更专注的研发多样化、高品质的前处理仪器，给客户提供更专业的全方面技术支持，成立了北京旭鑫盛科仪器设备有限公司。

粉末二合一分样器厂家由北京旭鑫盛科仪器设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京旭鑫盛科仪器设备有限公司（www.sk-tem.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为粉碎设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!