

低温避震样品保存箱60L DC12-24V/AC220V

产品名称	低温避震样品保存箱60L DC12-24V/AC220V
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	49800.00/台
规格参数	温度:-19~10 容积:60L 经销:全国
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

低温避震样品保存箱60L DC12-24V/AC220V参数：1.产品型号:FYL-YS-60L2.额定电压:DC12-24V/AC220V（交直流两用）3.产品形式：上开门，冰箱门盖可拆卸4.额定功率:55W5.制冷剂:R134a6.温控范围:-19~+10 每一度恒温调节7.外形尺寸:650x400x520mm（长-宽-高）8.内部尺寸:355×310×435mm9.容积:60L10.重量:22.5kg11.温度显示:LED数字显示，自动显示箱体内部温度12.保温材料：高密度无氟绝热层，保温效果良好13.压缩机：选用直流压缩机制冷速度快，无氟制冷剂，运转平衡、噪音低、使用寿命长14.温度设置显示板有记忆功能，冰箱电路设计采取延时启动，保障机器运行。15.冰箱采用微机处理，可对故障自动检查，根据指示灯进行调节。16.具有ISO9001质量管理体系证书和ISO14001环境管理体系证书和产品自检报告。产品配置清单：1、说明书1本 2、保修卡1张 3、合格证1张

4、汽车点烟插头电源线

低温避震样品保存箱60L DC12-24V/AC220V用途:

车内使用：直接连接车内点烟器的12V、24V直流电源；室内使用：配备变压器可以接室内220V交流电源。主要经营应用于医药企业、药厂、医院、卫生等医疗机构运输使用；其次用于实验室采样、食品采样等样品冷藏运输。

低温避震样品保存箱60L DC12-24V/AC220V公司说明:

对于一个谋求长期发展的企业来说，企业的信誉、产品的成为企业赢得市场的重要组成部分，并在企业的经营管理中体现越来越积极的意义。“福意联人”恪守诚信为本、客户上的经营，以诚信求生存、图发展，使公司在激烈的市场竞争中拥有一席之地。用真诚与诚信，走一条适合自身的发展道路。

=====
==

低温避震样品保存箱60L DC12-24V/AC220V特点:

1.优良的优良压缩机制冷采用优良的优良压缩机制冷，数字式触摸按钮控制温度,适时显示温度变化情况，并可以自由调节。无噪音、无污染，，节能轻便，使用寿命长,耗电少，结构简单，体积小，室内外均可使用。2.本冰箱为卧式单门冰箱，可根据需要调节温度，同时满足深冷速冻和保鲜需要.3.流线型设计 采用优良流行流线型造型设计，色彩绚丽，小巧玲珑，尊贵典雅。4.适用范围 主要用于防疫、试剂运输保冷、制品的冷藏保温。特别对山区、海岛、偏僻边远地区运送、血制品更加适用便捷。特点冷藏面积大、防污染、耐磨、耐压、耐腐蚀、保温。车内使用：可放置于车内座位或车尾箱，直接连接车内点烟器的12V直流电源。

低温避震样品保存箱60L DC12-24V/AC220V使用注意事项:1.不要用手直接接触破损的电源线，特别在接交流电源。2.不得在冷冻冷藏室使用电器3.在任何时候都要保证冰箱所接的电源电压正确无误（产品的额定电压参数请参看产品的参数标签）4.不要打开冰箱的线路盒5.本制冷设备禁止盛放腐蚀危险物品：如，等6.不要阻挡冰箱压缩机进出风口7.定期给冰箱除霜8.维修或清洁时必须爆掉电源插头9.不要用坚硬，锋利的物品及机械设备来清楚蒸发qi或塑胶件上的冰块10. 不要用带有腐蚀性的材料清洁蒸发qi或塑胶件11.不得损坏制冷回路12.不要把玻璃容器和金属类工具放入冰箱13.当空气湿度较大时冰箱部表面出现雾状凝露属非故障现象，擦干即可。14.为了保护环境，当产品达到使用寿命不能继续使用时，请将其交给专人或机构处理。

勤发发