

贴易固*超强吸力*万用锅盖架*

产品名称	贴易固*超强吸力*万用锅盖架*
公司名称	上海派艾信息技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:贴易固 货号:121212 箱装数量:根据客户要求
公司地址	上海市嘉定工业区旺泾村488号2幢101室
联系电话	021-60520107 13301661563

产品详情

品牌	贴易固	货号	121212
箱装数量	根据客户要求	产地	昆山
加印LOGO	不可以	是否提供加工定制	否
适用送礼场合	广告促销、商务馈赠、节日		

适用范围：

本产品适用于各类平整光滑的物体表面，如玻璃：瓷砖、不锈钢、光滑油漆面等。

“贴易固”产品使用说明

用干净的抹布将待贴挂之墙面清洁干净；将“贴易固”产品之底座中心放置于光滑平整的墙面上（请注意上下位置），用拇指紧压底座，由内往外派出薄膜与墙面之间的空气，使底座与墙面完全密合，两者之间没有气泡；将“贴易固”产品套挂于底座上。

（注：本产品要求墙面光滑平整，如平面瓷砖、玻璃等。若墙面光滑度略差，请先使用辅助贴片。）

辅助贴片使用说明

用干净的抹布将待粘贴之墙面清洁干净；将辅助贴片自上而下（或自下而上）粘贴至干燥清洁的墙面上，使辅助贴片与墙面之间没有气泡；将“贴易固”产品之底座中心放置于辅助贴片中央（请注意上下位置），用拇指紧压底座，由内往外派出薄膜与辅助贴片之间的空气，使底座与辅助贴片完全密合，两者之间没有气泡；将“贴易固”产品套挂于底座上。

（注：本产品为“贴易固”产品的辅助品，使用在光洁度不是很好的墙面上以增加墙面的光滑、平整度。）

问题解决：

如您在使用过程中发现产品脱落，可能有两种原因：

由于墙面未清洁干净，使得底座薄膜背面沾有灰尘，这是，您可以取下底座，用清水冲洗干净，而后用干净毛巾擦干底座薄膜背面，再重新将底座贴于您想要的位置即可；或冲洗干净后，直接将湿的底座贴于墙面，待底座完全干燥后，用手推出薄膜背后的空气，而后套挂上“贴易固”产品即可使用。您使用的位置光滑度不够，这是请先使用产品随附的辅助贴片，然后将底座贴于辅助贴片之上，套挂上“贴易固”产品即可使用。

贴易固；

“贴易固”薄膜式墙挂产品集6大特点于一身，方便你的生活！

创新——薄膜吸附，不用吸盘，不用背胶！

防水——不怕冷、热水冲洗！

牢固——承重达到甚至超过5公斤！

方便——轻轻一抹即可！

多次——可多次重复使用！

清洁——取下后无任何使用痕迹！

“随意贴，随意换！” ，你想贴哪就贴哪。不满意？取下重新再贴！直到你满意为止。

“贴易固”墙挂产品拥用自主专利技术，采用创新的静电薄膜粘贴方式，使你粘贴产品时更方便、更清洁、更牢固！

“贴易固”产品采用静电薄膜吸附在墙面上，既改变了以往同类型产品所采用的吸盘耐久度不够、时间长容易脱落的问题，又省去了因使用背胶，取下后难以清洁墙面的麻烦，使你使用更方便、墙面更清洁。同时，产品采用更美观的设计，使得产品具有实用性的同时，又能装点你的墙面，使你的卫生间更加美观而又充满生气！

“贴易固”产品由于采用的是静电薄膜吸附，使你在使用时可以随意更换贴挂的位置，以取得最令你满意的效果，而不用担心墙面的清洁问题。产品可多次重复使用而不影响性能。

“贴易固”产品由于使用静电薄膜吸附，产品和墙面结合得更紧密，从而充分利用了大气压强的作用，使产品可以承受更大的重量，一般产品可承重5公斤，加大号产品可以承重10公斤甚至更多