

赛勒斯实验室技术 全钢实验台厂家 淮安实验台

产品名称	赛勒斯实验室技术 全钢实验台厂家 淮安实验台
公司名称	苏州赛勒斯实验室技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区苏虹中路
联系电话	18994303601

产品详情

公司主要销售产品包括实验台、通风柜、药品柜、钢瓶柜、器皿柜、安全柜、天平台、超净工作台、传递窗、PP产品系列、不锈钢制品、实验室常用配件等。欢迎新老客户来电咨询！

全钢实验台对其无误的安装与保养，这榜样事保证开发的良久使用.

1. 不要用锋利敏锐的硬物刻划台面.
2. 不要长期间挽回在温度带头135 ° C的环境下.
3. 不要闪现于明火，熔融金属，金属火花或直射阳光下，也不行用作切刹的表面.
4. 煤汽灯或酒精灯的火焰会毁坏台面，故酒精灯或煤气灯须置于三角架上使用.

公司主要销售产品包括实验台、通风柜、药品柜、钢瓶柜、器皿柜、安全柜、天平台、超净工作台、传递窗、PP产品系列、不锈钢制品、实验室常用配件等。欢迎新老客户来电咨询！

全钢测验室边台从选材到制作过程与用后淘汰，都不会送上社会带来材料浪掷，更不会对生态境遇发生不友善的感化，是可反复使用的测验家具产物.

在平安方面，木料易点燃，全钢实验台厂家，很多收缩板材制成的木制测验室边台的点燃更会开释有毒无益i气体，而全钢测验室边台就十足不会有这方面的顾虑.此外，PP实验台价格，相较于木制测验室边台会伴随室内温度、湿度的转变而发霉、开裂，全钢测验室边台对比安定，十足不受温度、湿度等感化，使用过程更省心.

PP实验台

- 1、柜体板材:采用8mm厚PP板；所有立柱、横梁部位，经过合理布局，以及承重测试设计尺寸，再经过雕刻机开槽、折弯焊接，所有接连部位经过高温焊接。
- 2、门面板、抽屉面板：采用15mm厚PP板；板面不翘不裂、耐潮、表面平整易清洁、耐酸碱、耐腐蚀。
- 3、滑轨：采用优质DTC三节静音导轨，静音效果好，开合平稳，承重力强，也可采用pp滑槽式。
- 4、铰链：采用优质PP铰链，一次注塑成型，使用中无噪音，可开关一万次以上，钢木实验台，使用寿命长。
- 5、拉手：采用优质PP拉手，一次注塑成型，内镶铜芯螺丝帽，淮安实验台，防止生锈；装拉手时使用PP注塑螺丝，防止生锈。
- 6、抽屉：采用8mm厚三PP板，折边或者高温焊接成型。
- 7、螺丝盖帽：经过螺丝加固的地方，必须使用螺丝盖帽，防止生锈。

赛勒斯实验室技术(图)-全钢实验台厂家-淮安实验台由苏州赛勒斯实验室技术有限公司提供。“实验室家具、通风管道及设备的研发”就选苏州赛勒斯实验室技术有限公司（www.Theilousy-lab.com），公司位于：苏州工业园区苏虹中路，多年来，苏州赛勒斯坚持为客户提供好的服务，联系人：陈忠。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。苏州赛勒斯期待成为您的长期合作伙伴！