

心脏除颤仪的日常维修与保养 医捷迅安 廊坊除颤仪

产品名称	心脏除颤仪的日常维修与保养 医捷迅安 廊坊除颤仪
公司名称	武汉医捷迅安商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区珞狮南路和文荟街交叉口南湖星光时代18层
联系电话	13995560945 13995560945

产品详情

迈瑞Mindray 自动体外除颤仪BeneHeart D1 (AED)

包装与运输

商品体积 长度 28.80 cm 宽度 21.00 cm 高度 8.00 cm

净重 3.20 kg

运输/包装体积 长度 cm 宽度 cm 高度 cm 毛重 0.00 kg

包装与运输

商品体积 长度 28.80 cm 宽度 21.00 cm 高度 8.00 cm

净重 3.20 kg

运输/包装体积 长度 cm 宽度 cm 高度 cm 毛重 0.00 kg

心脏电复律指在严重快速型心律|失常时 外加的高能量脉冲电流通过心脏 使全部或大部分心肌细胞在瞬间同时除极 造成心脏短暂的电活动停止 然后由高自律性的起搏点 常为窦房结 重新主导心脏节律的治疗过程。在心室颤动时的电复律治疗也常被称为电击除颤。

心脏电复律的目的 强迫心脏在瞬间几乎全部处于除极状态 造成瞬间停搏
使心肌各部分的活动相位一致 这样就可能让自律性高的窦房结重新起搏心脏 控制心搏转复为窦性心律。

心脏除颤仪/普美康心脏除颤仪/Defi-B型便携式心脏除颤仪

普美康除颤仪Defi-B 技术参数：

运行方式：异步，心脏除颤仪的日常维修与保养，体外除颤治疗器

能量等级：20，50，廊坊除颤仪，100，AED自动体外除颤仪市场报价，160，250，360焦耳放电：45次360焦耳的

放电（在显示“ Batterie Leer ”（电池用完）后，还有10次放电能量的储存）

输出：抗空载运行和短路

充电时间：充电到100焦耳 约2秒 充电到360焦耳 约7秒

电极板：含把手电极内的儿童电极的组合式电极板

蓄电池：nicd 14.4V/1.5Ah，液晶显示充电状态

充电时间：3小时至蓄电池充满

外形尺寸：48*40*12cm

重量：8.5公斤

电源电压：220V 50/60Hz2b类

温度0~40度 30~95%

湿度700Hpa~5000hpa

心脏除颤仪的日常维修与保养-医捷迅安(在线咨询)-廊坊除颤仪由武汉医捷迅安商贸有限公司提供。武汉医捷迅安商贸有限公司（www.whyjxa.com）位于武汉市洪山区珞狮南路和文荟街交叉口南湖星光时代18层。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前医捷迅安在行业专用设备中享有良好的声誉。医捷迅安取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。医捷迅安全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。