

10L小型乳化机厂家 长春10L小型乳化机 无锡宝沃雷克科技

产品名称	10L小型乳化机厂家 长春10L小型乳化机 无锡宝沃雷克科技
公司名称	无锡宝沃雷克科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道新盛路88号光明纺织机械院内3楼
联系电话	15006172277 15006172277

产品详情

乳化机设备具有强劲的离心力

乳化机在高速旋转的转子产生离心力的作用下，物料会从工作头的上下进料区域同时从轴向吸入工作腔，长春10L小型乳化机，设备的强劲的离心力有效的将物料从径向甩入定、转子之间狭窄精密的间隙中。

乳化机的使用领域是比较广泛的，设备在防晒霜、沐浴露等很多的膏霜类的产品中进行使用，在食品行业中主要用于酱，果汁等，在制药的行业中可以用于软膏等。

乳化机在使用的过程中主要是通过去发动机的链接的质头进行高速旋转，运行的过程中乳化机对物料进行有效的剪切、撞击以及分散，这样物料就会变得更加细腻且有效的促使油水相融。

实验室乳化机的性能特点

产膏霜类、蜜类、乳液乳剂类等乳化产品而设计制造的，本机造型美观、体积小、重量轻、与物料接触部分全部采用优质不锈钢（注：医用采用316L）；锅体内部各连接处均采用平滑圆弧过度，锅底放料以及倾倒放料保证锅内无残料；高剪切均质头，定转子结构设计为爪式对偶咬合，物料从定转子的上部与下部同时吸入，剪切概率成倍提高，同时避免上部物料易产生死角的问题。适用于精细的乳化、高品质的分散及高效率的混合。

乳化机的仪器使用维护：

1. 本机采用单向三线制，所需的电源插座规格为220V、10A三孔插座，插座必须有良好的接地。严格注意不能接多错接地线（严禁将接地线引到点坏吸纳、水管、煤气管及避雷针线上）。afd1319

2. 本机在接通电源前，请认真检查调速控制箱电源开关是否处于关闭状态，调速手轮是否处于起始位置，避免由于电源接通本机突然起动，造成缓慢地按顺时针方向转动，电机开始起动，10L小型乳化机厂商，直至调到实验所需要的转速。

3. 本机的剪切乳化机搅拌工作头严禁离开液体介质运转，避免高速运转损坏轴承，造成机械故障。

4. 本机配置的工作头定子，应根据实验要求选择合适的定子进行实验。低粘度液体混合乳化，10L小型乳化机厂家，小颗粒粉碎溶解应选择小孔径定子（5mm）。中等粘度液体混合乳化，大颗粒粉碎溶解应选择中等孔径定子（20mm）。对于高粘度液体混合乳化，大颗粒粉碎溶解，请选用长孔径定子头（50mm）、

10L小型乳化机厂家-长春10L小型乳化机-无锡宝沃雷克科技由无锡宝沃雷克科技有限公司提供。无锡宝沃雷克科技有限公司（www.wxpowerrig.net）为客户提供“无锡美缝剂,真瓷胶,甲醛检测,甲醛治理公司”等业务，公司拥有“宝沃雷克”等品牌。专注于其它等行业，在江苏无锡有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：周经理。