

# 手术灯供应 莱芜手术灯 华昇医疗品质保障

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 手术灯供应 莱芜手术灯 华昇医疗品质保障 |
| 公司名称 | 山东华昇医疗器械有限公司         |
| 价格   | 面议                   |
| 规格参数 |                      |
| 公司地址 | 山东省曲阜市开发区            |
| 联系电话 | 15588736678          |

## 产品详情

### 手术灯

消毒手柄形变无影灯消毒手柄可采用高压消毒(请附表使用手册但留意消毒时手柄不可以压吊物，否则会造成手柄形变。无影灯旋转一下视角，灯没亮这根本原因无影灯重臂两边的控制器，应用一段时间之后造成松动状况，手术灯价格，这样的事情应当请专业技术人员来维护保养检修一次。无影灯挪动在很大的手术无影灯中，应用一段时间后，因内灯口份量偏重，手术灯效果，必须很大的滑动摩擦力来精准定位，会造成挪动，可采用扭紧上方精准定位螺钉，以增加滑动摩擦力的方式 处理。孔式灯色度发暗冷光孔式无影灯的反光玻璃碗是采用镀膜技术性。一般中国镀膜技术性只有确保2年使用寿命，2年之后镀膜层就会造成难题，反光发暗、出泡等。因而，遇到这类情说必须替换反光碗。

### 手术灯

3、平衡臂调节：查看平衡臂与灯头是否匹配，是否还需要调节平衡臂的受力，是否需要调节平衡臂的角度加需要可通过灯臂的调节方法进行调节。通常调节灯臂的螺钉在灯臂的两头，但不同厂家稍有不同，可仔细观察。

4、关节灵活度调节：主要是调节关节的阻尼螺钉，标准规定阻尼调节的松紧程度是在任何位置推动或者旋转关节的力接近于20N或者5Nm。

5、关节限位开关的调节和松启：为了便于无影灯的安装和运输，手术灯供应，大多数无影灯产品在其关键部分如关节等都设置锁死开关或者限位开关。现在均可打开。

6、检查照射距离及深度：大多数无影灯的照射距离在70-140cm或者60—130cm。即无影灯在这段距离内效果好。

1、led手术无影灯是采用LED灯的冷光源做成是手术无影灯发光物，莱芜手术灯，使用起来不仅功率消耗

小，使用光的光转换效率高。

2、led手术无影灯比普通手术无影灯光源更好，可以增加血液与人体其他组织、脏器的色差，使视觉更加清晰，有利于手术的进行。

3、led手术无影灯使用起来可靠性高，使用寿命期长，寿命为节能灯的十倍以上，节省了对使用的成本。

4、LED无影灯为纯直流供电，无频闪，不易使眼睛产生疲劳感，有利于专心的做手术，亦不会对工作区域的其他设备产生谐波干扰。

5、LED具有较高的发光效率，耐冲击，不易破碎、无污染，且其发出的光不含红外和紫外成分的辐射污染。

手术灯供应-莱芜手术灯-华昇医疗品质保障由山东华昇医疗器械有限公司提供。山东华昇医疗器械有限公司(www.hsylqxu.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东 济宁 的医疗器械制造设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领华昇器械和您携手步入辉煌，共创美好未来！