

混悬液胶体磨

产品名称	混悬液胶体磨
公司名称	太仓中新宝智能装备有限公司
价格	85000.00/套
规格参数	品牌:ZKE/中新宝 型号:KZSD2000 产地:上海
公司地址	沙溪镇岳鹿线涂松桥向北100米
联系电话	19951824526 18550522417

产品详情

混悬液胶体磨 混悬液高剪切分散机 混悬液在线式分散机 混悬液纳米级分散机
混悬液高剪切均质分散机 混悬液纳米级胶体磨 混悬液高转速均质分散机
混悬液均质机

(洽谈 : 1-7-3-6-8-3-4-7-9-6-0)

混悬液具有服用剂量小、吸收较快、质量稳定、携带和服用方便、易保存等优点，尤其适合工业化生产。有些品种可适于中医急症用药，如四逆汤混悬液、银黄混悬液，故近几年来多将片剂、丸剂、汤剂、中药合剂、注射剂等改制成混悬液，使之成为药物制剂中发展较快的剂型之一。但混悬液的生产设备和工艺条件要求都较高，成本较昂贵。

液体药剂中的药物可以是固体、液体或气体，在一定条件下分别以分子或离子、胶粒、颗粒、液滴状态分散于液体分散媒（溶剂，下同）中组成分散体系。如分散相以分子或离子状态分散于液体分散媒中者称为溶液，其中溶质分子量小的称为低分子溶液；溶质分子量大的（如蛋白质类）则称为高分子溶液。胶体溶液除了高分子溶液以外，还包括溶胶，它由多分子聚集体作为分散相的质点，分散在液体分散媒中。如果以固体颗粒或液滴分散于分散媒中，颗粒或液滴与分散媒之间有相界面，前者称为混悬液，后者称为乳浊液。

KZ2000系列胶体磨的特点：

1、定转子被制成圆锥形，具有精细度递升的三级锯齿突起和凹槽。定子可以无限制的被调整到所需要的与转子之间的距离。

2、齿列的深度：从开始的2.7mm

到末端的0.7mm，范围比较大，范围越大，处理的物料颗粒大小越广。

3、沟槽的结构式斜齿，每个磨头的沟槽深度不一样，并且斜齿的流道的体积从上往下是从大到下。

四．KZ2000腈纶阻燃剂高剪切分散机设备选型表

型号	标准流量L/H	输出转速Rpm	标准线速度m/s	马达功率KW	进口尺寸
KZ2000/4	300-1,000	18,000	51	4	DN25
KZ2000/5	1,000-1,500	13,500	11	DN40	DN32
KZ2000/10	3,000	9,300	22	DN50	DN50
KZ2000/20	8,000	3,600	37	DN80	DN65
KZ2000/30	20,000	75	DN150	DN125	
KZ2000/50	40,000	2,500	160	DN200	DN150

1 表中上限处理量是指介质为“水”的测定数据。

2 处理量取决于物料的粘度,稠度和zui终产品的要求。

3 参数内的各种型号的流量主要取决于所配置的乳化头的精密程度而定。

4 本表的数据因技术改动,定制而不同,正确的参数以提供的实物为准。

混悬液胶体磨 混悬液高剪切分散机 混悬液在线式分散机 混悬液纳米级分散机

混悬液高剪切均质分散机 混悬液纳米级胶体磨 混悬液高转速均质分散机

混悬液均质机