

# 无影灯 无影灯厂家 华昇器械

产品名称	无影灯 无影灯厂家 华昇器械
公司名称	山东华昇医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市开发区
联系电话	15588736678

## 产品详情

### 无影灯最佳调节模式无影灯

手持灯可识别调整模式。

(1) 机械安装检查：请检查“无机械附件”、“无紧固螺钉或螺栓紧固度”。

(2) 电路试验：首先检查系统是否短路或过电压。

(3) 平衡臂调整：考虑平衡臂与灯是否匹配，平衡臂是否需要调整，是否需要调整灯臂。即使不同的制造商有所不同，也可以在灯臂的两个头部看到。

(4) 相关性调整：手持灯具主要是螺钉调节相关性，规定调整的准确范围接近20N或5NM。

(5) 限位开关的调整和调整：在许多情况下，手术无影灯厂家，这些相关部件包括锁定开关或限位开关。

(6) 照射距离和深度：大量非照明照射距离在70-140 cm或60-130 cm范围内。

由于手术室对各种设备有特殊的定量要求，没有发现故障，是一个维护良好的程序。

1、如果手提灯在灯尖检测到故障，则判断灯或灯的上盒是否熔断，电源电压是否正常。

2、如果角度旋转后手持灯出现不稳定的问题，LED手术无影灯，大多是请维修人员进行维修。无影灯无影灯

无影灯

## 无影灯无影灯

手术无影灯有两个系列

首先，手术室照明的亮度要求。

第二，安全的手术照明。

第三，没有阴影要求。

第四，冷光要求。

可移动消毒要求。

全反射手术无影灯和空穴手术无影灯有两个系列，全反射手术包括影子灯和分子母灯，单灯，无影灯，空穴手术无影灯有字母灯和单灯。

由于手术无影灯能保证手术室的亮度，因此必须准确区分轮廓、颜色和运动，使手术室无影灯能获得至少100000照度的光强度。单灯亮度高达15万照度，手术无影灯亮度可无级调节，手术中如发生故障，可自动切换备用灯泡0.3秒，提供安全的手术照明。

在几乎所有的医疗程序中，高度专业化的设备手术无影灯被用来提供被称为“冷”光的过滤光。这些装置的设计并没有用光加热生物材料来照亮外科领域。通常，这种类型的外科隐藏装置包括一个或多个悬挂物，悬挂物由一组相互连接的铰链臂组成，用于支撑底座的底座，使之与外科领域内的多个位置相对应，包括。

手术无影装置的一种常见形式是天花板安装支撑系统，用于在将手臂手动移动到所需位置之前或在手术过程中（包括）悬挂一对基本上呈圆形的底座。手术无影头通常与外科医生的头部和手术室人员的架空地面分开，因为它执行手术，因此提供了更高的指挥高度。

在手术室中，传统的生产结构中使用无影灯来实现无影无踪的效果，通常使用多个小镜子和灯泡来形成灯帽结构。多个小镜子和灯泡从不同方向投射等直径的圆形光，聚焦在同一平面上，可以避免手术部位的阴影。

但是，当这种结构设计效果有一定效果时，如果需要改变手术头和切口的位置，则需要重新调整单个小镜子和手术头上灯泡之间的会聚距离。这很难操作，并且会延长程序的持续时间。

## 无影灯

四、出色的冷光效果：采用新型的LED冷光源作为手术照明，是真正冷光源，医生头部和伤口区域几乎无温升。

五、材质好：手术无影灯灯罩壳为铝合金材质，采用超薄流线型的外形设计，空气阻力更小，无影灯厂家，曲线与光滑的表面防止灰尘的沉积，方便净化空气更流畅的到达手术创面，LED作为无影灯光源、环保、低能耗灯泡，灯泡寿命也是比较长的。

无影灯-无影灯厂家-华昇器械(推荐商家)由山东华昇医疗器械有限公司提供。山东华昇医疗器械有限公司

( [www.hsylqxu.com](http://www.hsylqxu.com) ) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华昇器械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省曲阜市开发区，联系人：付经理。