

沐浴露瓶身PETG 美国伊士曼GN119

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 沐浴露瓶身PETG 美国伊士曼GN119 |
| 公司名称 | 上海多源塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 27.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:美国伊士曼 型号:GN119 性能:沐浴露瓶身PETG |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢 |
| 联系电话 | 021-13701971786 13701971786 |

产品详情

供应沐浴露瓶身PETG 美国伊士曼GN119

我们的地址：上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢电话：021-13701971786联系手机：13701971786
期待您的咨询

供应沐浴露瓶身PETG 美国伊士曼GN119

PETG 美国伊士曼Z6002: 易清洁，透明度高，可做空调面板，沐浴喷头。

PETG 美国伊士曼Z6004 :于PET膜粘合性好

PETG 美国伊士曼Z6006 Z6008 :用于望远镜保护罩。

PETG 美国伊士曼Z6013 :挤出，吹瓶用，抗冲击强度高，用于沐浴露瓶身等。

PETG 美国伊士曼Z6018 :高透明，耐冲击，流动性好，高光泽，耐化学，可做潜水镜镜片，钓鱼工具箱盖。

PETG 美国伊士曼Z6019 :挤出成型，可做饮料瓶。

Tritan 美国伊士曼TX1001 耐高温，，用于运动水壶，太空杯，水果盘，小型家具等。

Tritan 美国伊士曼TX2001:共聚聚酯，耐高温，，用于运动水壶，太空杯，水果盘，小型家具等。

Tritan 美国伊士曼5011：笔/固定用品，玩具/体育用品

Tritan 美国伊士曼6763：出色的清晰度，良好的韧性，吸塑包装，食品包装，容器等，

伊士曼共聚聚酯加工指引

1. 注塑机

- 1) 普通三段式螺杆注塑机，建议其压缩比为2.5：1~3.0：1，长径比为L/D=20：1。
- 2) 成品重量应为注塑机最大注射量的30%~75%。

2. 加工工艺：

- 1) 干燥：除湿式(Desiccant Dryer)或热风循环干燥机(Hopper Dryer)，65 - 70 ℃，4 - 6/h。
- 2) 料温控制(炮筒设定温度见下表,注意控制实际温度与设定温度一致)：

较低的加工温度及较短的停留时间 (<5分钟)，可获得材料的较佳物理性能；

建议测量胶料的实际温度，按不同型号正常料温范围为230 ℃ ~ 270 ℃ ；