

# 延边除颤仪 国产除颤仪 医捷迅安

产品名称	延边除颤仪 国产除颤仪 医捷迅安
公司名称	武汉医捷迅安商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区珞狮南路和文荟街交叉口南湖星光时代18层
联系电话	13995560945 13995560945

## 产品详情

### 心脏除颤仪/普美康Defi-B型便携式心脏除颤仪/普美康XD除颤仪

心脏除颤器除了应有上述充电电路和放电电路以外，还应有监视装置，以便及时检查除颤的进行和除颤效果。监视装置有两种：一种是心电示波器，在示波器荧光屏上观察除颤器的输出波形，从而进行监视；另一种是如心电图机一样的自动记录仪，把除颤器的输出波形以及心电图自动描记在记录纸上，达到监视目的。当然，有的同时具有上述两种装置，心电除颤仪，既可以在荧光屏上观察波形，又可以把波形自动描记下来。

武汉医捷迅安商贸有限公司厂家直销、品牌经销 供应席勒除颤仪、普美康单除颤仪、普美康双相波除颤仪等品牌除颤设备。我们的宗旨是：客户的要求，国产除颤仪，我们的追求！

### 心脏除颤仪/普美康心脏除颤仪/Defi-B型便携式心脏除颤仪

普美康除颤仪Defi-B 技术参数：

运行方式：异步，延边除颤仪，体外除颤治疗器

能量等级：20，50，100，160，250，360焦耳放电：45次360焦耳的

放电（在显示“ Batterie Leer ”（电池用完）后，还有10次放电能量的储存）

输出：抗空载运行和短路

充电时间：充电到100焦耳 约2秒 充电到360焦耳 约7秒

电极板：含把手电极内的儿童电极的组合式电极板

蓄电池：nicd 14.4V/1.5Ah，液晶显示充电状态

充电时间：3小时至蓄电池充满

外形尺寸：48\*40\*12cm

重量：8.5公斤

电源电压：220V 50/60Hz2b类

温度0~40度 30~95%

湿度700Hpa~5000hpa

武汉医捷迅安商贸有限公司厂家直销、品牌经销 供应席勒除颤仪、普美康单除颤仪、普美康双相波除颤仪等品牌除颤设备。我们的宗旨是：客户的要求，电除颤仪，我们的追求！

供应 心脏除颤仪/普美康Defi-B型便携式心脏除颤仪/席勒除颤仪/普美康XD除颤仪

保养制度

每次用仪器后用清洁的专用抹布湿式擦拭，如有血液、体液、分泌物污染时，用75 酒精进行擦拭。

每周专管人员定期检查机器效能，清洁机器外壳，做好记录，每月统计一次。

每次使用除颤、监护后电量耗尽的电池完全充电需要16小时。

每月专管人员将除颤仪与电线断开连接，检查电池耗尽前所需时间大于1.8小时。

不允许将液体倾倒在仪器上，不允许使用有腐蚀性液体或溶剂清洁仪器。

不要让机器碰撞或尖锐锋利物品碰划

延边除颤仪-国产除颤仪-医捷迅安(优质商家)由武汉医捷迅安商贸有限公司提供。武汉医捷迅安商贸有限公司（www.whyjxa.com）位于武汉市洪山区珞狮南路和文荟街交叉口南湖星光时代18层。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前医捷迅安在行业专用设备中享有良好的声誉。医捷迅安取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。医捷迅安全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。