

心电除颤仪 福州除颤仪 医捷迅安

产品名称	心电除颤仪 福州除颤仪 医捷迅安
公司名称	武汉医捷迅安商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区珞狮南路和文荟街交叉口南湖星光时代18层
联系电话	13995560945 13995560945

产品详情

除颤器工作原理

用较强的脉冲电流通过心脏来消除心律失常、使之恢复窦性心律的方法，称为电击除颤或电复律术。起搏和除颤都是利用外源性的电流来治疗心律失常的，两者均为近代治疗心律失常的方法。

武汉医捷迅安商贸有限公司厂家直销、品牌经销 供应席勒除颤仪、普美康单除颤仪、普美康双相波除颤仪等品牌除颤设备。我们的宗旨是：客户的要求，心电除颤仪，我们的追求！

心脏除颤仪/普美康心脏除颤仪/Defi-B型便携式心脏除颤仪

[卓越的性能]

带操作图示指导，福州除颤仪，操作极其简便

以电网电源和电池驱动

特别坚固

极其可靠

经上万次临床检验，适合所有需要人工体外除颤器的人

运行方式：异步，体外除颤治疗器

能量等级：20，50，自动除颤仪，100，160，250，360焦耳

除颤器工作原理

心脏起搏与心脏除颤复律的区别是：后者电击复律时作用于心脏的是一次瞬时高能脉冲，一般持续时间是4~10ms，电能在40~400J（焦耳）内。

心脏除颤仪/普美康心脏除颤仪/Defi-B型便携式心脏除颤仪

普美康除颤仪Defi-B 技术参数：

运行方式：异步，体外除颤治疗器

能量等级：20，50，除颤仪价格，100，160，250，360焦耳放电：45次360焦耳的

放电（在显示“Batterie Leer”（电池用完）后，还有10次放电能量的储存）

输出：抗空载运行和短路

充电时间：充电到100焦耳 约2秒 充电到360焦耳 约7秒

电极板：含把手电极内的儿童电极的组合式电极板

蓄电池：nicd 14.4V/1.5Ah，液晶显示充电状态

充电时间：3小时至蓄电池充满

外形尺寸：48*40*12cm

重量：8.5公斤

电源电压：220V 50/60Hz2b类

温度0~40度 30~95%

湿度700Hpa~5000hpa

心电除颤仪-福州除颤仪-

医捷迅安由武汉医捷迅安商贸有限公司提供。武汉医捷迅安商贸有限公司（www.whyjxa.com）是湖北武汉,行业专用设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在医捷迅安领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创医捷迅安更加美好的未来。