

# 教学化工设备生产【莱帕克】教学化工仪器 鹤壁化工设备

产品名称	教学化工设备生产【莱帕克】教学化工仪器 鹤壁化工设备
公司名称	莱帕克(北京)科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区中关村东路清华科技园创业大厦
联系电话	18618398979

## 产品详情

功能：

- 1、乙醇脱水制乙烯反应动力学测定等。
- 2、该装置适用于加氢、脱氢、裂化、合成等反应过程。

技术指标：

- 1、反应器采用优质不锈钢，催化剂装量为5ml，床层内插 1mm热电偶。反应管采用磁力密封，可调式搅拌电机，搅拌转速0-300
- 2、反应器温控仪：厦门宇电AI智能仪表控制，气路由稳压阀、流量计、压力表、单向阀等组成，反应后气体用常压六通阀取样分析；
- 3、反应器加热炉： 250 × 150mm开启式，加热形式：碳化硅炉管+金属内衬，功率2KW，使用温度：600
- 4、液体进料采用微量进料泵，液体经过预热器加热后，和气体混合进入到反应器内。
- 5、使用压力：0-0.2MPa；液体进料量：0.01-9.99ml/min，鹤壁化工设备，使用温度：600
- 6、进气量：500ml/min或按用户需求配置；催化剂装填量：5ml，可实现乙醇气相脱水制乙烯动力学测定

莱帕克实验室设备厂家，以客户需求为导向，可以帮助一个企业走得更为长远。深谙此道，展位现场，莱帕克多位专业销售人员为咨询者提供细致服务。让广大观众在了解熟悉莱帕克的品牌和产品的同时，

也收获更多对教育化学设备行业的了解和认可。

## 二元系统汽液平衡数据测定装置

装置功能:

- 1、常压下汽-液平衡数据的测定；
- 2、采用小型平衡釜，釜外有真空夹套保温，各种化工设备批发，釜内液体和气体分别形成循环系统，可观察釜内的实验现象，新型化工设备销售，且样品用量少，达到平衡速度快；有需要的可以电话咨询
- 3、分析平衡汽、液相组成，可获得有关的热力学参数，从实验测得的 $T-P-X-Y$ 数据计算各组份的活度系数；
- 4、可用于不同系统的汽液平衡数据的测定，适用性大，教学化工设备生产，测得的平衡数据正确可靠。

## 实验室防尘需要注意哪些

莱帕克实验室设备厂家带你一起了解仪器品的保养和使用防尘是仪器设备保养的基本要求之一。为此，实验室及附属房间都要悬挂窗帘，布料宜选用深色厚实一点的。水泥地面要漆上地板漆，以减少外灰尘的侵入和室内空气的流动，有利于清洗地面。同时悬挂窗帘也是做光学实验时布置暗室的需要和仪器品室某些仪器品避光的需要。为减少学生做实验时鞋子将泥沙带入实验室，应要求学生一律换拖鞋垢进入实验室，学校要添制好拖鞋，摆放在适当位置。

## 化工设备

### 教学化工设备生产-【莱帕克】教学化工仪器-

鹤壁化工设备由莱帕克(北京)科技有限公司提供。莱帕克(北京)科技有限公司 ([www.lpkbj.com](http://www.lpkbj.com)) 是北京海淀区,电子、电工产品制造设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在莱帕克领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创莱帕克更加美好的未来。