

1675001-031 西门子色谱仪MAXUM II 阀转子VALCO

产品名称	1675001-031 西门子色谱仪MAXUM II 阀转子VALCO
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:1675001-031 产地:瑞士
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

北京域能汇通科技有限公司主营西门子7ME/7MB/7MH/7ML/7MF/7NG/6DR/7KG/7KM/C79451/A5E/US2等系列产品，常规货号备有库存，大部分备品备件货期4-6周，欢迎新老客户来电垂询！

US2:1675001-031

Valco 阀门“转子”，10 端口，Valcon E

列表价（不含税）显示价格

您的单价（不含税）显示价格

服务和支持(手册，认证，问答...)下载

产品

商品编号(市售编号)US2:1675001-031

产品说明Valco 阀门“转子”，10 端口，Valcon E

产品家族订货数据总览

产品生命周期 (PLM)PM300:有效产品

价格数据

价格组 / 价格组824

列表价 (不含税) 显示价格

您的单价 (不含税) 显示价格

金属系数无

交付信息

出口管制规定AL : N / ECCN : EAR99RU

工厂生产时间15 天

净重 (Kg)0.300 Kg

产品尺寸 (W x L X H)未提供

包装尺寸未提供

包装尺寸单位的测量未提供

数量单位1 件

包装数量1

其他产品信息

EAN未提供

UPC未提供

商品代码84819000

LKZ_FDB/ CatalogIDPA30AI-M

产品组4682

原产国瑞士

1901940-001 SAA LIV Column Connector, Deep Injector with Glass Liner,

M7x0.75, SS

SAA LIV 色谱柱连接器, 深层进样器, 有玻璃衬垫, M7x0.75,

SS

C79451-A3364-C31

C79451-A3364-C131 US-SAA LIV Column Connector, Deep Injector with Glass Liner, M5 connection, SS (use C31; see above.)

US-SAA LIV 色谱柱连接器，深层进样器，有玻璃衬垫，M5 连接，SS（使用 C31；参见上述内容）

C79451A3364C131

C79451-A3364-B82 SAA LIV Column Connector Set, Deep Injector, M5, SS with Ferrules

SAA LIV 色谱柱连接器组，深层进样器，M5，SS 有卡套

C79451A3364B82

C79451-A3364-B83 SAA LIV Column Connector Set, Deep Injector, M7x0.75, SS with Ferrules

SAA LIV 色谱柱连接器组，深层进样器，M7x0.75，SS 有卡套

C79451A3364B83

C79451-A3364-C27 SAA LIV Column Connector, Deep Injector, M5, SS

SAA LIV 色谱柱连接器组，深层进样器，M5，SS

C79451A3364C27

C79451-A3364-C28 SAA LIV Column Connector, Deep Injector, M7x0.75, SS

SAA LIV 色谱柱连接器组，深层进样器，M7x0.75，SS

C79451A3364C28

1900079-001 SAA LIV Nut, Column Connector, Deep Injector, SS

SAA LIV 螺母，柱体连接器，深层进样器，SS

C74304-A16-C186

C74304-A16-C252 SAA LIV Outer Ring, Column Connector, Deep Injector, SS

SAA LIV 外部密封圈，色谱柱连接器，深层注射器，SS

C74304A16C252

C74304-A16-C247 SAA LIV Back Ferrule, Column Connector, Deep Injector, SS

SAA LIV 后部卡套，色谱柱连接器，深层进样器，SS

C74304A16C247

C74304-A16-C240 SAA LIV Graphite Seal, Column Connector, Deep Injector, SS

SAA LIV 石墨密封件，色谱柱连接器，深层进样器，SS

C74304A16C240

C79451-A3364-C125 SAA LIV Piston, Deep Injector, SS

SAA LIV 活塞，深层进样器，SS

C79451A3364C125

1900308-001 SAA LIV Piston Housing, Deep Injection, M7 Connections

SAA LIV 活塞外壳，深层进样，M7 接线

C79451-A3114-B10

1901950-001 US-SAA LIV Piston Housing, Deep Injection, 1/8" Connections

US-SAA LIV 活塞外壳，深层进样，1/8" 接线

C79451-A3114-B110

C79451-A3358-C344 SAA LIV Mushroom, Deep Injection LIV with Glass Liner,

Aluminum

SAA LIV，伞形，深层进样 LIV，有玻璃衬垫，铝

C79451A3358C344

1901941-001 SAA LIV Seal, Column Connector Deep Injector with Glass

Liner, 6 mm od, Graphite

SAA LIV 密封件，色谱柱连接器，深层进样器，有玻璃衬垫，

6mm od，石墨

C79451-A3364-C123

1901942-001 SAA LIV Outer Ring, Column Connector Deep Injector for

Glass Liner, SS (1 piece)

SAA LIV 外部密封圈，色谱柱连接器，深层进样器，用于玻璃

衬垫，SS（1个）

C79451-A3364-C137

1901895-001 SAA LIV Nut, Column Connector, Deep Injector with Glass
Liner, SS

SAA LIV 螺母，色谱柱连接器，深层进样器，有玻璃衬垫，SS

C79451-A3364-C30

1900399-001 SAA LIV Glass Liner, Deep Injection, Glass

SAA LIV 玻璃衬垫，深层进样，玻璃

C79451-A3364-C67

2021001-001 US-SAA Gasket, mounting, for SLIV

US-SAA 安装垫片，用于 SLIV

Maxum Heater and Mounting Assembly for LIV

Maxum 加热器和安装组件，用于 LIV

2021005-001 US-SAA SLIV Heater Block module, 115V, w/RTD and heater
element

US-SAA SLIV 加热器模块，115V，带 RTD 和加热器元件

2021005-002 US-SAA SLIV Heater Block module, 230V, w/RTD and heater

US-SAA SLIV 加热器模块，230V，带 RTD 和加热器元件第 5 章 备件目录 5-59

2021002-002 US-SAA SLIV Slotted Heater Block Adapter, Deep Inject

US-SAA SLIV 插槽式加热器模块适配器，深层进样

2021002-001 US-SAA SLIV Slotted Heater Block Adapter (for Cross-Hole
Valve)

US-SAA SLIV 插槽式加热器模块适配器（用于十字孔阀门）

1621004-012 Heater cartridge for LIV and methanator, 1", 115V (Maxum II)

加热器管头，用于 LIV 和甲烷转化器，1"，115V（Maxum II）

1621004-011 Heater cartridge for LIV, 1", 230V (Maxum II)

加热器管头，用于 LIV，1"，230V (Maxum II)

2021004-807 Kit to retro-install a Siemens LIV onto Optichrom Advance;

115vac, Deep Inject, 0.6ul

工具包用于将 Siemens LIV 重新安装到 Optichrom Advance ;

115vac，深层进样，0.6ul

2021005-001 ^ Heater block module, 115 V, (LIV)

^ 加热器模块，115V，(LIV)

2021002-002 ^ Slotted heater block tube for LIV (glass stem)

^ 插槽式加热器模块导管，用于 LIV (玻璃杆)

1901939-001 ^ US-LIV, deep injection 0.6, stainless steel, 1/8"

^ US-LIV，深层进样 0.6，不锈钢，1/8"

1291006-057 ^ Connector, male; 3/8 x 9/16 -18, O-Seal

^ 接头，凸，3/8 x 9/16 -18，O型密封件

1312600-582 ^ Nut, jam; 9/16-18 hex, stainless steel

^ 螺母，嵌入式；9/16-18 六角形，不锈钢

2020360-001 ^ Conduit for SLIV

^ 导管，用于 SLIV

1615000-003 ^ Tag, "HOT"; 3 1/2" x 5"

^ “高温”标签；3 1/2" x 5"

1222012-007 ^ Connector, recepticle; 3 position, 1x3, 25amp, ST. Male

^ 接头，接收；3位，1x3, 25amp，ST，凸

1216000-023 ^ Connector, mini-Combicon; 8 Pin female plug

^ 接头，mini-Combicon；8针凹插头

2017596-001 ^ Cable for sensor near heater

^ 电线，用于传感器靠近加热器

2017990-001 ^ Cable for FID-PECM Power

^ 电线用于 FID-PECM 电源

2021001-001 ^ LIV Mounting Gasket

^ LIV 安装垫片

2021004-808 Kit to retro-install a Siemens LIV onto Optichrom Advance;

230vac, Deep Inject, 0.6ul

工具包，用于将 SLIV 安装到 Optichrom Advance；230vac，

深层进样，0.6ul

^ 插槽式加热器模块管用于 LIV（玻璃杆）

^ 接头；凸，3/8 x 9/16 -18，O 型密封件

^ 标签，“高温”；3 1/2" x 5"

^ 接头，接收，3 位，1 x3，25A，ST，凸

^ 接头，mini-Combicon，8 针凹插头

^ 传感器附近加热器线

^ FID 和 PECM 之间的电源线5-60 第 5 章 备件目录

Cross-Hole Valve Parts

十字孔阀部件

1900322-001 SAA LIV Piston&Plunger, Cross Hole, 0.6 ul, SS

SAA LIV 活塞和柱塞，十字孔，0.6ul，SS

C79451-A3114-B40

1900328-001 SAA LIV Piston&Plunger, Cross Hole, 1.2 ul, SS

SAA LIV 活塞和柱塞，十字孔，1.2 ul，SS

C79451-A3114-B42

1900329-001 SAA LIV Piston&Plunger, Cross Hole, 2.4 ul, SS

SAA LIV 活塞和柱塞，十字孔，2.4 ul，SS

C79451-A3114-B43

1900330-001 SAA LIV Piston&Plunger, Cross Hole, 5.3 ul, SS

SAA LIV 活塞和柱塞，十字孔，5.3 ul，SS

C79451-A3114-B44

1900333-001 SAA LIV Piston&Plunger, Cross Hole, 9.5 ul, SS

SAA LIV 活塞和柱塞，十字孔，9.5 ul，SS

C79451-A3114-B45

1900379-001 SAA LIV Piston&Plunger, Cross Hole, 0.6 ul, Sapphire

SAA LIV 活塞和柱塞，十字孔，0.6 ul，宝石蓝

C79451-A3364-B30

1900380-001 SAA LIV Piston&Plunger, Cross Hole, 1.2 ul, Sapphire

SAA LIV 活塞和柱塞，十字孔，1.2 ul，宝石蓝

C79451-A3364-B31

1900381-001 SAA LIV Piston&Plunger, Cross Hole, 2.4 ul, Sapphire

SAA LIV 活塞和柱塞，十字孔，2.4 ul，宝石蓝

C79451-A3364-B32

1900382-001 SAA LIV Piston&Plunger, Cross Hole, 0.6 ul, Hastelloy

SAA LIV 活塞和柱塞，十字孔，0.6 ul，哈氏合金

C79451-A3364-B33

1900383-001 SAA LIV Piston&Plunger, Cross Hole, 1.2 ul, Hastelloy

SAA LIV 活塞和柱塞，十字孔，1.2 ul，哈氏合金

C79451-A3364-B34

1900384-001 SAA LIV Piston&Plunger, Cross Hole, 2.4 ul, Hastelloy

SAA LIV 活塞和柱塞，十字孔，2.4 ul，哈氏合金

C79451-A3364-B35

1900385-001 SAA LIV Piston&Plunger, Cross Hole, 5.3 ul, Hastelloy

SAA LIV 活塞和柱塞，十字孔，5.3 ul，哈氏合金

C79451-A3364-B36

C79451-A3364-B57 SAA LIV Piston&Plunger, Cross Hole, 9.5 ul, Hastelloy

SAA LIV 活塞和柱塞，十字孔，9.5 ul，哈氏合金

C79451A3364B57

1900386-001 SAA LIV Piston&Plunger, Cross Hole, 0.6 ul, Monel

SAA LIV 活塞和柱塞，十字孔，0.6 ul，镍铜合金

C79451-A3364-B37

1900387-001 SAA LIV Piston&Plunger, Cross Hole, 2.4 ul, Monel

SAA LIV 活塞和柱塞，十字孔，2.4 ul，镍铜合金

C79451-A3364-B38

C79451-A3364-B55 SAA LIV Piston&Plunger, Cross Hole, 5.3 ul, Monel

SAA LIV 活塞和柱塞，十字孔，5.3 ul，镍铜合金

C79451A3364B55

C79451-A3364-B56 SAA LIV Piston&Plunger, Cross Hole, 9.5 ul, Monel

SAA LIV 活塞和柱塞，十字孔，9.5 ul，镍铜合金

C79451A3364B56

1900388-001 SAA LIV Piston&Plunger, Cross Hole, 1.2 ul, Zirconium

Dioxide

SAA LIV 活塞和柱塞，十字孔，1.2 ul，二氧化锆

C79451-A3364-B39

1900389-001 SAA LIV Piston&Plunger, Cross Hole, 2.4 ul, Zirconium

SAA LIV 活塞和柱塞，十字孔，2.4 ul，二氧化锆

C79451-A3364-B40

1900331-001 Piston, LIV, Cross Hole, 5.3 ul, Hasteloy

活塞，LIV，十字孔，5.3ul，哈氏合金

C79451-A3114-B44X

1900315-001 SAA LIV Vaporizer, with Mounting Disk, Standard, M7x0.75,

SAA LIV 汽化器，有安装盘，标准，M7x0.75, SS

C79451-A3114-B26

C79451-A3114-B126 US-SAA LIV Vaporizer, with Mounting Disk, Standard, M7,

1/16" Tube, SS (Use -B150; see above.)

US-SAA LIV 汽化器，有安装盘，标准，M7，1/16"管，SS

(Use -B150；见上)

C79451A3114B12

C79451-A3114-B150 US-SAA LIV Vaporizer, with Mounting Disk, Standard & Deep

Injection, M7, 1/16" Tube, SS

US-SAA LIV 汽化器，有安装盘，标准和深层进样，M7，1/16"

管，SS

C79451A3114B15

C79451-A3364-B72 SAA LIV Vaporizer, with Mounting Disk, Standard, M7x0.75,

Hastelloy

C79451A3364B72第5章 备件目录 5-61

SAA LIV 汽化器，有安装盘，标准，M7x0.75，哈氏合金

C79451-A3364-B172 US-SAA LIV Vaporizer, with Mounting Disk, Standard, M7,

1/16" Tube, Hastelloy

SAA LIV 汽化器，有安装盘，标准，M7，1/16"管，哈氏合金

C79451A3364B172

C79451-A3364-B73 SAA LIV Vaporizer, with Mounting Disk, Standard, M7x0.75,

Monel

SAA LIV 汽化器，有安装盘，标准，M7x0.75，镍铜合金

C79451A3364B73

1901875-001 SAA LIV Body, Standard, SS

SAA LIV 阀体，标准，SS

C79451-A3114-C4

C79451-A3364-B80 SAA LIV Piston Housing, Standard, LIV, M7 Connections

SAA LIV 活塞外壳, 标准, LIV, M7 接线

C79451A3364B80

C79451-A3364-B180 US-SAA LIV Piston Housing, Standard, LIV, 1/8" Connections

US-SAA LIV 活塞外壳, 标准, LIV, 1/8"接线

C79451A3364B180

C79451-A3364-C124 SAA LIV Piston, Standard Injector, SS

SAA LIV 活塞, 标准进样器, SS

C79451A3364C124

公司简介北京域能汇通科技有限公司是由一批多年从事过程仪表及自动化的行业专家组成的技术服务型企业, 公司在北京、上海、广州、及乌鲁木齐等地设有办事处。公司主营范围包括过程仪表销售、系统集成、软件开发应用、合同能源管理等, 涉及行业包括电力、石化、钢铁、化工、冶金、矿山、区域供热(制冷)、市政供水、市政燃气等多个领域。公司与西门子SIEMENS、GE PANAMETRICS、科隆KROHNE、ABB、E+H、艾默生EMERSON、埃尔斯特ELSTER、卡姆鲁普、ITRON埃创等国际知名生产商建立了密切的合作关系, 成为这些企业在中国的战略合作伙伴和地区或行业分销商。北京域能汇通科技有限公司以专业的服务为客户提供国际一流品质的工业自动化设备和端到端的解决方案。公司从成立至今, 已经为上述行业提供了大量优质的进口设备, 并承接了多项交钥匙工程, 逐渐发展成为行业知名的工业自动化解决方案提供商。主营产品: 西门子超声波流量计、西门子热量表、西门子质量流量计、涡街流量计、西门子称重仪表、西门子物位计、液位计、压力变送器、温度变送器、西门子气体分析仪、西门子色谱仪; GE超声波流量计、GE露点仪、GE微水量传感器、科隆超声波流量计、科隆质量流量计、科隆物位仪表、ELSTER埃尔斯特气体流量计、燃气流量计; 埃创燃气流量计、埃创热量表、埃创远传水表、气体修正仪、卡姆鲁普超声波热量表。我公司常年提供部分产品现货及备件库存, 提供免费的售后及售后咨询服务。相信以我们专业的产品, 专业的人才, 专业的服务能为您生产工艺过程中提供全方位的性价比最好的解决方案。公司地址: 北京市朝阳区立清路8号院3号楼2205室公司网址: <http://www.uniecho.com>电话/传真: 010-6591-1327手机: 186-1408-8757QQ: 473-701-981

我公司主要经营ABB流量计、ABB水分析; E+H过程分析仪表; 西门子流量计、西门子热量表、西门子称重仪表、西门子物位仪表、压力变送器、温度变送器、西门子气体分析仪、西门子色谱仪; GE气体分析仪、GE超声波流量计、GE露点仪、微水量分析、科隆超声波流量计、科隆密度计、科隆物位仪表; 艾默生/罗斯蒙特过程分析仪表; ELSTER埃尔斯特气体流量计、燃气流量计; 埃创涡轮流量计、腰轮流量计、埃创热量表; SICK气体流量计、烟气分析仪; 代傲、卡姆鲁普超声波热量表; 英国KATRONIC流量计、MICRONICS流量计; 丹佛斯暖通制冷产品等。