

输液吊杆A奉节输液吊杆产地直销A输液吊杆产地直销

产品名称	输液吊杆A奉节输液吊杆产地直销A输液吊杆产地直销
公司名称	重庆天一医疗设备有限公司
价格	14.00/套
规格参数	品牌:洋欧耀 产地:重庆 型号:可定制
公司地址	重庆市南岸区光电路18号14幢20-3号
联系电话	15523738098 18580778748

产品详情

洋欧耀专业生产医用输液吊杆厂家，吊杆型号多样，有10余款输液吊杆，可以按客户需求定做输液吊杆。按压拉伸调节灵活，品质优良，做工工艺好，实力工厂，承接养老院，残联机构，月子中心，疗养院，医院等订单。

产品型号及介绍：

吊钩：不锈钢/铝合金

升降高度：根据房高订做订做 常规3米-2.5米

特点：调节灵活，滑动自如，操作方便，有效提高医护人员工作效率

轨道自重0.3K正负2个值 使用负荷大于等于20公斤.容易清洁和消毒

1. 普通吊杆A2：这款吊杆和挂钩都是铝合金材质，外管粗度13mm。长度根据房间高度定做，配套含滑车一个。

2. 加粗普通吊杆A2：外管粗度16mm。长度根据房间高度定做。A2吊杆单买在价格基础上+2元 促销只能配套轨道卖

3. 加粗瓶框吊杆B:外管粗度16mm。长度根据房间高度定做。吊架配备有大瓶套，小瓶套及输液卡钩（软硬包装都可使用）。不锈钢材质

4. ICU专用C型：外管粗度16mm。长度根据房间高度定做。不锈钢材质，佩带手柄，伸缩更加便捷，为紧张忙碌的手术节省时间。5. 豪华镀膜D型：外管粗度16mm。长度根据房间高度定做，全不锈钢金属外观，整体颜色一致，更显高端大气。6. 2014款吊杆E型：外管粗度为：20mm，表面白色烤漆，工艺考

究，洁白无瑕，满足医院多种需求。7.2014款F型：外管粗度为：20mm，铝合金材质，表面白色烤漆，佩带手柄，伸缩更加便捷，为手术节省时间。是C型升级版。

8.铝合金吊杆G型：外径尺寸10MM.长度根据房间高度定做手感轻便，锁扣居中，滑动自如，材质耐用，价格低廉，是很多小型卫生室首选吊杆。9.H型：纯机械装置，整套吊杆无任何靠胶水连接处。不会出现因胶水过期而造成医疗事故，质保3年。可承受50公斤。外管粗度为：20mm，整套吊杆纯机械装置，品质更加升级。10.K型：外管粗度20毫米，长度可以定做

天轨输液架结构组成：

铝合金内管：（13mm×0.6mm）不锈钢外管：（16mm×0.6mm）

吊杆：不锈钢双杆伸缩

连体：钢镀铬、

医院输液轨道厂家吊钩：铝合金、钢镀铬

升降调节：无级手动随意调节

防尘：防尘罩

升降调节：无级手动随意调节调节范围：500mm1

天轨输液架由天轨、吊杆、滑车组成，可沿天轨移动并上下调节吊杆；以选择比较好的位置及高度，本产品属于老款式输液架替代产品，大量应用于医院及门诊。

2：输液吊杆内外双杆，无级伸缩、灵活方便、

一体化设计，不用时可将吊杆收缩起来，挂钩闭合节省空间，防护罩设计使输液架便于清洁。3：吊杆配件和滑车：使用ABS优质原生塑料注压成型，安全耐用、寿命长、耐老化。4：输液天轨为铝合金材质，分为直型、U型和O型。5：吊杆多样化设计，可配不同风格与档次病房。关于选购吊长度杆本公司生产的天轨输液吊杆，杆长1米、伸开后1.5米，调节范围50cm，可以在1米—1.5

米之间任意调节吊杆长度，适合屋顶2.9米—3.2米还可以根据不同屋顶高度定做各种尺寸吊杆。

输液吊杆长度0.6—2.0米的，采用无极伸缩技术在尺寸范围内任意调整长度，手柄和连接部位采用有机塑料材质，吊杆主体采用不锈钢材质，不锈钢厚度1.0mm，佩带不锈钢滑轮，吊杆管径1.6，结实耐用，实用性强。

吊杆长度定制：

下杆可伸缩部分规定长度0.5米，挂钩0.15米，

上杆长度=房高-1.7米-0.5米。

吊杆长度可根据房高而定，房高-1.7米=吊杆的长度

配件:滑车

滑车：可在轨道上任意移动，当吊杆承重时,滑车会固定吊杆的位置；滑车结构紧凑合理，减小拐弯半径，滑动灵活、顺畅；滑车轮采用独特加工工艺，应用高科技纳米材料，国内首次真正实现静音、无尘、耐磨；滑车形状会随着轨道弧形自动调整，保证在环型轨道上也可灵活滑动。

轨道：

直型，u型，O型

材质：铝合金材质，白色亚光色泽，有I型、U型、O型、L型、

规格：30*20*1.2, 30*2.*1.0，32*26*1.4mm，35*23*1.5

长度按照客户要求订做

产品描述：

- 1)、外形美观大方，使用安全可靠；
- 2)、天轨输液架采用内外杆抽拉式，挂钩高度可无级调节，操作灵活、轻松、方便、省力；
- 3)、内、外杆皆采用不锈钢材质，外杆直径不小于12mm，内杆直径不小于8mm；
- 4)、每个输液架不少于四个输液瓶挂钩；部件采用原生优质材料，环保、抗菌、防污染；
- 5)、输液架上的四个输液瓶挂钩及与滑车连接的挂钩皆为不锈钢材质；
- 6)、挂钩架上应有防尘罩，方便清洁；
- 7)、吊钩可以换为吊框，吊钩与吊框可以共用，适用不同输液形式；
- 8)、输液架使用频繁，为保持病房内安静，输液滑车必须是经过静音、耐磨处理，滑车在轨道内滑动时，避免产生大的噪音；
- 9)、输液滑车应有自锁装置，当吊杆承重时，滑车会即时锁定在轨道上,从而固定住吊杆的位置；

(忠县、璧山、江北、奉节、万盛、洋欧耀、南岸、南坪)