

选钨矿 锡矿摇床 6-S摇床 玻璃钢床面

产品名称	选钨矿 锡矿摇床 6-S摇床 玻璃钢床面
公司名称	吴斌(个人会员)
价格	.00/个
规格参数	品牌:博银 型号:全部型号 别名:摇床
公司地址	中国 江西 赣州市 江西赣州
联系电话	86 0797 5715559 13667065090

产品详情

品牌	博银	型号	全部型号
别名	摇床	用途	矿用
给料粒度	0.02~2 (mm)	电动机型号	y
电动机功率	1.1~2.2 (kw)	外形尺寸	4500 (mm)
重量	900 (t)	槽型	顺流槽
旋流器类型	重介质	类型	摇床

统的摇床占地面积大、处理量低、客户投入增大，使得客户较为烦恼，但又没有更好的设备及方法能够解决这些问题。双层摇床的推出解决了单层摇床使用过程中的从多问题。6-s摇床双层摇床具有占地面积小，处理量大，设备成本低，富矿比高，选别效率高，看管容易，便于调节冲程等优点。在改变横向坡度和冲程是仍可保持床面运行平衡，弹簧放置在箱体内，结构紧凑，且能依次得出最终精矿和最终尾矿。

产品结构及材质：

在6-s摇床床面上加上一层尺寸与原有床面相同的床面，上下两层床面用钢板五点连接支撑，它们的间距400毫米，自由空间约300毫米，如图所示。双层摇床结构示意图 床头仍采用双曲柄摇杆机构，弹簧盒在摇动箱外，曲轴、拉杆、弹簧、摇杆等部件都加大了尺寸，材质要求未变。床面为玻璃钢床面，上下层尺寸均为1823×1558×4520毫米。上下层床面共用下层床面的一套调坡装置，采用摇动肘板支承。其调整座板和基座的旋转弧线半径增大至545毫米，以适应圆弧支点转动圆心与牵引螺丝中心在同一直线上。

产品应用范围：

广泛应用于选别钨、锡、钽、铌、金和其他稀有金属和贵金属矿。可用于粗选、扫选等不同作业，选别粗砂(2-0.5mm)、细砂(0.5-0.074mm)、矿泥(-0.074)等不同粒级。也可用于选别铁、锰矿石和煤。当处理钨、锡等矿石时，摇床的有效回收粒度范围为2-0.22毫米。

产品规格及技术参数：

型号及规格	冲程(毫米)	冲次(次/分)	给矿粒度(毫米)	床面横向坡度(度)	处理量(吨/台日)	配用电动机		设备重量(吨)	外
						型号	功率(千瓦)		
4520*1825*1560摇床(漆灰刻槽床面)	8-36	240-380	0.02-2	0-10	40-60	y90s-4	1.5	1.25	5
4520*1825*1560摇床(玻璃钢床面)	8-36	240-380	0.02-2	0-10	40-60	y90s-4	1.5	1.08	