

# 沈阳移液器 移液器规格 符合ISO8655

产品名称	沈阳移液器 移液器规格 符合ISO8655
公司名称	苏州胥硕仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇上供路288号3幢610室
联系电话	13913102159

## 产品详情

STARLAB移液器，最具人性化设计的移液器之一！

STARLAB移液器，具人性化设计的移液器之一！

ErgoOneL是STARLAB基于人体工程学的新创新，舒适和可追溯性的移液器。结合了多个主流品牌移液器的特点、全新设计的外形和工作机制。STARLAB移液器具有轻的移液按压力和你所期待的理想的使用舒适度。STARLAB 8道移液器，容量覆盖0.5  $\mu$ L至5mL。全新的外形设计自然贴合手指，全新的挂钩减少肌肉劳损，使用STARLAB移液器使你享受工作过程。一体式弹射器按钮，左右手操作者均能流畅使用。弹射器按钮形状使得移液操作更加方便。锁定系统保障安全。

STARLAB移液器数字显示窗口的位置为什么在正侧面？

STARLAB移液器数字显示窗口的位置为什么在正侧面？

移液器的数字显示窗口的位置对于绝大多数品牌而言，不外乎三个位置，一是指钩的下方，在移液操作过程中会被手盖住，看起来会不太方便；二是指钩的对面，在移液操作过程中方便查看，单道移液器，且无论左右手都可以操作；三是指钩的侧面，多道移液器，在右手操作时方便查看，但左手操作呢？因而不适合左右手操作。综合以上三个位置的优劣，很明显，放在指钩的正对面的设计是相对比较好的选择。STARLAB手动系列移液器的计数器均设置在指钩的对面，方便整个移液操作过程中随时查看，沈阳移液器，而且不分左右手！

STARLAB移液器耐腐蚀性能如何？

STARLAB的手动移液器均采用优质、耐磨损、抗紫外线老化的优质材料制作，具有重量轻、耐腐蚀、耐久性强等特点！对于微小容量的移液器，比如20微升及以下的，其接头均采用不锈钢制作，具有表面光滑和强耐化学腐蚀功能。而对于大容量的，移液器规格，比如20-5000微升的移液器，接头采用耐腐蚀性聚合物材料制作，确保耐用耐腐蚀！

沈阳移液器-移液器规格-符合ISO8655(优质商家)由苏州胥硕仪器科技有限公司提供。沈阳移液器-移液器规格-符合ISO8655(优质商家)是苏州胥硕仪器科技有限公司( [www.xsappar.com](http://www.xsappar.com) )今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 朱经理。