

# 重庆实验室反应釜 自控反应釜生产厂家 实验室反应釜厂家

产品名称	重庆实验室反应釜 自控反应釜生产厂家 实验室反应釜厂家
公司名称	威海自控反应釜有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市环翠旅游度假区九华路
联系电话	18606311939 18606311939

## 产品详情

产物分析去：不锈钢反应釜、电泳仪、杂交炉、杂交箱、水浴箱  
DNA测序仪、不锈钢反应釜，（10KW）

扩增区、热循环仪（PCR仪，实时荧光）（电源专用）配稳压电源UPS，加样、超净台（12KW）

标本制备区、生物安全柜（B2）加样器、台式高速离心机（冷冻常温）台式低速离心机、恒温设备（水泳或干浴仪）冰箱、混匀器、可移动紫外灯（16KW）

试剂准备区：加样器、冰箱、天平、低速离心机、混匀器、紫外

产物分析区 排风（负压）

PVC地板革厚有1，6，1，8，2.0但不耐酸碱橡胶厚3.0 160每平方米橡胶地板2.0  
108每平方米同质透心2.0 97每平方米施工与PVC一样，材质都有卷材片材

### 什么叫实验室装修

实验室装修为了实验课程，重庆实验室反应釜，为取得有用数据，便于科技人员更好在工作场所工作所作的装修。它区别于普通装修于：更合理、更科学、更方便、更安全

不锈钢反应釜3、高压蒸汽灭菌器（高压灭菌锅）4、冰箱5、天平（万分之一）6、显微镜7、均质器8、蒸馏水器9、水浴锅通风柜是安全处理有害及有毒气体或蒸汽的通风设备作用是密封和转移污染物以及有害化学气体风机——轴流风机（斜流风机、管道风机）离心风机轴流风机——管道以内离心风机：10m以外（10m以内噪音太大）

材质：玻璃钢、pp、pvc、铁皮  
风量计算：根据面风速来确定风量（ $v=0.3-0.5$ 立方米每小时） $G=S.V.hN=L.H.3600N$   
G、排风量 S操作窗开启面积 V面风速h时间 L风柜长度 H操作台开启高度  
N安全系数（1.1-1.2）

1200L风柜：1500立方米每小时

1500L 1800立方米每小时

1800L 2000立方米每小时

原子吸收罩：排风量计算方法：

$G= R2V3600$  V面风速（1-2m<sup>3</sup>每小时）一班500-600m<sup>3</sup>每小时、不锈钢反应釜。

不锈钢反应釜由于化学反应时原料的种类很多，反应过程也很复杂，对反应产物的要求也各不相同，实验室反应釜厂商，为满足不同的反应要求，不锈钢反应釜的结构类型和尺寸大小也多种多样，操作方式和操作条件也各不相同。如间歇操作的反应釜，原料是一次性加入的；而连续式操作的反应釜，原料是连续加入的。不同结构形式和尺寸的反应釜及不同操作条件和方式，必将影响流体的流动状态和物料的传热、传质及混合等传递过程。而传递过程是实现反应过程的必要条件，实验室反应釜厂家，因此反应釜的工作过程就是以化学动力学为基础的反应过程和以热量传递、质量传递、动量传递为基本内容的传递过程，同时进行，相互作用、相互影响的复杂过程。

重庆实验室反应釜-自控反应釜生产厂家-实验室反应釜厂家由威海自控反应釜有限公司提供。威海自控反应釜有限公司（[www.weibafyf.cc](http://www.weibafyf.cc)）是一家从事“实验室反应釜,高压反应釜,高压釜,加氢反应釜,磁力反应釜”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“威霸”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使自控反应釜在反应器中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.weihaiqaoyafu.com](http://www.weihaiqaoyafu.com)）还是从事高压釜，加氢高温高压釜，磁力搅拌高压釜的厂家，欢迎来电咨询。