

多功能家用护理床A魏屯多功能家用护理床A多功能家用护理床升降

产品名称	多功能家用护理床A魏屯多功能家用护理床A多功能家用护理床升降
公司名称	衡水布莱迪商贸有限公司
价格	313.00/台
规格参数	力美:尺寸1.8*2.0 场合;医院:产地;781334 衡水滨湖新区:规格;常规
公司地址	河北省衡水滨湖新区魏屯镇常宜子村南
联系电话	15369866189 15127861434

产品详情

多功能家用护理床A魏屯多功能家用护理床A多功能家用护理床升降

多功能家用护理床一般都是动力床分为电动或手动护理床是根据病人的卧床生活习性和治疗需要，而设计的带有家属可以陪护具有多项护理功能和操作按钮，使用绝缘安全的床。多功能家用护理床如体重监测、起背就餐智能翻身、预防褥疮、负压接尿管床监测报警、移动运输、休息、康复（被动运动、站立输液给药、相关提示等功能，能够预防病员坠床。多功能家用护理床可单独使用，也可与治疗或康复设备配套使用。多功能家用护理床护理床一般不超过90cm宽，单人单层床，方便医护观察巡视和家属人员的操作和使用。可供生病的人、重度残疾人、老年人、健康人在住院或居家治疗康复休养时使用，大小形式多样。

电动护理床高配的组件包括床头、床架、床尾各1个、床腿、床板床垫1套、控制器、电动推杆2个、左右安全护挡2个、绝缘静音脚轮4个、一体餐桌1个、可拆卸床头设备托盘1个、体重监测传感仪1套、负压接尿管报警器2个。康复护理床增加了一套直线滑台和驱动控制系统，可对上下四肢做伸展被动运动。护理床主要以实用简约为主。随着科技的发展，市场上又开发了语音操作和眼睛操作的电动护理床，可方便盲人和残疾人的精神和生活。

电动参数标准的电动护理床一定要用好的各构成条件如下：规格：2200×900×500/700mm。

床面采用上海宝钢Q195冷轧钢板1.2mm厚，一次冲压成型，表面无焊点；框架采用1.5mm壁厚钢管，使用二氧化碳气体保护焊满焊工艺。

床头床尾板采用进口ABS材质整体吹塑成型，表面光滑；开关设在外面，可轻松装卸，可插床头卡。ABS护栏，采用阻尼器装置控制速度及噪音，护理人员一只手用微小的力可轻松操作升降

配置 130中控制脚轮，高稳定性连动系统，刹车稳定方便。脚轮主体采用铝合金压铸工艺，密封轴承，防水、防尘，双轮饼设计以增加着地面积，增加稳定性。聚氨脂材料不掉色，耐磨擦

配置丹麦LINAK安全电压直线电机，性能稳定可靠，带有蓄电池，连续断电工作4小时。无噪使用寿命长，是一般国产电机的3倍。

护理床两侧备有两只可折起的输液架插孔以及四支引流挂钩；床下配有脸盆架。可由手持开关控制各种功能：整体升降500-700mm；背板与水平面夹角0-70度，小腿板与水平面夹角0-20度，大腿板与水平面夹角0-30度；床面整体前倾、后倾角度 12度。

手动护理床按功能基本技术规格可分为：

手动三摇床的规格常用规格定为：2150*1000*520/720mm

。

手动双摇床的规格常用规格定为：2150*1000*520mm。

手动普通病床的规格常用规定定为：2020*900*500mm。

手动护理床主要技术参数指标：三摇床、双摇床及普通病床的外形要整齐，表面不得有锋棱，焊接应牢固、焊缝应光滑、均匀；

床架弯圆处的管子外径应圆滑喷塑层应光滑平整、色泽均匀；

床身与床架装配后应固定牢固，不得松动。手柄转动灵活，不用时可折回；

三摇床背位床面可调整范围： $80^{\circ} \pm 5^{\circ}$ ，大腿位调节范围： $40^{\circ} \pm 5^{\circ}$ 及整体升降范围：520~720mm；双摇床背位床面可调整范围： $80^{\circ} \pm 5^{\circ}$ ，大腿位调节范围： $40^{\circ} \pm 5^{\circ}$ ；普通病床即固定的高度为500mm左右

电动护理床一定要用好的各构成条件如下：

规格：2200×900×500/700mm。

床面采用上海宝钢Q195冷轧钢板1.2mm厚，一次冲压成型，表面无焊点；框架采用1.5mm壁厚钢管，使用二氧化碳气体保护焊满焊工艺

床头床尾板采用进口ABS材质整体吹塑成型，表面光滑；开关设在外面，可轻松装卸，可插床头卡。

ABS护栏，采用阻尼器装置控制速度及噪音，护理人员一只手用微小的力可轻松操作升降

配置 130中控制脚轮，高稳定性连动系统，刹车稳定方便。脚轮主体采用铝合金压铸工艺，密封轴承，防水、防尘，双轮饼设计以增加着地面积，增加稳定性。聚氨脂材料不掉色，耐磨擦床两侧备有两只可折起的输液架插孔以及四支引流挂钩；床下配有脸盆架。