

Tri-Loop 333D 罗斯蒙特信号转换器333U HART

产品名称	Tri-Loop 333D 罗斯蒙特信号转换器333U HART
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	4444.00/个
规格参数	品牌:rosemount 型号:Tri-Loop333d 产地:美国
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

产品特点HART协议 -艾默生ROSEMOUNT罗斯蒙特333U/333D,HART协议信号转换器

HART数字信号转换成三个额外的模拟信号

易于安装和配置

配件产品多变量仪器

警报或高或低警报设备

产品用途，使用，工作原理

将HART数字信号转换成三个模拟信号，一个多变量HART数字信号转换到独立的4-20 mA模拟过程变量。

适用于控制或监控应用，取得三个额外的模拟输出，无需额外的过程穿透。

多变量仪器配件产品与罗斯蒙特3051S多变量的使用(3051S HART诊断，3144P产品)

使用方法

当用3051S多变量发射机，的允许可以拆分绝对压力过程中的温度，质量或体积流量，能源流量，累积流量，传感器模块温度。

当用3051S高级HART诊断，可能输出包括压力传感器模块温度，缩放变，标准偏差和平均。

当使用罗斯蒙特3144P，包括可能的输出传感器1，传感器2，微分和变送器端子温度。

易于安装和配置

易于配置和保持使用475现场通讯器。医疗设备管理器提供了方便的基于PC的用户配置。

安装快速和容易与三DIN导轨安装选项和电气隔离灵活接地的模拟输出通道。

可作为警报或高或低警报设备Tri-Loop报警通道输出配置

ROSE GEHAUSETE CHNIK No : 00050610038

Turck BI8-M18-AP6X-H1141 Nr:46150

balluff BTL5-E10-M0150-B-KA05

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. 1513334

Weforma Daempfungstechnik GmbH WN-M 2,0 x 6 - 112 SONS25200112

hydac ETS386-3-150-000+TFP100+S.S+ZBE06+ZBM310

Turck TS-500-LI2UPN8X-H1141 Nr:6840015

B&R Industrie-Elektronik GmbH 8AC114.60-2

ETA ESX10-TB-102-DC24V-10A

PICKER AF10SBQ2AD

KSB ETANORM G150-250 SP Q237 H14 (WITHOUT MOTOR)

Contrinex DW-LS-713-M12

GEA Group 100/200L/125 ND20

Beckhoff BK4020

Elster DM 65Z50-40 QuantometerQA65 50Z DN50 Pmax4bar

Peiseler YSR-32-40,Ident-Nr. 081496

KSB 502.1/502.2 / 997150245500100001

GUTEKUNST D-142AD

AGATHON 7611015035

AirCom R160-04C15

Turck BI15-M30-AP6X Nr:4618530

变频器\6SE6440-2UD27-5CA1\380V 7.5kW

热继电器\LR9F5371\380V\132-220A\进口

光电传感器\RLK28-8-H-2000-IR-Z/31/116\P+F

压力传感器\SCPSD-250-04-17\Parker

pOWERfLEX40,22B-D010N104,AC380V,4kW

变频器\PowerFlex40\380-480V 0-400Hz 4kW\AB

电动蝶阀\BR821 150 044E EA\DN150

行程开关\WLD2 MEMA A600 TYPE 4and13

智能定位器\18345-1010521001 含反馈装置\1/4NPT\ABB

线性单元\LE25.1 11.5-23kN 100mm\电动执行机构\进口

线性推力器\LE12.1电动执行机构\进口

毛细管组件\6786901\硅表 9610\进口

硅分析仪试剂组\2035600\HACH 9610SC\进口

PH电极\Z08362=A=2000\酸度仪 Z08362\进口

PH表电极CPS11D-7BA21

硅表校准冲洗泵\695=004=004\9210\进口

硅表试剂脉冲泵\695=114=001\9210\进口

COD分析仪试剂\LCW420 HACH\固定量套

瓦振延伸电缆\84661-26\TSI系统\3500\本特利\进口

3300XL11mm前置器\330780-50-00\TSI系统\本特利3500

前置器\330180-50-00\本特利

位置开关\D4A-4501N\进口

行程开关\OMRON WLCA12-2N A600\IP66

限位开关\OMRON WLCA2-2\IP66

行程开关\D4V-8108SZ-N AC250V 5A\IP65

转速监控器\IM21-14-CDTRI\1mHz-10kHz\0.1%\进口

氧备件包\CNA-89.157.012\AMU Oxytrace\进口

滤芯\HC8314FKZ39H 1 1000\进口\颇尔

滤芯\HC8314FKZ16Z\国产\颇尔

滤芯\30-150-219\进口\NOGENT

反渗透膜\BW30FR-400/34\进口

温湿度变送器\RHP-3D11\ -20-60 \4-20mA\IP66

漏电保护器\Vigi iC65 ELE 30AS /2\16A

漏电保护器\Vigi iC65 ELE 30AS /4\63A

漏电保护器\Vigi iC65 ELE 30mA 2P\32A

漏电保护器\Vigi iC65 ELE 30mA 2P\25A

漏电保护器\Vigi iC65 ELE 30mA 2P\63A

漏电保护器\VIGI IC65N D50A ELE 3P 30mA\50A

漏电保护器\VIGI-IC65N-D32-ELE-3P-30mA\32A

漏电保护器\VIGI IC65N-D16-ELE-3P-30mA\16A

漏电保护器\VIGI-IC65N-D25-ELE-3P-30mA\25A

针型阀\SS-6DBSW8T\DN12\700 \41.3MPa

推力器\IQML20\电动执行机构

COD组合阀COD40-70A YY0000156\COD分析仪CODmax进口

高压球阀2.0SSV02-4500-F22-EA\2"\ASMEB16.34进口

电磁阀\322H75-2995-481865C5F\进口

保位阀\IL201-N02\0.14-0.7MPa\SMC\进口

信号转换器\Tri-Loop 333D\罗斯蒙特

ROSS三合一pH电极\8107UWMMD\310p-01\美国奥立龙Thermo Orion

PH电极\9172BNWP Sure-Flow\PH计 3-Star\奥立龙Orion Sure

接近开关\XSDH407339\IP66\SCHNEIDER

接近开关\DW-AD-623-M8-121\IP66\德国科瑞

接近开关\DW-DD-605-M18-120\IP66

振动探头\PR9268/201-000\EPRO

软管夹\51502085\硅酸根分析仪 CA71SI\

传感器\330709-000-050-10-02-00 09C00L(R4 R5) \本特利探头

跑偏开关\E3JK-DS30M\AC220V\3A\IP56\Omron

电源模块\MINI-PS-100\AC220V\DC24V\4A

中间继电器\RXM4AB2P7\AC250V\7A\施耐德

继电器\MY2NJ\AC220V\欧姆龙

事件输出接点卡\1C31233G04\DEH系统\OCR400\西屋

DO卡\1C31222G01\DEH系统\OVATION3.1.3\艾默生

雷达料位计\VEGAPULS68\0-17m AC220V 4-20mA

二氧化硅分析仪\AW641/56010010\0-50ug/1\ABB

电极\CNA-89.157.020\氧表 PAM

切换阀\CAN-82.198.014

钠参比电极\CNA-89.146.015\AMI Sodium P

20NTU校正模块\52250-00\浊度仪1720E

浊度仪灯泡\HACH 1720E 订货号18950-00

钠电极\CNA-89.146.014\钠离子分析仪 AMI Sodium P进口

pH电极\08362=A=2000\09135=A=0000

PH复合电极\CNA-89.165.024\PH计 AMU-1

连接件\CNA-80.198.020\硅表

硅表试剂管\CNA-80.198.011\硅表 COPRA SILICA

插入密封圈\DN200 P5524C-01\圆顶阀\P30668D-00\克莱德

轴承\00903452-5210\连续采煤机\12CM15-10D

冷却风扇\170\减速器\B3DH6

排气帽\100423054\减速机\KF128-K2

电磁阀\JIHI100\4"\DC24V\0-0.85MPa

质量流量计\80I50-CFKDDHA6ACA8\0-50t/h\DN50

8I3B50-AAIBAEJFAACAD2WAA1

烟气分析仪GMS810\SO2:0-750 NO:0-950 O2:0-25进口

继电器\OMRON MY4N-J 24VDC\DC24V\10A

液位开关\EFB-1220\润滑油\卡箍\IP67

过滤减压阀\NT-27B4PA\8mm

压力开关\405974-SK2HM8\螺纹

压力开关\BH-502021-502\螺纹

中间继电器\KUEP-3D15-24\DC24V

电磁阀\YB3BB4522G00040\1/4NPT\AC220V

钠电极\09240-C-0320\9245

电极\09245=C=0310\钠离子分析仪 9245

时间继电器\ATF NF4 0-10S\AC220V

时间继电器\AH5N 0-1s\AC/DC24-240V

电磁阀\8316PO66\1/2NPT\AC220V\0-1.0MPa

电磁阀\G553A018MS\1/2NPTF\AC220V\0-10bar

透氧膜\09185=A=3500\9182

PH电极\CAN-89.165.011\PH分析仪 AMU PH

电磁阀\8316PO64\1/2NPT\AC220V\0-1.0MPa

雷达料位计\7ML54400GB000AA2\0-25m

断路器\C65N-C6A/2P\AC220V\6A\2P

小型断路器\DZ47-100\380V\100A\3P

空气开关\DZ47-60\400V\60A\3

空气开关\DZ47-60\400V\32A\3

空气开关\DZ47-60\220V\25A\2

接触器\LC1 D80 11 M5 AC220V 80A

接触器\LC1-D6511 AC220V 65A 施耐德

硅表试剂组件\1995-03 钼酸盐3试剂\5000硅表

硅表试剂组件\23470-03 柠檬酸/表面活性剂\5000硅表

硅表试剂组件\21008-03 硅酸盐标准溶\5000硅表

光源\HI740234\浊度分析仪 HI88703

PH电极\PHC101\水质分析仪 HQ30D

硅表试剂组件\23530-03 氨基酸F试剂包\5000硅表

电导变送器\PRO-C3 2E\电导率分析仪PRO-C3

PH变送器\LXV404.99.70502\PH分析仪 SC200

硅表灯组件\46979-00\5000系列硅表

压力传感器组件\45974-30\5000系列硅表

钠测量电极\09240=C=0320\9245

电极\09240=C=0310\钠表 POLYMETRON9245

PH电极\DPC1R1A\HACH GLI PH

余氯电极\LXV430.99.00001\余氯分析仪 9184SC

压力开关\793231409-01\G1/2

温度探头TSP118Y0K1M3W2D1D6P5D1B1Y1U2M\ABB

发讯器\63-11\雷达液位计 VEGAPULS64.AEGGWBWN

高频处理器\63-22\雷达液位计 VEGAPULS64.AEGGWBWN

空气呼吸器\MSA AX2100\正压式

逆变器\SWI28803664-SP1\分析仪AstroTOCUVTurbo进口

主板\0758108A\红外分析仪 AO2040

显示屏模块\768963B\红外分析仪 AO2040

安全栅底板\CPS16-CC\霍尼韦尔

旁路开关\YW4S-2E11\和泉

导电胶带\5 × 20000mm\扫描电镜\Phenom pro

样品管\240-61003-00\比表面积及孔隙分析仪\ASAP 2420

密封塞\260-25890-00\比表面积及孔隙分析仪\ASAP 2420

垫圈\004-25044-00\比表面积及孔隙分析仪\ASAP 2420

自动进样器样品瓶隔垫\N9301945\PE色谱

自动进样器样品瓶瓶盖\N9301945\PE色谱

自动进样器样品瓶\N9301945 8mm 100个/包玻璃无色\PE色谱

传感器\LJ18A3-8-J102\欧姆龙

总碳氢过程分析仪\K1000\AC220V\仕富梅

氧气传感器\CO3-0942-000\PGM6248\华瑞

氨气传感器\CO3-0950-000\PGM6248

PC传感器\CO3-0913-000\PGM6248

传感器\CO3-0911-000 LEL 0-100%\PGM6248

电源板\2SA5564\电动执行机构\西博思

分体安装电缆\2SX7300-4GA72\电动执行机构

电极内充液\51950072\电位滴定仪 T50\梅特勒

电极内充液\51350078\电位滴定仪 T50

电极内充液\51343181\电位滴定仪 T50

专用滴定管\DV1010 10ml\T50

PH复合电极\DGi111-SC\T50

PH电极\LE438\S210